

# ブレーカオプションパーツ

## ハンドルロック



納期区分	品番	1梱標準価格(円)	1梱入数	適応ブレーカ
○	HR-BB	900	10	NAS (10, 20mmサイズ), ZAS (20, 31mmサイズ)
○	HR-SE	970	10	SE-H, SE-S, SS, ZSG2P, AB2P, ZSG3P, AB3P, ZS2P (30AF), ZB2P, ZN, AN2P, AN3P
○	HR-NCS	970	10	NCS, NCB, ZCS (棒型ハンドルの物)
○	HR-NCSF	900	10	ZCS-F, NCS-S, NCS-F, NCB-S (フラットハンドルタイプ)
○	HR-ZL	1,200	10	ZL63, NL63E, ZL62, NL52E, ZL103, NL103, ZHS63, NHS63, ZS53, ZS103, ZS52, ZS102, NB53, NB103, NB52, NB102, ZL102, ZLG63, NL-TL, NLGS-TL, ZLGS-TL, ZML, ML, MB, MBC, NSL63, NSL103
○	HR-NLR1	960	10	NL-Rタイプ1Pサイズ, NLH-M, ZLH-M
○	HR-NLR2	1,540	10	〃 2Pサイズ
○	HR-NLR3	2,160	10	〃 3Pサイズ
○	HR-ZR2	1,180	10	ZR223, NB223E, ZR253, NB253E, NR253, NRZ223, NRZ253, NSR223
○	HR-ZR15	1,110	10	ZR153, ZR152, NB153, NB152, NR153

※品番、価格は1梱の場合です。

## 端子カバー



納期区分	品番	1梱標準価格(円)	1梱入数	適応ブレーカ
○	TC-SE	930	10	SE-H, SE-S, SH-H, SS, ZSG2P, AB2P, AN2P
○	TC-NCS	930	10	NCS, NCB, ZCS (30AT以下)
○	TC-NCS40	930	10	NCS40AT, 50AT
○	TC-ZS	940	10	ZS2P (30AF), ZB2P, ZN
○	TC-ZL2P	1,210	6	ZL62, NL52E
○	TC-ZS5	1,370	6	ZS53, ZS103, ZS52, ZS102, NB53, NB103, NB52, NB102
○	TC-ZL1	1,130	6	ZL103, NL103, ZL102, NL102, NSL103
○	TC-ZR2	1,280	6	ZR223, NB223E, ZR253, NB253E, NR253, NRZ223, NSR223, NR223
○	TC-ZL6	1,050	6	ZL63, NL63E, ZHS63, NHS63, ZLG63, NL-TL, ZLGS-TL, NHS-TL, ZML, ML, NSL63, NLGS-TL
○	TC-ZR15	1,290	6	ZR153, ZR152, NB153, NB152, NR153
○	OTC-ZR25	1,440	6	大型カバー ZR223, NB223E, NR223, ZR253, NB253E, NR253, NRZ223, NSR223, NRZ253
○	OTC-ZS5	1,420	6	大型カバー ZS53, ZS103, ZS52, ZS102, NB53, NB103, NB52, NB102
○	TCS403W	4,140	2	大型カバー NB402E, NB403E, NR403, NB603E, ZR403, ZR603

※品番、価格は1梱の場合です。

## 絶縁バリア



納期区分	品番	1梱標準価格(円)	1梱入数	適応ブレーカ
○	ZB-ZR200NB	3,310	4	ZR223, NB223E, NR223, ZR253, NB253E, NR253, NRZ223, NRZ253, NSR223, ZR153, ZR152, NB153, NB152, NR153
○	ZB-ZS53	1,080	4	ZS53, ZS103, ZS52, ZS102, NB53, NB103, NB52, NB102

※品番、価格は1梱の場合です。

## DINレール用フック



納期区分	品番	1梱標準価格(円)	1梱入数	適応ブレーカ
○	BP-DIN	530	4	ZL63, NL63E, ZL62, NL52E, ZL103, NL103, NSL63, NSL103, ZLG63, NL-TL, ZML, ML

※品番、価格は1梱の場合です。

## ■ 補助接点・警報接点オプション

		ON	OFF	トリップ	接点容量	
補助接点 (AX) 付 (a:青 b:黄 c:茶)	ブレーカのON・OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。				AC125V 5A AC250V 3A DC30V 3A	
警報接点 (AL) 付 (a:赤 b:白 c:黒)	ブレーカのトリップ状態を電氣的に表示するスイッチです。				AC125V 5A AC250V 3A DC30V 3A	
警報+補助 (XL) 付	ブレーカのトリップ状態とON・OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。	品番の表し方 末尾に次の記号が追加になります。(例) X : 補助接点(AX)付 ZS53-50-30X (X仕様) L : 警報接点(AL)付 ZS53-50-30L (L仕様) XL : 警報補助接点(AX+AL)付 ZS53-50-30XL (XL仕様)				

※ZBタイプの補助接点 (AX) は、2本線 (ON…開、OFF及びトリップ…閉) です。(接点容量AC250V1A)

※価格、納期等詳細はお問合せください。

その他各ブレーカのオプション対応は次ページをご覧ください。

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。