

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

共和 O Band
別作可能 RoHS
ゴムバンド“オーバンド”100g箱


同商品群
在庫数 104
アイテム
ComEco
グリーン購入法適合



GG-011
(100g箱)

特長 ●便利で幅広い用途をもつ、おなじみのゴムバンドです。
●締りがよくてやわらかく、よく伸びます。
●良質の天然の純ゴムを使用しています。

仕様 ●色:アメ色
●食品衛生法、食品添加物規格適合
材質 ●天然ゴム
製造国 ●日本



発注単位1箱										株式会社[331071]											
発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	番手	切幅×折径 (mm)	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	番手	切幅×折径 (mm)	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
432-3980	GE-011	¥393		オープン	#12	1.1×40	1030	100	100	1298(231)	432-3998	GE-015	¥1,406		オープン	#12	1.1×40	5150	40	500	322(130)
432-4005	GF-011	¥393		オープン	#14	1.1×50	820	100	100	94(92)	215-5061	GF-015	¥1,406		オープン	#14	1.1×50	4100	40	500	156(79)
001-2866	GG-011	¥393		オープン	#16	1.1×60	680	100	100	1992(146)	215-5044	GG-015	¥1,406		オープン	#16	1.1×60	3400	40	500	373(82)
432-4030	GH-011	¥393		オープン	#18	1.1×70	585	100	100	208(117)	215-5052	GH-015	¥1,406		オープン	#18	1.1×70	2925	40	500	395(87)

☎商品のお問い合わせ:06-6532-6171 <http://www.kyowa-ltd.co.jp/>

共和 O Band
別作可能 RoHS
ゴムバンド“オーバンド”500g袋


同商品群
在庫数 104
アイテム



GG-015
(500g袋)

特長 ●使用量にあわせて小分け用として便利です。
●良質の天然の純ゴムを使用しています。
●締りがよくてやわらかく、よく伸びます。

仕様 ●色:アメ色
●食品衛生法、食品添加物規格適合
材質 ●天然ゴム
製造国 ●日本



発注単位1袋										株共和 [331071]									
発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	番手	切幅×折径 (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	番手	切幅×折径 (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
432-3998	GE-015	¥1,406	オープン	#12	1.1×40	5150	40	500	322(130)	432-4021	GG-206	¥2,763	オープン	#180	6×60	1290	20	1	334(105)
215-5061	GF-015	¥1,406	オープン	#14	1.1×50	4100	40	500	156(79)	432-4056	GH-206	¥2,763	オープン	#200	6×70	1100	20	1	252(102)
215-5044	GG-015	¥1,406	オープン	#16	1.1×60	3400	40	500	373(82)	215-5010	GJ-206	¥3,086	オープン	#220	6×80	970	20	1	482(86)
215-5052	GH-015	¥1,406	オープン	#18	1.1×70	2925	40	500	395(87)	215-5028	GK-206	¥3,086	オープン	#270	6×100	780	20	1	553(95)

☎商品のお問い合わせ:06-6532-6171 <http://www.kyowa-ltd.co.jp/>

共和 O Band
別作可能 RoHS
ゴムバンド“オーバンド”1kg袋

同商品群
在庫数 104
アイテム



GJ-106
(1kg袋)



特長 ●業務用として最適です。
●良質の天然の純ゴムを使用しています。
●締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。

仕様 ●食品衛生法、食品添加物規格適合
●色:アメ色

材質 ●天然ゴム
製造国 ●日本



発注単位1袋										株式会社[331071]									
発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	番手	切幅×折径 (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (kg)	実績 (前年比)										
215-4978	GG-106	¥3,086	オープン	#170	3×60	2600	20	1	461(94)										
215-4986	GH-106	¥3,086	オープン	#190	3×70	2220	20	1	183(74)										
001-2874	GJ-106	¥3,086	オープン	#210	3×80	1950	20	1	238(90)										
215-4994	GK-106	¥3,086	オープン	#260	3×100	1500	20	1	179(97)										
215-5001	GL-106	¥3,086	オープン	#310	3×120	1300	20	1	120(111)										
432-4137	GM-106	¥3,086	オープン	#360	3×140	1100	20	1	53(95)										
432-4170	GN-106	¥2,763	オープン	#410	3×160	970	20	1	48(80)										
432-4218	GP-106	¥2,763	オープン	#460	3×180	850	20	1	27(100)										
432-4013	GG-156	¥2,763	オープン	#175	4.5×60	1730	20	1	245(78)										
432-4048	GH-156	¥2,763	オープン	#195	4.5×70	1480	20	1	299(122)										
432-4072	GJ-156	¥2,763	オープン	#215	4.5×80	1290	20	1	804(95)										
432-4099	GK-156	¥2,763	オープン	#265	4.5×100	1040	20	1	154(121)										
432-4111	GL-156	¥2,763	オープン	#315	4.5×120	860	20	1	70(113)										
432-4145	GM-156	¥2,763	オープン	#365	4.5×140	730	20	1	22(69)										
432-4188	GN-156	¥2,763	オープン	#415	4.5×160	650	20	1	41(92)										

☎商品のお問い合わせ:06-6532-6171 <http://www.kyowa-ltd.co.jp/>

共和 Rubber Band
別作可能 RoHS
ゴムバンド“わごむ わゴム 輪ゴム”(食品衛生法、食品添加物規格適合)

同商品群
在庫数 104
アイテム



GGM-042
(紙袋入)



GFM-034
(ポリスライダ入)



GFM-036
(箱入)

特長 ●価格訴求タイプです。

仕様 ●色:アメ色

材質 ●天然ゴム

製造国 ●マレーシア

ポリスライダ入

特長 ●開閉スライダ付のポリ袋のため長期保存が可能です。

発注単位1袋										株式会社[331071]									
発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	番手	切幅×折径 (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	番手	切幅×折径 (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
417-5115	GFM-034	¥931	オープン	#14	1.1×50	4100	40	500	12(100)	417-5123	GFM-036	¥200	オープン	#14	1.1×50	820	100	100	140(127)
417-5140	GGM-034	¥931	オープン	#16	1.1×60	3400	40	500	144(110)	417-5158	GGM-036	¥200	オープン	#16	1.1×60	680	100	100	179(176)
417-5174	GHM-034	¥931	オープン	#18	1.1×70	2925	40	500	34(78)	417-5182	GHM-036	¥200	オープン	#18	1.1×70	585	100	100	184(82)

箱入

発注単位1箱									
発注コード	品 番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	番手	切幅×折径 (mm)	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
417-5123	GFM-036	¥200	オープン	#14	1.1×50	820	100	100	140(127)
417-5158	GGM-036	¥200	オープン	#16	1.1×60	680	100	100	1779(176)
417-5182	GHM-036	¥200	オープン	#18	1.1×70	585	100	100	184(82)

☎商品のお問い合わせ:06-6532-6171 <http://www.kyowa-ltd.co.jp/>