

ひし形80°・ポジ

*厚み記号「01」の厚さが異なります (mm)				(mm)			
型番	IC	S	D1	型番	IC	S	D1
CCMW *0301_	3.5	1.4	1.9	CPGB 0802_	7.94	2.38	3.5
*0401_	4.3	1.8	2.3	0903_	9.525	3.18	4.5
0602_	6.35	2.38	2.8				
09T3_	9.525	3.97	4.4				

刃先仕様				適用ホルダ参照ページ													
記号	切れ刃状態	記入例		K	適用ホルダ参照ページ												
F	シャープエッジ	F	シャープエッジ		ねすみ鑄鉄(黒皮有り)	ねすみ鑄鉄(黒皮無し)	ダクタイル鑄鉄(黒皮有り)	高硬度材(荒)	高硬度材(仕上げ)	高硬度材(切りくず処理)	鉄系焼結金属						
E	Rホーニング	E008	R0.08mmホーニング	H	●	○	●	●	○	○	●						
T	チャンファ	T01215	0.12mm x 15° チャンファ														
S	チャンファ+ホーニング	S01225	0.12mm x 25° チャンファ+ホーニング														
形状		型番		刃先仕様	寸法 (mm)		使用コーナ数	MEGACOAT CBN						CBN			
					RE	LE		KBN05M	KBN10M	KBN25M	KBN35M	KBN60M	KBN70M	KBN510	KBN525	KBN475	KBN570
	マルチエッジ・シャープエッジ	CCMW 09T304MEF 09T308MEF	F	0.4 0.8	1.9 1.8	2										●	●
	マルチエッジ	CCMW 060202T00815ME 060204T00815ME 060208T00815ME	T00815	0.2 0.4 0.8	2.0 1.9 1.8	2	●	○	●	●			●	●	●		
	マルチエッジ・汎用	CCMW 09T302T00815ME 09T304T00815ME 09T308T00815ME	T00815	0.2 0.4 0.8	2.0 1.9 1.8	2	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	
	マルチエッジ・汎用	CCMW 060204S01225MES 060208S01225MES	S01225	0.4 0.8	1.9 1.8	2	●										
	マルチエッジ・タフ仕様	CCMW 09T304S01225MES 09T308S01225MES	S01225	0.4 0.8	1.9 1.8	2	●									●	●
	マルチエッジ・タフ仕様	CCMW 09T304S01035MET 09T308S01035MET	S01035	0.4 0.8	1.9 1.8	2	●	○	●	●						●	
	スモールエッジ	*CCMW 030102T00815SE 030104T00815SE	T00815	0.2 0.4	1.4 1.4	1	○	●					●	●			F19 F39
	スモールエッジ	*CCMW 040102T00815SE 040104T00815SE	T00815	0.2 0.4	1.4 1.4	1	○	●					●	●			F19 F39
	スモールエッジ・タフ仕様	CCMW 060202T00815SE 060204T00815SE	T00815	0.2 0.4	2.0 1.9	1			●				●	●			C15 下参照
	スモールエッジ	CCMW 09T302T00815SE 09T304T00815SE	T00815	0.2 0.4	2.0 1.9	1		○					●	●			C15 下参照
	スモールエッジ・タフ仕様	*CCMW 030102S01035SET 030104S01035SET	S01035	0.2 0.4	1.4 1.4	1	○	○	●					●			F19 F39
	スモールエッジ	*CCMW 040102S01035SET 040104S01035SET	S01035	0.2 0.4	1.4 1.4	1	○	○	●					●			F19 F39
	スモールエッジ	CCMW 060204S01035SET 09T304S01035SET	S01035	0.4 0.4	1.9 1.9	1								●			C15 下参照
	マルチエッジ	CPGB 080204T00815ME	T00815	0.4	1.9	2	●		●	□			●	●	●		
	マルチエッジ	CPGB 090302T00815ME 090304T00815ME 090308T00815ME	T00815	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 2.5	2	●		●	●	●		●	●	●		
	マルチエッジ・汎用	CPGB 090304S01225MES 090308S01225MES	S01225	0.4 0.8	1.9 2.5	2	●										
	マルチエッジ・タフ仕様	CPGB 080204S01035MET 080208S01035MET	S01035	0.4 0.8	1.9 2.2	2			●	□					●		F41
	マルチエッジ	CPGB 090304S01035MET 090308S01035MET	S01035	0.4 0.8	1.9 2.5	2	●	○							●		F41
	スモールエッジ	CPGB 080202T00815SE 080204T00815SE	T00815	0.2 0.4	1.9 1.9	1							●	●	●		
	スモールエッジ	CPGB 090302T00815SE 090304T00815SE	T00815	0.2 0.4	1.9 1.9	1							●	●	●		
	スモールエッジ	CPGB 090304S01035SET	S01035	0.4	1.9	1									●		

CBNダイヤモンド

- CBN
- ダイヤモンド
- ポジ
- C
- D
- S
- T
- V
- W
- ソリッド
- 溝入れ

CBN・ダイヤモンドの販売個数は、1ケース1個入りです

●：標準在庫（1個入りのみ在庫） ○：準標準在庫（在庫をご確認ください） □：次期カタログより抹消予定