



# B

概要	B2
チップブレーカ特長(ネガチップ)	B4
チップブレーカ特長(ポジチップ)	B12
「旋削用チップ」カタログの見方	B15

コーティング・超硬・サーメット	B16		
旋削用チップ(ネガチップ)	CNタイプ	B16	
	DNタイプ	B24	
	KNMX	B32	
	RNタイプ	B33	
	SNタイプ	B34	
	TNタイプ	B39	
	VNタイプ	B47	
	WNタイプ	B50	
	自動盤用スモールネガ	B55	
	旋削用チップ(ポジチップ)	CCタイプ	B58
		CPタイプ	B67
		DCタイプ	B68
		DPタイプ	B79
		JCタイプ	B80
RCタイプ		B81	
SC / SPタイプ		B82	
TBタイプ		B84	
TCタイプ		B85	
TPタイプ		B88	
VBタイプ		B97	
VCタイプ		B100	
VPタイプ		B102	
WBタイプ		B105	
WPタイプ	B107		
ZBMT	B108		
ベアリング加工用	RCMT-BB / RPMT-BB / SNMF-21	B109	
旋削用チップ(あとびき)	TKFB	B110	
	TKF-GTP	B111	
	ABS / ABW	B112	

セラミック	B113	
旋削用チップ(ネガチップ)	CNタイプ	B113
	DNタイプ	B114
	ENタイプ	B115
	RNタイプ	B116
	SNタイプ	B117
	TNタイプ	B118
	VNタイプ	B119
旋削用チップ(ポジチップ)	RPタイプ	B120
	SPタイプ	B121
	TB / TPタイプ	B122
高硬度ロール材加工用	RBG / RCGX / RPGX	B123
溝入れ加工用	GH	B124