

S...SVN-N型(サイドストッパーなし：標準タイプ)

S...SVN-SN型(サイドストッパーなし：同径タイプ)




図1 (S...SVN-N型)




図2 (S...SVN-SN型)

●本図は右勝手(R)を示す

右勝手(R)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。

注1 及び 注2寸法は、チップの寸法表(F26～F27)を参照下さい。

●ホルダ寸法


型番	在庫	寸法(mm)					形状	部品					適合チップ	
		$\phi D1$	$\phi D2$	H	L1	L2		F1	クランプ スクリュー	レンチ	スクリュー (サイド ストッパー)	止めねじ		レンチ
S12F-SVNR12N	●	12	20	11	80	23	4	図1	SB-3080TR	FT-10	-	SP3x4	-	● F26 ~ F27 ● G51 ● G74 ● J30 VNBR.....-.. VNBTR.....-.. VNGR.....-.. VNFR.....-.. VNTR.....-..
S14G-SVNR12N	●	14	20	13	90									
S16H-SVNR12N	●	16	24	15	100									
S19H-SVNR12N	●	19.05	24	17	100									
S19N-SVNR12N	●				160									
S20H-SVNR12N	●	20	24	18	100	24	6							
S25H-SVNR12N	●	25.4	30	23	100									
S25Q-SVNR12N	●				180									
S19H-SVNR12SN	●	19.05	18.5	17	100	23	4	図2	SB-3080TR	FT-10	-	SP3x4	-	
S20H-SVNR12SN	●	20	19.5	18										
S22K-SVNR12SN	●	22	21.5	20	125									
S25.0G-SVNR12SN	●	25	24.5	23	90									

■各ホルダ形状の選択の目安

正面くし刃型刃物台	くし刃型刃物台	正面からホルダをスリーブに差し込めるくし刃型刃物台	スペースの関係上、後ろからしかホルダをスリーブに差し込むことができない刃物台
角シャンク (ストレートタイプ)	角シャンク (L型タイプ)	角シャンク	角シャンク
丸シャンク (標準タイプ)		丸シャンク (標準タイプ)	丸シャンク (標準タイプ)
丸シャンク (同径タイプ)		丸シャンク (同径タイプ)	丸シャンク (同径タイプ)

Q：丸シャンクホルダには標準タイプ（頭部径がシャンクより大きいタイプ）と同径タイプがありますが、使い分けを教えてください。

A：同径タイプはスペースの制限により、スリーブホルダの正面側から差し込めず、背面側からしか差し込めない場合（下図参照）に使用します。
 一方、正面側から差し込める場合は標準タイプを取付け、頭部端をストッパーとして位置決めに利用します。



●：標準在庫