

■ひし形80°・ネガ・穴付き

(mm)				(mm)			
型番	IC	S	D1	型番	IC	S	D1
CN_0904_	9.525	4.76	3.81	CN_1606_	15.875	6.35	6.35
CN_1204_	12.70	4.76	5.16	CN_1906_	19.05	6.35	7.94

[illegible]