

旋削用チップ

「旋削用チップ」カタログの見方  B15 参照

■三角形60°・ネガ・穴付き

				(mm)			
型番	IC	S	D1	型番	IC	S	D1
TN_1103_	6.35	3.18	2.26	TN_1603_	9.525	3.18	3.81
TN_1104_	6.35	4.76	2.26	TN_1604_	9.525	4.76	3.81
				TN_2204_	12.70	4.76	5.16

[illegible]

・ コーナR(RE)寸法が不等号(例: <0.05, <0.1, <0.2 など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

