

六角形80°, ネガ, 穴付き

「旋削用インサート」カタログの見方 ● B15 参照

				快削鋼																P																					
				炭素鋼・合金鋼																M																					
				ステンレス鋼																M																					
				ねずみ鋳鉄																K																					
				ダクタイル鋳鉄																K																					
				非鉄金属																N																					
				耐熱合金																S																					
				チタン合金																S																					
				高硬度材																H																					
				形状				型番				ブ レ ー カ 適 用 範 囲		コー ナ 数		寸法 (mm)				超硬				サーメット				適 合 ホルダ													
IC		S														D1		RE		CVD				CVD		PVD				-											
												CA02SP				CA11SP		CA12SP		CA510		CA515		CA525		CA530		CCX		PV710		PV720		PV730		TN60		TN610		TN620	
仕上げ				WNMG 080404WF 080408WF				1		6		12.7		4.76		5.16		0.4 0.8		●●●●○●●																					

WF/WEブレードについては、R34, R35の「ワイパーインサート使用時の注意」をご参照ください。

ブレード適用範囲

