


DCLN(外径・端面加工)



横すくい角 : -6°
切れ刃傾き角 : -6°

● 適合チップ

ホルダ型番	チップ型番
DCLN R/L...-12	CN□A CN□G CN□M 1204..

● 本図は右勝手 (R) を示す

●ホルダ寸法

型 番	在庫	寸 法 (mm)								基準 コーナ R (RE)	部 品						
		R	L	H	HF	B	LF	LH	WF		クランプ	スクリュー	スプリング	シート	シートスクリュー	レンチ	レンチ(別売り)
DCLN R/L 2020K-12	●	●	20	20	20	125	33	25		0.8	CP-3D	CS-3D	SP-3D	*1DC-44 *2DC-44-C	SB-4085TR	LW-3	FT-15
2525M-12	●	●	25	25	25	150	32	32									


*1. コーナR(RE)=1.6mm 以上のチップをご使用の際は、被削材とシートの干渉防止のため、シートの追加加工が必要となります。

*2. SXブレーカをご使用の際は、シート(別売り)の交換が必要となります。

・推奨締付トルク 3.9N・m

DCLN-JCT(外径・端面加工、クーラントホルダ)

耐圧 : ~ 30MPa



横すくい角 : -6°
切れ刃傾き角 : -6°
クーラント供給 : 3方向

● 適合チップ

ホルダ型番	チップ型番
DCLN R/L...-12	CN□A CN□G CN□M 1204..

● 本図は右勝手 (R) を示す

●ホルダ寸法

型 番	在庫		寸 法 (mm)								基準 コーナ R (RE)	部 品						
												クランプ	接続パイプ (*Oリング付き)	スクリュー	スプリング	シート	シートスクリュー	レンチ
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF	MHD									
DCLN ^{R/L} 2020K-12JCT	●	●	20	20	20	125	27	25	109	0.8	CP-3D- ^{R/L} -JCT	FP-12	CS-3D-TR	SP-3D	*2DC-44 *3DC-44-C	SB-4085TR	FT-15	
2525M-12JCT	●	●	25	25	25	150		32	134									

配管部品は、D10,D11をご参照ください。

*1. Oリング (SS-035)のみの注文も可能です。

*2. コーナR(RE)=1.6mm 以上のチップをご使用の際は、被削材とシートの干渉防止のため、シートの追加加工が必要となります。

*3. SXブレーカをご使用の際は、シート(別売り)の交換が必要となります。

・推奨締付トルク 3.9N・m