

ダイヤモンドカッター(乾式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

切断用品

切断砥石

チップソー

ダイヤモンド
カッター

メタルソー

バンドソー

マシンソー

ハンドソー

セーバーソー
ブレードエアソー
ブレードジグソー
ブレード

エビ印

LOBSTER



Diamond Saw Blade NEW LASER

ダイヤモンドホイール“NEWレーザー”(乾式)

RoHS



SL105A

チップ高さ



SL255A254

チップ高さ

- 特長 ●従来品をさらに性能アップし、かつ、ハイコストパフォーマンスを追求しました。
●SL255A以上は消音基板を採用しています。
- 用途 ●硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。
- 仕様 ●乾式
- 材質 ●台金:特殊鋼
●チップ:ダイヤ砥粒他

品番	製造国
SL105A, 125A	日本
SL150A~355A	韓国

横口ブテックス[996306]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	外径×刃厚×穴径 (mm)	チップ高さ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	付属リング穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
399-2314	SL105A	¥6,663	¥7,610	105×2.0×20.0	7.0	14500	15	5	150	153(87)
399-2322	SL125A	¥10,506	¥12,010	126×2.0×22.0	7.0	12200	20	5	210	19(71)
399-2331	SL150A	¥15,306	¥17,490	151×2.2×25.4	7.5	10100	25・22・20	5	300	7(47)
399-2349	SL180A	¥16,869	¥19,280	180×2.2×25.4	7.5	8400	25・22・20	5	400	30(60)
399-2357	SL200A	¥19,713	¥22,530	205×2.2×25.4	7.5	7600	25・22・20	5	500	8(73)
399-2365	SL255A254	¥29,369	¥33,560	255×2.8×25.4	7.0	7500	22・20	1	1000	84(271)
372-6061	SL305A20	¥30,450	¥34,800	305×3.2×20.0	7.0	6300	-	1	1420	2(29)
399-2373	SL305A305	¥30,450	¥34,800	305×3.2×30.5	7.0	6300	25.4・22・20	1	1420	22(67)
372-6070	SL355A30.5	¥41,800	¥47,770	355×3.2×30.5	7.0	5400	25.4・22・20	1	2030	15(89)

商品のお問い合わせ:072-980-1111 http://www.lobtex.co.jp/

エビ印

LOBSTER



Diamond Saw Blade Setsudan-Oh

ダイヤモンドホイール“切断王”(乾式)

RoHS

WA105
(ウェーブタイプ)

チップ高さ

SA105
(セグメントタイプ)

チップ高さ

- 特長 ●納得の低価格で「コストパフォーマンス」と充実のバリエーションです。
- 用途 ●コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。
- 仕様 ●乾式
- 材質 ●台金:工具鋼
●チップ:ダイヤ砥粒他

品番	製造国
WA105, 125	日本
WA150, 180, 200	韓国
SA105, 125	日本
SA150, 180, 200	韓国

ウェーブタイプ 用途 ●より美しい仕上がりに。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	外径×刃厚×穴径 (mm)	チップ高さ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	付属リング穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
272-6416	WA105	¥3,319	¥3,790	105×2.0×20.0	8.0	14500	15	5	140	319(144)
272-6424	WA125	¥6,044	¥6,910	127×2.0×22.0	7.0	12200	20	5	210	111(110)
272-6432	WA150	¥7,350	¥8,400	153×2.4×25.4	7.5	10100	25・22・20	5	330	44(98)
272-6441	WA180	¥8,488	¥9,700	180×2.4×25.4	7.5	8400	25・22・20	5	440	89(95)
272-6459	WA200	¥9,681	¥11,060	205×2.4×25.4	7.5	7600	25・22・20	5	580	4(22)

セグメントタイプ 用途 ●切れ味・スピード優先の切断に。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	外径×刃厚×穴径 (mm)	チップ高さ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	付属リング穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
272-6360	SA105	¥3,319	¥3,790	105×1.8×20.0	7	14500	15	5	130	511(119)
272-6378	SA125	¥6,044	¥6,910	127×2.0×22.0	7	12200	20	5	170	72(76)
272-6386	SA150	¥7,350	¥8,400	153×2.2×25.4	7	10100	25・22・20	5	290	58(116)
272-6394	SA180	¥8,488	¥9,700	180×2.2×25.4	7	8400	25・22・20	5	390	82(131)
272-6408	SA200	¥9,681	¥11,060	205×2.2×25.4	7	7600	25・22・20	5	470	36(139)

商品のお問い合わせ:072-980-1111 http://www.lobtex.co.jp/

エビ印

LOBSTER



Diamond Saw Blade

ダイヤモンドホイール“切っ太郎”(乾式)

RoHS

WK105
(ウェーブタイプ)

チップ高さ

SK105
(セグメントタイプ)

チップ高さ

- 特長 ●経済性重視のバリュータイプです。
- 用途 ●コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・スレート・瓦・タイルなどの切断に。
- 仕様 ●乾式
- 材質 ●台金:工具鋼
●チップ:ダイヤ砥粒他
- 製造国 ●日本

ウェーブタイプ 用途 ●より美しい仕上がりに。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	外径×刃厚×穴径 (mm)	チップ高さ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	付属リング穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
375-9130	WK105	¥2,281	¥2,610	105×2.0×20.0	8	14500	15	20	110	143(86)
375-9148	WK125	¥3,425	¥3,910	127×2.0×22.0	7	12200	20	10	160	30(59)

セグメントタイプ 用途 ●切れ味・スピード優先の切断に。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	外径×刃厚×穴径 (mm)	チップ高さ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	付属リング穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
375-9075	SK105	¥2,281	¥2,610	105×2.0×20.0	7	14500	15	20	110	185(82)
375-9083	SK125	¥3,425	¥3,910	127×2.0×22.0	7	12200	20	10	160	76(87)

商品のお問い合わせ:072-980-1111 http://www.lobtex.co.jp/

安全にご利用いただくために保護員を着用ください。