



● 柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます

寸法図



圧着マーク



銅線用 裸圧着端子用  
銅線用 裸圧着スリーブ(P-B)用





### 圧着工具

品番コード	使用範囲	全長(L)	H	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
AK22A	5.5, 8, 14, 22mm	336mm	82mm	675g	13,270円	088138

※グリップカラー 赤

寸法図



圧着マーク





### 圧着工具


品番コード	使用範囲	全長(L)	H	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
AK38A	14, 22, 38mm	335mm	82mm	670g	13,980円	077125

※グリップカラー 赤

寸法図



圧着マーク





銅線用 裸圧着端子用  
銅線用 裸圧着スリーブ(P-B)用



### 強力型圧着工具

品番コード	使用範囲	全長(L)	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
AK60	14, 22, 38, 60mm	710mm	3.1kg	28,440円	002608

寸法図



圧着マーク





### 強力型圧着工具

品番コード	使用範囲	全長(L)	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
AK100	22, 38, 60, 80, 100mm	695mm	3.5kg	35,130円	002615

● 全長360mm、重量2kgの軽量・コンパクトタイプ ● 60mmまでスピード圧着

● 補助レバーが付いて、端子の保持は片手でラクラクスピード操作 ● ヘッドは360°回転可能

寸法図



圧着マーク



銅線用 裸圧着端子用  
銅線用 裸圧着スリーブ(P-B)用





### 手動油圧式圧着工具

品番コード	使用範囲	全長(L)	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
AKH60N	14, 22, 38, 60mm	360mm	2.0kg	81,230円	023405


● 1~2回のハンドル操作ですばやく端子を仮押さえし、スピード圧着。戻りスピードわずか3秒

● ヘッドは180°回転可能

寸法図



圧着マーク



銅線用 裸圧着端子用  
銅線用 裸圧着スリーブ(P-B)用



### 手動油圧式圧着工具

品番コード	使用範囲	全長(L)	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
AKH150S	14, 22, 38, 60, 70, 80, 100, 150mm	500mm	4.3kg	108,670円	015660

早送り  
機能付き



JIS C 9711



JIS C 9711