


## ケーブルストリッパー

### CABLE STRIPPER

- フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます
- グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れにくい独自のフォーム
- 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続
- スペア刃は、本体内部に1本備えています



寸法図



品番コード	適用ケーブル外形	全長(L)	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
CS16	φ4~16mm	128mm	75g	3,910円	027120
CS28	φ8~28mm	132mm	75g	3,680円	027168
CS35	φ28~35mm	153mm	85g	4,820円	027281
CS50	φ35~50mm	166mm	90g	4,820円	027328

※キャブタイヤケーブルにはご使用できません。

## エビパンチャ

### OIL-HYDRAULIC PUNCHER

- 油圧を利用した穴あけパンチャで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取付穴あけが能率よくできます
- 薄板から3.2mmの厚板軟鋼板(ステンレスは1.6mm)にφ17.5mmからφ115.5mmまで、18段階の穴あけ作業が、パンチャダイスの交換でスムーズに行えます
- わずか2.6kgの軽さ、柄荷重も20kgfで、女性でも楽に穴あけ作業ができます



スチールケース  
寸法 370×244×120mm

### セット

品番コード	タイプ	セット内容						重量	参考価格	JANコード (4963202-)	備考
		ハンドポンプ H150P	油圧シリンダー SP104	シャフト 大小	スペーサー 大小	薄鋼管用パンチャダイス A19, 25, 31, 39, 51	厚鋼管用パンチャダイス B16, 22, 28, 36, 42, 54				
LP104AP	薄鋼管用	○	○	○	○	○	—	6.6kg	124,090円	012300	メタルケース付
LP104BP	厚鋼管用	○	○	○	○	—	○	7.4kg	133,400円	012324	メタルケース付

### ※厚鋼管用

品番コード	穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
B16	φ21.8mm	3,580円	012508
B22	φ27.3mm	4,290円	012515
B28	φ34.1mm	4,860円	012522
B36	φ42.7mm	6,280円	012539
B42	φ48.7mm	7,420円	012546
B54	φ60.5mm	10,560円	012553
○B70	φ76.1mm	15,990円	012560
○B82	φ88.9mm	19,700円	012577
○B92	φ102.8mm	27,680円	012584
○B104	φ115.5mm	32,820円	012591

### ※薄鋼管用

品番コード	穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
○A15	φ17.5mm	3,290円	012423
A19	φ19.8mm	3,420円	012430
A25	φ26.1mm	3,990円	012447
A31	φ32.5mm	4,860円	012454
A39	φ38.7mm	6,000円	012461
A51	φ51.6mm	8,290円	012478
○A63	φ64.4mm	11,990円	012485
○A75	φ77.2mm	15,700円	012492

○印はセット外の別売品です。

### ※ハンドポンプ

品番コード	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
H150P	2.6kg	56,610円	012355

### ※油圧シリンダー

品番コード	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
SP104	1.74kg	44,660円	019866

### ※スペーサー

### ※シャフト

品番コード	サイズ	参考価格	JANコード (4963202-)
PSL	大	2,740円	012386
PSS	小	2,740円	012393



品番コード	サイズ	外径	内径	長さ	参考価格	JANコード (4963202-)
PSPL	大	35mm	19.5mm	38mm	1,370円	012409
PSPS	小	35mm	19.5mm	28mm	1,370円	012416



### 特殊パンチャダイスの ご注文も承ります。

- 丸パンチャダイスはφ15mm～φ160mm、角パンチャダイスは、20mm×20mm～100mm×100mmの範囲です
- 角パンチャダイスは正方形以外に長方形も製造可能ですが、縦×横の長さの比が1対2までのものに限りです

### ※パンチャダイス(丸)



### ※パンチャダイス(角)

