

建築用下地剤/コーティング剤/トタン用塗料

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

塗装・内装用品

アサヒペン Exterior Wood Protect Paint
“木材防虫防腐ソート”



特長 ●日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤です。
●ペンソピレンなど発ガン性物質を含まない安全タイプです。
用途 ●屋外木部塗装部分の防腐、防虫。
仕様 ●乾燥時間：2～3時間(夏)、4～6時間(冬)
●塗り重ね可能時間：3時間以上(夏)、6時間以上(冬)

材質 ●油脂、防腐剤、防虫剤
製造国 ●日本

品番 塗布面積(m²)
530905 3～4(2回塗り)
530912 8～10(2回塗り)
530929 46～58(2回塗り)

530905 (1L)

発注単位1缶 機アサヒペン[127058]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	容量(L)	色	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
445-0515	530905	¥1,923	¥2,050	1	ブラウン	6	1.0	91(78)
445-0523	530912	¥2,973	¥3,150	2.5	ブラウン	4	2.5	247(117)
445-0531	530929	¥9,669	¥10,200	14	ブラウン	1	12.5	338(96)

☎商品のお問い合わせ:06-6934-0300 <https://www.asahipen.jp/>

アサヒペン Exterior Wood Protect Paint Aerosol
“木材防虫スプレーロングショット”



特長 ●建物の基礎・床下などの未塗装木部に。シロアリがその処理部を食すことにより駆除するものです。
用途 ●木部のシロアリ処理の塗料。
仕様 ●乾燥時間：30～60分(夏)、1～2時間(冬)
●塗り重ね可能時間：4時間以上(夏)、8時間以上(冬)

材質 ●ホウ酸、硫酸アンモニウム
製造国 ●日本

521002 (スプレー)

発注単位1缶 機アサヒペン[127058]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	容量(L)	色	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
445-0507	521002	¥1,920	¥1,920	0.42	クリア	6	0.4	16(58)

☎商品のお問い合わせ:06-6934-0300 <https://www.asahipen.jp/>

エアレス塗装機

アトムペイント Water-base Stain Paint for Wood insect pest protection
“防虫防腐ステイン「ウッドエパープロテクト」”



特長 ●シリコンアクリル樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)とUV吸収剤を配合した高性能木部保護塗料です。
用途 ●ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に。
仕様 ●乾燥時間：約1時間(夏)、約2～3時間(冬)
●塗り重ね可能時間：約2日(夏)、約4日(冬)

材質 ●合成樹脂(シリコンアクリル) 製造国 ●日本

発注単位1缶 機アトムサポート[149670]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	容量(L)	色	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
205-4430	00001-08903	¥2,098	¥2,330	0.7	ディープマホガニー	6	0.93	-
205-5939	00001-08904	¥2,098	¥2,330	0.7	オーク	6	0.93	-
205-9154	00001-08905	¥2,098	¥2,330	0.7	オールナット	6	0.93	-
205-4371	00001-08906	¥2,098	¥2,330	0.7	ダークオーク	6	0.93	-
205-9114	00001-08923	¥4,405	¥4,450	1.6	ディープマホガニー	4	2.01	-
205-6030	00001-08924	¥4,405	¥4,450	1.6	オーク	4	2.01	-
205-7563	00001-08925	¥4,405	¥4,450	1.6	オールナット	4	2.01	-
205-4372	00001-08926	¥4,405	¥4,450	1.6	ダークオーク	4	2.01	-

☎商品のお問い合わせ:03-3969-3160 <http://www.atom-paint.co.jp>

ロックペイント Zinc Roof Paint
“トタンペイント”



特長 ●光沢、付着性に優れ、ハケ塗り作業性が良好で塗替えに適しています。
用途 ●トタン屋根、カラートタンの塗替え、鉄部。
仕様 ●指触乾燥時間：3～4時間(20℃)
●塗り重ね可能時間：20時間以上(20℃)
●塗布面積：57.5～65m²(2回塗り)
●一液型油性つやあり

材質 ●合成樹脂系
製造国 ●日本

069-1057 01 (チョコレート)

発注単位1缶 機ロックペイント[983554]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	容量(L)	色	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
★361-0357	069-1064 01	¥13,870	¥13,870	14	グレー	1	16.6	8(67)
★361-0365	069-1057 01	¥12,329	¥12,329	14	チョコレート	1	15.8	6(47)
★361-0373	069-1053 01	¥13,870	¥13,870	14	そら	1	15.9	28(80)
★361-0381	069-1050 01	¥13,870	¥13,870	14	シルバー	1	13.4	24(127)

☎商品のお問い合わせ:06-6473-1565 <http://www.rockpaint.co.jp/>

エービーシー商会

ABC Lumberju Standard Teak
“ランバージュスタンダード”



特長 ●防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。
用途 ●木材の保護、着色。
仕様 ●乾燥時間：24時間以上(2回塗り後)
●塗り重ね可能時間：8～12時間以上(1回塗り後)
●塗布面積：80～144m²(2回塗り)

材質 ●アルキド樹脂
製造国 ●日本

LJS16Lシリーズ

発注単位1缶 機エービーシー商会[226120]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	容量(L)	色	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
★456-6114	LJS16L-CH	¥51,200	¥51,200	16	チーク	1	13.9	7(700)
★456-6122	LJS16L-PN	¥51,200	¥51,200	16	ピニー	1	13.9	0(0)
★456-6131	LJS16L-WN	¥51,200	¥51,200	16	ウォールナット	1	13.9	1(15)

☎商品のお問い合わせ:03-3507-7240 <http://www.insulpak.net/>

カンペ Oil-Based Pre-Coated Steel Paint
油性トタン用



特長 ●塗膜が強く、耐久性に優れています。
●付着性がよく、サビ止め効果も優れています。
●厳しい環境や気象変化にも耐え、トタン板を長期保護します。
用途 ●屋根、ひさし、塀などのカラートタン板。
●シャッター、フェンスなどの鉄部、木部。(床を除く)
仕様 ●乾燥時間：約8時間(20℃)、約16時間(冬)
●塗り重ね可能時間：24時間以上(20℃) ●一液型油性つやあり

材質 ●合成樹脂(長油性フタル酸)
製造国 ●日本

130-5990.7 (スカイブルー・0.7L)

発注単位1缶 機カンペハビオ[312904]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	容量(L)	色	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
361-0705	130-5090.7	¥2,400	¥2,400	0.7	グレー	6	0.9	9(113)
360-7780	130-5240.7	¥2,400	¥2,400	0.7	赤サビ	6	0.9	5(125)
361-0730	130-5440.7	¥2,400	¥2,400	0.7	コーヒープラウン	6	0.9	11(275)
361-0756	130-5990.7	¥2,400	¥2,400	0.7	スカイブルー	6	0.9	18(55)

☎商品のお問い合わせ:0570-001-167 <http://www.kanpe.co.jp/>

カンペ

カンペ Oil-Based Pre-Coated Steel Paint
油性トタン用



特長 ●塗膜が強く、耐久性に優れています。
●付着性がよく、サビ止め効果も優れています。
●厳しい環境や気象変化にも耐え、トタン板を長期保護します。
用途 ●屋根、ひさし、塀などのカラートタン板。
●シャッター、フェンスなどの鉄部、木部。(床を除く)
仕様 ●乾燥時間：約8時間(20℃)、約16時間(冬)
●塗り重ね可能時間：24時間以上(20℃) ●一液型油性つやあり

材質 ●合成樹脂(長油性フタル酸)
製造国 ●日本


130-5990.7 (スカイブルー・0.7L)

発注単位1缶 機カンペハビオ[312904]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	容量(L)	色	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
361-0705	130-5090.7	¥2,400	¥2,400	0.7	グレー	6	0.9	9(113)
360-7780	130-5240.7	¥2,400	¥2,400	0.7	赤サビ	6	0.9	5(125)
361-0730	130-5440.7	¥2,400	¥2,400	0.7	コーヒープラウン	6	0.9	11(275)
361-0756	130-5990.7	¥2,400	¥2,400	0.7	スカイブルー	6	0.9	18(55)

☎商品のお問い合わせ:0570-001-167 <http://www.kanpe.co.jp/>

カンペ Oil-Based Pre-Coated Steel Paint
油性トタン用



特長 ●塗膜が強く、耐久性に優れています。
●付着性がよく、サビ止め効果も優れています。
●厳しい環境や気象変化にも耐え、トタン板を長期保護します。
用途 ●屋根、ひさし、塀などのカラートタン板。
●シャッター、フェンスなどの鉄部、木部。(床を除く)
仕様 ●乾燥時間：約8時間(20℃)、約16時間(冬)
●塗り重ね可能時間：24時間以上(20℃) ●一液型油性つやあり

材質 ●合成樹脂(長油性フタル酸)
製造国 ●日本

130-5990.7 (スカイブルー・0.7L)

発注単位1缶 機カンペハビオ[312904]

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	容量(L)	色	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
361-0713	130-5093	¥6,300	¥6,300	3	グレー	4	3.6	14(117)
361-0721	130-5243	¥6,300	¥6,300	3	赤サビ	4	4.0	10(250)
361-0748	130-5443	¥6,300	¥6,300	3	コーヒープラウン	4	3.9	5(50)
361-0764	130-5993	¥6,300	¥6,300	3	スカイブルー	4	3.7	23(68)

☎商品のお問い合わせ:0570-001-167 <http://www.kanpe.co.jp/>