

レシプロ用工具

Reciprocating tools

前後往返型振動式研磨机専用磨头



各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨に適しています。



- 研磨作業中に砥石が折れません。
- 従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。
- 材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径





ケース入数
pcs / pac
1 盒数



粒度
grain size
粒度

ホルダー付セラミックスティック砥石 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。



# 400	P1001
# 800	P1002
#1000	P1003
#1200	P1004

# 400	P1011
# 700	P1012
#1000	P1013
#1200	P1014


砥石の材質

セラミック

P
レシプロ用工具

セラミックスティック砥石 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

レシプロ用スティックホルダーT2品番P7001をご使用下さい。



# 180	P1205
# 280	P1206
# 400	P1201
# 700	P1202
#1000	P1203
#1200	P1204
#3000	P1207

# 180	P1215
# 280	P1216
# 400	P1211
# 700	P1212
#1000	P1213
#1200	P1214
#3000	P1217

砥石の材質

セラミック