

# 機械装着用電動スピンドル

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

電動  
工具

リューター



Collet Chuck

## 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

特長 ●機械装着用h4スピンドルのオプションです。  
製造国 ●日本



CHS110



CHS210



CHS430



CHS300



CHS700

インパクト  
レンチ

シャーレンチ

インパクト  
ドライバー

電動  
ドライバー

ツール  
バラサナー

ドリル  
ドライバー

電気  
ドリル

ハンマー  
ドリル

ドリル  
チャック

コンクリート  
ハンマー

磁気  
ボール盤

コアドリル

ディスク  
グラインダー

カーボン  
ブラシ

高周波  
グラインダー

ストレート  
グラインダー

マイクロ  
グラインダー

機械装着用  
電動スピンドル

超音波  
カッター

黒皮・  
面取り機

電動  
ヤスリ

サンダー・  
ポリッシャー

研磨機

かな・  
トリマー

電動  
はくり機

ベルト  
研磨機

ジグソー・  
レゾソー

バンドソー

小型  
切断機

日本精密機械工作株式会社 [748150]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	内径 (mm)	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★124-8593	CHS110	¥10,500	¥10,500	1.0	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	6.5	0(-)
★124-8601	CHS115	¥10,500	¥10,500	1.5	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	6.5	0(-)
★124-8585	CHS120	¥10,500	¥10,500	2.0	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	6.5	0(-)
★124-8583	CHS125	¥10,500	¥10,500	2.5	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	6.5	0(-)
★124-8566	CHS130	¥8,400	¥8,400	3.0	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	5.5	0(-)
★124-8578	CHS131	¥8,400	¥8,400	3.175	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	6.0	1(-)
★124-8586	CHS140	¥8,400	¥8,400	4.0	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	6.0	0(-)
★124-8569	CHS150	¥8,400	¥8,400	5.0	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	5.5	0(-)
★124-8567	CHS155	¥8,400	¥8,400	5.5	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	5.0	0(-)
★124-8579	CHS160	¥8,400	¥8,400	6.0	BDM-660, HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	6.0	0(-)
★124-8592	CHS430	¥5,000	¥5,000	3.0	ELM-64	1	16.0	0(-)
★124-8580	CHS431	¥5,000	¥5,000	3.175	ELM-64	1	15.5	0(-)
★124-8574	CHS440	¥5,000	¥5,000	4.0	ELM-64	1	16.0	0(-)
★124-8587	CHS460	¥5,000	¥5,000	6.0	ELM-64	1	14.5	5(21)
★124-8572	CHS463	¥5,000	¥5,000	6.35	ELM-64	1	14.5	0(-)
★124-8589	CHS210	¥8,400	¥8,400	1.0	ELM-64Y, ELM-64YC	1	9.0	0(-)
★124-8575	CHS215	¥8,400	¥8,400	1.5	ELM-64Y, ELM-64YC	1	9.0	0(-)
★124-8573	CHS220	¥7,800	¥7,800	2.0	ELM-64Y, ELM-64YC	1	8.5	0(-)
★124-8560	CHS225	¥7,800	¥7,800	2.5	ELM-64Y, ELM-64YC	1	8.5	0(-)
★124-8595	CHS230	¥6,800	¥6,800	3.0	ELM-64Y, ELM-64YC	1	8.5	0(-)
★124-8563	CHS231	¥19,000	¥19,000	3.175	ELM-64Y, ELM-64YC	1	8.5	0(-)
★124-8597	CHS235	¥6,800	¥6,800	3.5	ELM-64Y, ELM-64YC	1	8.5	0(-)
★124-8598	CHS240	¥6,800	¥6,800	4.0	ELM-64Y, ELM-64YC	1	9.0	0(-)
★124-8604	CHS250	¥6,800	¥6,800	5.0	ELM-64Y, ELM-64YC	1	8.5	0(-)
★124-8608	CHS260	¥6,800	¥6,800	6.0	ELM-64Y, ELM-64YC	1	8.0	0(-)
★124-8609	CHS270	¥6,800	¥6,800	7.0	ELM-64Y, ELM-64YC	1	7.0	0(-)
★124-8590	CHS280	¥28,000	¥28,000	8.0	ELM-64Y, ELM-64YC	1	5.5	0(-)
★124-8594	CHS330	¥8,900	¥8,900	3.0	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	32.5	0(-)
★124-8582	CHS331	¥8,900	¥8,900	3.175	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	32.5	0(-)
★124-8565	CHS340	¥8,900	¥8,900	4.0	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	33.0	0(-)
★124-8571	CHS350	¥8,900	¥8,900	5.0	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	33.0	0(-)
★124-8568	CHS355	¥8,900	¥8,900	5.5	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	33.0	0(-)
★124-8607	CHS360	¥8,900	¥8,900	6.0	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	33.0	0(-)
★124-8606	CHS362	¥8,900	¥8,900	6.2	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	33.0	0(-)
★124-8605	CHS370	¥8,900	¥8,900	7.0	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	32.0	0(-)
★124-8603	CHS380	¥8,900	¥8,900	8.0	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	31.0	0(-)
★124-8581	CHS300	¥8,900	¥8,900	10.0	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	27.5	0(-)
★124-8576	CHS312	¥8,900	¥8,900	12.0	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	22.0	0(-)
★124-8562	CHS730	¥10,000	¥10,000	3.0	HSM-3400, HSM-3400-NT50U, HSM-3400-B50	1	89.5	0(-)
★124-8564	CHS740	¥10,000	¥10,000	4.0	HSM-3400, HSM-3400-NT50U, HSM-3400-B50	1	99.0	0(-)
★124-8610	CHS760	¥10,000	¥10,000	6.0	HSM-3400, HSM-3400-NT50U, HSM-3400-B50	1	100.0	0(-)
★124-8602	CHS780	¥10,000	¥10,000	8.0	HSM-3400, HSM-3400-NT50U, HSM-3400-B50	1	102.0	0(-)
★124-8591	CHS700	¥10,000	¥10,000	10.0	HSM-3400, HSM-3400-NT50U, HSM-3400-B50	1	99.5	0(-)
★124-8577	CHS712	¥10,000	¥10,000	12.0	HSM-3400, HSM-3400-NT50U, HSM-3400-B50	1	98.5	0(-)
★124-8599	CHS716	¥10,000	¥10,000	16.0	HSM-3400, HSM-3400-NT50U, HSM-3400-B50	1	92.5	0(-)
★124-8584	CHS702	¥10,000	¥10,000	20.0	HSM-3400, HSM-3400-NT50U, HSM-3400-B50	1	58.0	0(-)

☆商品の問い合わせ: 072-757-8750 <http://www.l-nihon.co.jp/>

リューター



Rock Nut for Spindle

## 機械装着用h4スピンドル用ロックナット

特長 ●機械装着用h4スピンドルのオプションです。  
製造国 ●日本



RHS100



RHS200

日本精密機械工作株式会社 [748150]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	サイズ (mm)	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★124-8611	RHS100	¥8,100	¥8,100	φ20×9.8	HSM-2550, HSM-2550-NT40U, HSM-2550-NT50U, HSM-2550-B40, HSM-2550-B50	1	12.0	0(-)
★124-8613	RHS200	¥9,500	¥9,500	φ22×19.5	ELM-64Y, ELM-64YC	1	28.0	0(-)
★124-8612	RHS300	¥10,300	¥10,300	φ36×14.5	HSM-3300, HSM-3300-NT40U, HSM-3300-NT50U, HSM-3300-B40, HSM-3300-B50	1	58.5	0(-)
★124-8614	RHS700	¥12,500	¥12,500	φ50×18.0	HSM-3400, HSM-3400-NT50U, HSM-3400-B50	1	109.0	0(-)

☆商品の問い合わせ: 072-757-8750 <http://www.l-nihon.co.jp/>