

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

オフィス備品

電池

電卓

チェックライター

タイムレコーダー

時計

ラベル用品

ラミネーター

シュレッダー

店舗用品

案内板

ホワイトボード

掲示板

パネル

シートポケット

マグネットケース

マグネット

フック並びよう

ホルダークリップ

裁縫用品

デスクマット

ギフト推奨品

ダンボール加工品

トラスコ Telephone Stand
テレフォンスタンド RoHS

同商品群在庫数 **27** アイテム

特長 ●アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。
●アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。

仕様 ●適応電話機:幅120~220mm、質量1kgまで
●最大クランプ取付幅:60mm

材質 ●ABS樹脂
製造国 ●中国

商品紹介チラシ

TEL5 (電話機別売)

発注単位1台

トラスコ中山株[103541]

セキセイ Telephone Stand(Flex type)
テレフォンスタンド(フレックスタイプ) RoHS

同商品群在庫数 **2** アイテム

特長 ●360°回転、手前に引き寄せ高さ調節も自由自在です。
●ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。
●アーム部分に電話コードを隠すことができるので、コードのもつれなどわずらわしさがありません。

仕様 ●フレックスタイプ
●適応電話機:幅130~220mm、質量1kgまで

製造国 ●台湾

TA002-00 (電話機別売)

発注単位1台

セキセイ株[541753]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	取付機厚さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
783-1706	TELS	¥4,725	¥6,300	220×380~620×95~465	20~60	8	1.5	1064(72)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
004-2218	TA002-00	¥5,238	¥7,000	200×338×457	6	1.7	603(56)

☎商品のお問い合わせ:0120-281-281 <http://www.sedia.co.jp/>

アスカ Telephone Stand
テレフォンスタンド

同商品群在庫数 **2** アイテム

特長 ●電話機の高さが高いため、机上からの空間が広くレターケースなど置くことができます。
●締めネジの調整次第で、手元に引き寄せたらその場で保持できます。

仕様 ●適応電話機:幅130~220mm、重量1kgまで
●最大クランプ取付幅:60mm

材質 ●ABS樹脂
●スチール
製造国 ●中国

TS9802BK

TS9802

発注単位1台

機アスカ[103541]

セキセイ Telephone Arm Flexible Type
“テレフォンアーム” New

同商品群在庫数 **2** アイテム

特長 ●特殊吸盤を真空にすることでデスク面にしっかりと固定します。
●デスクの厚みを気にする必要がなくなりました。

材質 ●ABS
製造国 ●タイ

TA005-00

発注単位1個

(価格改定日 20.09) セキセイ株[541753]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	色	幅×奥行×高さ(mm)	取付機厚さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
159-3866	TS9802	¥6,100	¥7,500	白	200×373×577~625	20~60	8	1.6	219(84)
195-5050	TS9802BK	¥6,100	¥7,500	黒	200×373×577~625	20~60	8	1.6	29(999)

☎商品のお問い合わせ:03-5690-9412 <http://www.asmix.co.jp/>

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
234-0872	TA005-00	¥5,238	¥7,000	212×421×476	1	1100	-

☎商品のお問い合わせ:0120-281-281 <http://www.sedia.co.jp/>

MAITZ LED Light Box
LED透写台(A3判)

同商品群在庫数 **1** アイテム

特長 ●白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
●段差や角の少ない盤面はアクリル樹脂を採用し、作業者の負担を軽減します。
●どこにでもすっきり収まる薄型(厚さ15mm)ボディです。
●商品のディスプレイ台としても使用できます。

用途 ●検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。

仕様 ●照度:約3500lx
●LED寿命:約50000時間(25℃の環境下で使用)
●消費電力:8.4W(25℃の環境下で使用)

材質 ●表面:アクリル樹脂
●裏面:アルミ鋼板

付属品 ●ACアダプター
製造国 ●日本

LT-4530L

発注単位1台

機マイツ・コーポレーション[881528]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×奥行×厚さ(mm)	透写面積(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
853-4085	LT-4530L	¥35,625	¥38,000	515×364×15	424×300	3	2.7	55(85)

☎商品のお問い合わせ:028-653-0656 <http://www.maitz.jp/>

TRUSCO オレンジブック.Com. 工場・作業現場のプロツール総合サイト

購買ユーザー登録で注文までワンストップ!!

購買ユーザー(会員)登録から購入までの流れ

STEP 1 メールで登録依頼

STEP 2 代理店様との打ち合わせ

STEP 3 代理店様よりID/パスワード発行

STEP 4 トラスコ オレンジブック.Com.にログイン

STEP 5 商品を注文・見積する

※会員登録のお申し込みは、お近くの代理店様までお問い合わせください。