

電子チェックライター

コンパクトで安価なロングセラー機



EC-310

品番	JANコード	価格
EC90001	4902870 013806	¥23,000(税込¥25,300)

- 外寸/H95×W110×D230(mm) ●質量/1.26kg ●1梱包入数/4
- 印字奥行/48mm ●印字スピード(フル桁印字時)/6秒
- インクロール(R-50)付

印字桁数/最大8桁(金額) 印字見本(原寸)

¥12,345,678

使いやすいスタンダードタイプ



EC-510

品番	JANコード	価格
EC90002	4902870 013653	¥32,000(税込¥35,200)

- 外寸/H91×W180×D245(mm) ●質量/1.7kg ●1梱包入数/4
- 印字奥行/80mm ●印字スピード(フル桁印字時)/5.6秒
- インクロール(R-50)付


印字桁数/最大10桁(金額) 印字見本(原寸)

¥1,234,567,890

【電子チェックライター共通特長】

- 入力も発行も指1本でOK! どなたにもスピーディな証書作成が行えます。
- 入力金額を画面で確認できるので、打ち間違いが防げます。
- 「¥,※」マークは入力不要。自動印字されます。
- 同じ金額の連続発行は、発行キーを押すだけで何度でも印字出来ます。

- 高精度な刻み込みで、クッキリ見やすい濃い印字を実現しました。



- <連続印字> 自動紙押さえ・紙送り機構を搭載。入力金額を連続で印字します。



消耗品



インクロール R-50

品番	JANコード	価格
EC90502	4902870 205133	¥1,000(税込¥1,100)

- インク色/黒 ●1梱包入数/10(1×10) ※旧商品 EC-300・310C・500・500A・600C・610C・710にもご使用いただけます。

旧商品消耗品の詳細は、商品一覧(P109)をご覧ください

ロータリーチェックライター

3種類の通貨に対応するロータリー式

高精度な刻み込み印字



- 3種類の通貨(¥・\$・€)マークを搭載。
- 「カンマ・ピリオド」は自動的に半ピッチに調整。



RC-150S

品番	JANコード	価格
RC90005	4902870 737207	¥14,000(税込¥15,400)

- 外寸/H123×W97×D235(mm) ●質量/1.8kg ●1梱包入数/12
- 奥行調整レバー式 ●印字奥行/17~54mm
- ダストカバー・インクボトル(7cc)・インクパッド(取付済)

印字見本(原寸)

I2345※,67890, ¥\$€-

消耗品



インクパッド RC-IP10

品番	JANコード	価格
RC90101	4902870 629090	¥380(税込¥418)

- 1梱包入数/50(5×10)



インク NR-20

品番	JANコード	価格
NR90245	4902870 716882	¥520(税込¥572)

- 1梱包入数/200(10×20) ●NET/20ml



※RC-IP10・NR-20クロは、旧商品RC-100・100S・200・200Sにもご使用いただけます。

※マックスロータリーチェックライターには必ずマックス専用のインクをご使用ください。他のインクを混ぜると印字不良等の原因となります。

ホッチキス
リムーバ
ホッチキス針

クリップ

パンチ

印章

チェックライター

タイムレコーダ

ビーポップ

ラベルプリンタ

拡大印刷機
紙折り機

レタツイン
ワードライター

筆耕
名刺工場

商品一覧
旧商品消耗品