

〈ビーポップ〉カuttingマシン

仕上がり重視の切り文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます

PC接続 Windows 10/8.1/8/7対応 (別途接続パソコンが必要です)
最新の対応OSは弊社ホームページをご覧ください。



PC編集ソフト
Bepop PC EX
付属

CM-200II PC接続専用 カuttingマシン

品番	JANコード	価格
IL90295	4902870 776558	¥98,000(税込¥107,800)

●カット文字サイズ:10~200mmまで(3分割時:最大580mm)

■分割作画で、最大580mm、805mmの大きな表示物を作れます。

3分割作画で最大580mm(CM-200II)、805mm(CM-300II)サイズの文字が作成できます。ウインドウPOPや大型看板・大型ディスプレイなど遠くからでもはっきり見える表示物に最適です。



■縁取り機能でカラフルカット。

外の明るさに左右されず、切り文字をより見やすくするPOP向けの機能で、見栄えのする表示物も手軽にできます。



【商品仕様】

カット速度	120mm/秒(軸方向) 170mm/秒(45°方向)
最大カット範囲	200×3,000(mm)
分解能	0.025mm/step
インターフェース	USBポート×1(ver.2.0フルスピード) LANポート×1(10baseT/100baseTX)
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	動作時14W 待機時2.5W
使用環境	温度:10~35℃ 湿度:35~80%(但し結露しないこと)
外寸・質量	H215×W385×D203(mm) 3.9kg
付属品	ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、PCソフトウェアCD、カuttingツール(刃)、ピンセット、スキージ、スパナ(ツールホルダ交換用)、取扱説明書兼保証書、インストールマニュアル、消耗品カタログ、お客様登録カード

※ビーポップ200mm幅専用シートをお使いください。

※弊社純正品以外の消耗品及びオプション品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障及び障害につきましては無償保証期間内でも有償修理とさせていただきます。ご注意ください。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回につき別途¥30,000(¥33,000)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

※高耐候シートをご使用の際は、別途[屋外用カuttingツールホルダ(P68)]をお買い求めください。

PC接続 Windows 10/8.1/8/7対応 (別途接続パソコンが必要です)
最新の対応OSは弊社ホームページをご覧ください。



PC編集ソフト
Bepop PC EX
付属

CM-300II PC接続専用 カuttingマシン

品番	JANコード	価格
IL90296	4902870 776565	¥198,000(税込¥217,800)

●カット文字サイズ:10~275mmまで(3分割時:最大805mm)

■高耐候シートを使えば耐久力長持ち。

耐候性に優れた高耐候シートで、車などの名入れや看板作成に。(屋外使用5年程度)



屋外および屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。

■シートの残量が確認できます。

PC上に表示されたステータスマニターで、本体にセットされたシートの残量を確認できます。シートが足りない場合には、エラー表示でお知らせします。



【商品仕様】

カット速度	500mm/秒(軸方向) 700mm/秒(45°方向)
最大カット範囲	275×3,000(mm)
分解能	0.025mm/step
インターフェース	USBポート×1(ver.2.0フルスピード) LANポート×1(10baseT/100baseTX)
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	動作時24W 待機時7W
使用環境	温度:10~35℃ 湿度:35~80%(但し結露しないこと)
外寸・質量	H225×W465×D215(mm) 5.3kg
付属品	電源コード、USBケーブル、PCソフトウェアCD、カuttingツール(刃)、ピンセット、スキージ、スパナ(ツールホルダ交換用)、取扱説明書兼保証書、インストールマニュアル、消耗品カタログ、お客様登録カード

※ビーポップ300mm幅専用シートをお使いください。

※弊社純正品以外の消耗品及びオプション品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障及び障害につきましては無償保証期間内でも有償修理とさせていただきます。ご注意ください。