

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

コーナーパッド(当てもの)は7-1435~1437ページに掲載

田村総業



Round Sling SS type

ラウンドスリング“SSタイプ”(JIS規格品・エンドレス形)

RoHS

同商品群
在庫数 20
アイテムHNW020タイプ
(緑)HNW016タイプ HNW010タイプ HNW005タイプ
(青) (紫) (灰)

断面図



特長 ●高強度ポリエステル系の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
●ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途 ●一般屋内外での吊り荷作業。
仕様 ●JIS B 8811規格品 ●使用温度:100℃以下
材質 ●芯:ポリエステル ●表面布:ナイロン
製造国 ●日本

発注単位1本

田村総業[601606]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
390-2901	HNW0050100	¥2,625	¥4,200	0.5	1.0	41×4	1	0.29	76(71)
390-2919	HNW0050125	¥3,375	¥5,400	0.5	1.25	41×4	1	0.36	19(80)
390-2927	HNW0050150	¥3,375	¥5,400	0.5	1.5	41×4	1	0.42	14(24)
390-2935	HNW0050175	¥4,125	¥6,600	0.5	1.75	41×4	1	0.49	14(88)
390-2943	HNW0050200	¥4,125	¥6,600	0.5	2.0	41×4	1	0.56	32(59)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
390-2951	HNW0100100	¥3,438	¥5,500	1.0	1.0	41×7	1	0.32	107(127)
390-2960	HNW0100125	¥4,688	¥7,500	1.0	1.25	41×7	1	0.40	26(57)
390-2978	HNW0100150	¥4,688	¥7,500	1.0	1.5	41×7	1	0.47	85(58)
390-2986	HNW0100175	¥5,938	¥9,500	1.0	1.75	41×7	1	0.55	13(82)
390-2994	HNW0100200	¥5,938	¥9,500	1.0	2.0	41×7	1	0.62	72(58)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
390-3001	HNW0160100	¥4,125	¥6,600	1.6	1.0	50×7	1	0.55	48(112)
390-3010	HNW0160125	¥5,625	¥9,000	1.6	1.25	50×7	1	0.66	6(47)
390-3028	HNW0160150	¥5,625	¥9,000	1.6	1.5	50×7	1	0.77	14(100)
390-3036	HNW0160175	¥7,125	¥11,400	1.6	1.75	50×7	1	0.88	2(19)
390-3044	HNW0160200	¥7,125	¥11,400	1.6	2.0	50×7	1	0.99	27(78)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
390-3052	HNW0200100	¥4,813	¥7,700	2.0	1.0	50×9	1	0.56	10(50)
390-3061	HNW0200125	¥6,563	¥10,500	2.0	1.25	50×9	1	0.69	2(100)
390-3079	HNW0200150	¥6,563	¥10,500	2.0	1.5	50×9	1	0.81	13(163)
390-3087	HNW0200175	¥8,313	¥13,300	2.0	1.75	50×9	1	0.94	0(-)
390-3095	HNW0200200	¥8,313	¥13,300	2.0	2.0	50×9	1	1.06	21(50)

☎商品のお問い合わせ:076-274-8381 http://www.tamura-so.com/

明大



SOFTER TN LOCKSLING

“ロックスリング ソフターTN”(高強度アラミド繊維・超重量物用ソフトタイプ・エンドレス形)

RoHS

特長 ●高強度アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。
用途 ●コンパクトで軽量のスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。
仕様 ●表面布カラー:緑
材質 ●芯:高強度アラミド繊維 ●表面布:ポリエステル
製造国 ●日本



TNタイプ



発注単位1本

メーカー直送 運賃元払

明大衛[981700]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★467-5584	TN-10TX3.0	¥87,000	¥87,000	10	3	60×15	1	3.0	20(58)
★467-5592	TN-10TX4.0	¥115,000	¥115,000	10	4	60×15	1	4.1	2(19)
★467-5606	TN-10TX5.0	¥143,000	¥143,000	10	5	60×15	1	5.2	0(-)
★467-5614	TN-10TX6.0	¥171,000	¥171,000	10	6	60×15	1	6.3	0(-)
★467-5622	TN-10TX7.0	¥199,000	¥199,000	10	7	60×15	1	7.4	0(-)

発注単位1本

メーカー直送 運賃元払

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★467-5631	TN-16TX3.0	¥145,000	¥145,000	16	3	75×20	1	4.4	6(300)
★467-5649	TN-16TX4.0	¥187,000	¥187,000	16	4	75×20	1	5.9	7(175)
★467-5657	TN-16TX5.0	¥229,000	¥229,000	16	5	75×20	1	7.4	8(115)
★467-5665	TN-16TX6.0	¥271,000	¥271,000	16	6	75×20	1	8.9	0(-)
★467-5673	TN-16TX7.0	¥313,000	¥313,000	16	7	75×20	1	10.4	0(-)

発注単位1本

メーカー直送 運賃元払

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★467-5681	TN-20TX4.0	¥212,000	¥212,000	20	4	90×25	1	6.7	2(-)
★467-5690	TN-20TX5.0	¥267,000	¥267,000	20	5	90×25	1	9.1	0(-)
★467-5703	TN-20TX6.0	¥322,000	¥322,000	20	6	90×25	1	11.5	0(-)
★467-5711	TN-20TX7.0	¥377,000	¥377,000	20	7	90×25	1	13.9	0(-)
★467-5720	TN-20TX8.0	¥432,000	¥432,000	20	8	90×25	1	16.3	0(-)

発注単位1本

メーカー直送 運賃元払

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★467-5746	TN-25TX5.0	¥328,000	¥328,000	25	5	90×30	1	15.1	0(-)
★467-5754	TN-25TX6.0	¥395,000	¥395,000	25	6	90×30	1	18.0	0(-)
★467-5762	TN-25TX7.0	¥462,000	¥462,000	25	7	90×30	1	21.1	0(-)
★467-5771	TN-25TX8.0	¥529,000	¥529,000	25	8	90×30	1	24.1	0(-)
★467-5738	TN-25TX10.0	¥663,000	¥663,000	25	10	90×30	1	30.1	0(-)

☎商品のお問い合わせ:086-485-1355 http://www.meidai.co.jp/

注意

- 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
- 当て物を使用しても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
- 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
- 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。

⚠ 角の鋭い荷は当てもので吊らないでください。
重大な事故につながる恐れがあります。