

## W3901N



W底

### 熱場作業用安全靴・長編上靴

#### 規格 JIS T8101 CI/S/BO

- 製法：V式
- 先芯：ワイド鋼製
- 甲被：牛クロム革(ヘロア)
- 中敷：豚ヌメ耐熱全敷
- 靴底：合成ゴム1層底
- 標準高さ：245mm
- 標準重量：1,560g / 足
- 一種耐熱靴

商品コード	色	サイズ(EEE)	標準価格
10300461	茶	23.5~28cm	16,200円
10300478	茶	28.5・29・30cm※	22,800円

※受注生産

# 特殊安全靴

## 耐熱

## W344



W底

### 熱場作業用安全靴・半長靴

#### 規格 JIS T8101 CI/S/BO

- 製法：V式
- 先芯：ワイド鋼製
- 甲被：牛クロム革(ヘロア)
- 中敷：豚ヌメ耐熱全敷
- 靴底：合成ゴム1層底
- 標準高さ：280mm
- 標準重量：1,670g / 足
- 一種耐熱靴
- ※ゴムトゥキャップ付き

商品コード	色	サイズ(EEE)	標準価格
10400403	茶	23.5~27・28cm	17,400円

甲プロテクタ  
付き

静電  
(静電JIS合格)

耐滑

耐油・耐薬品

高所作業

耐熱

重作業用  
(JIS H種合格)

外鋼板

氷上用

舗装工専用

絶縁

オート  
クレーブ

クリーン  
ルーム用

消防  
救急向け

