

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ミドリ安全



Natural Rubber Gloves

天然ゴム背抜き手袋 消臭機能系使用

同商品群
在庫数 78 アイテムMHG-100-ETIQUETTE-S
(10ゲージ編)MHG-130-ETIQUETTE-LL
(13ゲージ編)

- 特長 ●汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
●汗臭の3臭気であるアンモニア・酢酸・イソ吉草酸を、すばやく効果的に消臭します。
- 仕様 ●東洋紡の消臭機能アクリル系「エチケット」使用
- 材質 ●手袋:合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル
●すべり止め:天然ゴム
- 製造国 ●中国

10ゲージ編 仕様 ●厚さ:2mm ●10ゲージ編 ●厚手

発注単位1双

ミドリ安全側[883194]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
149-3416	MHG-100-ETIQUETTE-S	¥450	¥450	銀グレー/ブラック	S	ホワイト	23.0	18.4	6.8	10	71	9(150)
149-3417	MHG-100-ETIQUETTE-M	¥450	¥450	銀グレー/ブラック	M	グリーン	24.0	20.0	7.4	10	82	56(106)
149-3418	MHG-100-ETIQUETTE-L	¥450	¥450	銀グレー/ブラック	L	グレー	25.0	21.0	7.6	10	90	95(366)
149-3419	MHG-100-ETIQUETTE-LL	¥450	¥450	銀グレー/ブラック	LL	イエロー	26.0	21.6	8.0	10	96	29(145)

13ゲージ編 仕様 ●厚さ:1.7mm ●13ゲージ編 ●薄手

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
149-3421	MHG-130-ETIQUETTE-S	¥420	¥420	スカイブルー/ブラック	S	ピンク	22.5	17.4	7.5	10	52	72(600)
149-3422	MHG-130-ETIQUETTE-M	¥420	¥420	スカイブルー/ブラック	M	グリーン	23.5	19.2	8.0	10	58	97(405)
149-3423	MHG-130-ETIQUETTE-L	¥420	¥420	スカイブルー/ブラック	L	グレー	24.5	20.6	8.5	10	64	219(447)
149-3424	MHG-130-ETIQUETTE-LL	¥420	¥420	スカイブルー/ブラック	LL	イエロー	25.5	21.0	9.0	10	67	67(447)

商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

TOWA



Natural Rubber Coated Gloves

天然ゴム背抜き手袋“ジョイハンド ゴム背抜き”

同商品群
在庫数 185 アイテム

307-M

- 特長 ●ヒタ状のすべり止め加工で、グリップ力に優れています。
●通気性がよく、蒸れにくい背抜きタイプです。
●柔らかく作業性の良い天然ゴムコーティング手袋です。
- 仕様 ●厚さ:約2.0mm ●10ゲージ編 ●防臭加工
- 材質 ●繊維部:ポリエステル ●すべり止め部:天然ゴム
- 製造国 ●マレーシア



使用例

発注単位1双

横東和コーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-9330	307-S	¥271	¥271	ベージュ/グリーン	S	23.5	19.5	7.0	10	75	162(179)
365-9321	307-M	¥271	¥271	ベージュ/グリーン	M	24.5	22.0	7.3	10	80	887(73)
365-9305	307-L	¥271	¥271	ベージュ/グリーン	L	25.5	22.5	7.6	10	85	3475(98)
365-9313	307-LL	¥271	¥271	ベージュ/グリーン	LL	26.5	23.5	7.8	10	90	3635(100)

3双入

1双あたり目安単価

¥252

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
780-8283	312-S	¥757	¥757	ベージュ/グリーン	S	23.5	19.5	7.0	3	40	225	11(23)
780-8275	312-M	¥757	¥757	ベージュ/グリーン	M	24.5	22.0	7.3	3	40	240	389(146)
780-8259	312-L	¥757	¥757	ベージュ/グリーン	L	25.5	22.5	7.6	3	40	255	371(89)
780-8267	312-LL	¥757	¥757	ベージュ/グリーン	LL	26.5	23.5	7.8	3	40	270	208(114)

商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

TOWA



Natural Rubber Coated Gloves

ゴム背抜き手袋“ブルーライナー”

同商品群
在庫数 185 アイテム

300-L

- 特長 ●臭いを抑える防臭加工を施しています。
●天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
●強力すべり止め加工で優れたグリップを発揮します。
- 仕様 ●厚さ:約2mm
●10ゲージ編
●防臭加工
- 材質 ●繊維部:ポリエステル、綿
●すべり止め部:天然ゴム
- 製造国 ●マレーシア



使用例

発注単位1双

横東和コーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
324-6973	300-S	¥393	¥393	ベージュ/ブルー	S	23.5	19.5	7.0	10	75	154(41)
324-6965	300-M	¥393	¥393	ベージュ/ブルー	M	24.5	22.0	7.3	10	85	2647(85)
324-6957	300-L	¥393	¥393	ベージュ/ブルー	L	25.5	22.5	7.6	10	95	6577(80)
324-6949	300-LL	¥393	¥393	ベージュ/ブルー	LL	26.5	23.0	7.8	10	100	2377(92)

3双入

1双あたり目安単価

¥333

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (双)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
857-1525	300-3P-M	¥1,000	¥1,000	ベージュ/ブルー	M	24.5	22.0	7.3	3	40	255	99(81)
857-1524	300-3P-L	¥1,000	¥1,000	ベージュ/ブルー	L	25.5	22.5	7.6	3	40	285	165(68)

商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>