

ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ



PU Palm Coated Gloves

極薄ナイロン手袋PU手のひらコート

同商品群
在庫数 142 アイテム

特長 ●通気性に優れ超軽量、柔らかいグリップ感により精密な作業に最適です。
仕様 ●厚さ:0.8mm ●18ゲージ編
●EN388(CE4131)
材質 ●繊維部:ナイロン(極細糸ナイロン)
●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
製造国 ●韓国

発注単位1双

トラスコ中山様[706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袖口長さ (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
770-0369	TGL-2335-RB-S	¥326	¥380	ロイヤルブルー	S	21.0	16.0	7.0	10	15	78(45)
770-0351	TGL-2335-RB-M	¥326	¥380	ロイヤルブルー	M	22.0	17.0	7.5	10	16	539(73)
770-0342	TGL-2335-RB-L	¥326	¥380	ロイヤルブルー	L	23.0	18.0	8.0	10	17	374(129)
770-0423	TGL-2535-BK-S	¥326	¥380	ブラック	S	21.0	16.0	7.0	10	15	87(64)
770-0415	TGL-2535-BK-M	¥326	¥380	ブラック	M	22.0	17.0	7.5	10	16	104(117)
770-0407	TGL-2535-BK-L	¥326	¥380	ブラック	L	23.0	18.0	8.0	10	17	352(155)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ミドリ安全



MCG Gloves

検査・組立用手袋(手のひらコート・10双入)

同商品群
在庫数 78 アイテム

特長 ●繰り返し洗濯して使用可能です。
●手のひらのすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
●伸縮性がよく、手にぴったりとフィットします。
●東レ(株)のナイロン糸(日本製)を使用しています。

仕様 ●厚さ:0.6mm ●15ゲージ編

材質 ●シームレス編み手袋

材質 ●繊維部:ナイロン

●すべり止め部:ポリウレタン

製造国 ●中国

発注単位1袋

ミドリ安全様[883194]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (双)	袖口長さ (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
194-8681	MCG700N-SS	¥2,100	¥2,100	ホワイト	SS	ブラウン	20.5	16.8	6.6	10	25	230	111(150)
194-8680	MCG700N-S	¥2,100	¥2,100	ホワイト	S	ホワイト	21.5	17.6	7.0	10	25	260	198(292)
194-8679	MCG700N-M	¥2,100	¥2,100	ホワイト	M	グリーン	22.6	18.2	7.5	10	25	290	790(394)
194-8677	MCG700N-L	¥2,100	¥2,100	ホワイト	L	グレー	23.5	19.6	7.8	10	25	310	790(245)
194-8678	MCG700N-LL	¥2,100	¥2,100	ホワイト	LL	イエロー	24.2	20.4	8.1	10	25	340	89(116)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全



Urethan Coated Gloves

ウレタン背抜き手袋“プランテックスグローブ”(10双入)

同商品群
在庫数 78 アイテムエコマーク認定条件
グリーン購入法適合

特長 ●植物由来の合成繊維を使用した作業手袋分野で、世界初のエコマーク認定商品です。
●長繊維を使用しているので、低発じんです。
●伸縮性があるので手にフィットし、細かい作業に適しています。
●手のひらにポリウレタン樹脂をコーティングすることで強度がアップするとともに、抜群の柔軟性とすべり止め効果を発揮します。

仕様 ●厚さ:1.0mm ●15ゲージ編

材質 ●繊維部:ポリエステル(部分植物由来ポリエステル使用)、ゴム

●すべり止め部:ポリウレタン

製造国 ●ベトナム

発注単位1袋

ミドリ安全様[883194]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (双)	袖口長さ (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
106-0743	PLANTEX-PU-SENUKI-SS	¥1,830	¥1,830	ホワイト	SS	ブラウン	20.9	15.4	6.8	10	25	180	98(234)
105-9231	PLANTEX-PU-SENUKI-S	¥1,830	¥1,830	ホワイト	S	ホワイト	21.6	15.8	7.0	10	25	190	102(100)
105-6054	PLANTEX-PU-SENUKI-M	¥1,830	¥1,830	ホワイト	M	グリーン	22.6	16.6	7.3	10	25	200	163(100)
105-9189	PLANTEX-PU-SENUKI-L	¥1,830	¥1,830	ホワイト	L	グレー	23.5	17.4	7.8	10	25	220	145(77)
105-7671	PLANTEX-PU-SENUKI-LL	¥1,830	¥1,830	ホワイト	LL	イエロー	24.6	18.8	8.0	10	25	240	14(128)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ハネウェル



Urethane Gloves Perfect Poly Skin

ウレタン背抜き手袋“パーフェクト・ポリ・スキン”

同商品群
在庫数 28 アイテム

特長 ●フィット感に優れ、素手に限りなく近い感覚で作業可能です。

仕様 ●18ゲージ編

●EN420, EN388規格

材質 ●繊維部:ポリアミド

●すべり止め部:ポリウレタン

製造国 ●中国

発注単位1双

日本ハネウェル株式会社セーフティ・プロダクツ[825643]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袖口長さ (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-3560	2400260IP-06	¥210	¥210	オープン青×グレー	XS	緑	19.5	15.0	7.1	10	11.9	267(80)
116-3561	2400260IP-07	¥210	¥210	オープン青×グレー	S	赤	20.5	16.0	7.5	10	12.9	1275(193)
116-3562	2400260IP-08	¥210	¥210	オープン青×グレー	M	青	22.5	17.0	7.7	10	15.3	1994(148)
116-3563	2400260IP-09	¥210	¥210	オープン青×グレー	L	黄	23.5	18.0	8.1	10	17.0	982(110)
116-3564	2400260IP-10	¥210	¥210	オープン青×グレー	XL	白	25.0	19.0	8.4	10	17.4	66(161)

☎商品のお問い合わせ:03-6730-7237 <https://www.honeywellsafety.com/JP/Home.aspx>