

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本拠地です。

耐切創保護服は6-672~683ページに掲載

トラスコ  
TRUSCO  
日本  
同商品群  
在庫数 120 アイテム

EN388 耐切創 LV.  
2003 - 2016 XA

Cut Resistant Inner Gloves Antibacterial Type  
耐切創用インナー手袋(抗菌タイプ) **New**

**特長**

- サンタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。
- 抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。
- インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。
- 繰り返し洗濯して使用できます。
- 厚さ:1.2mm ●13ゲージ編

**仕様**

**材質**

- HPPE繊維
- ポリエステル繊維
- ポリウレタン繊維

**製造国** ●中国



CUTIGA-M

サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	薄水色	23	18	9.0
L	濃水色	24	19	9.5

発注単位1双

トラスコ中山㈱ [886938]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
256-6725	CUTIGA-M	¥737	¥860	水色	M	100	40	-
256-6724	CUTIGA-L	¥737	¥860	水色	L	100	45	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

アネールヘルスケアジャパン  
Ansell  
ベルギー  
同商品群  
在庫数 174 アイテム

EN388 耐切創 LV.  
2003 - 2016 3B

Cut-Resistant Gloves HyFlex 11-729  
耐切創手袋“ハイフレックス 11-729” **New**

**特長**

- 優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。
- ポリウレタンコーティングによる優れたグリップ性能。
- ロングタイプで袖口まで保護できます。

**仕様**

- 厚さ:0.92mm ●13ゲージ編

**材質**

- 繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス
- すべり止め部:ポリウレタン

**製造国** ●中国



11-729-7

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	27.0~32.0	18.8	7.2
M	27.0~32.0	19.2	7.7
L	27.0~32.0	20.2	8.3
XL	27.0~32.0	21.8	8.6

発注単位1双

株式会社アネールヘルスケア・ジャパン [145693]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
257-9525	11-729-7	¥1,014	¥1,420	グレー	S	1	22.0	-
257-9526	11-729-8	¥1,014	¥1,420	グレー	M	1	23.0	-
257-9528	11-729-9	¥1,014	¥1,420	グレー	L	1	25.5	-
257-9527	11-729-10	¥1,014	¥1,420	グレー	XL	1	27.0	-

ホームページ <https://www.ansell.com/ja/ja>

ミドリ安全  
M  
日本  
同商品群  
在庫数 87 アイテム

Cut-resistant Gloves Cut Guard  
耐切創性手袋“カットガード F102NF”

**特長**

- 高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。
- ノンコートですが、ナノフロント\*を使用した生地なのでグリップ力があります。

**仕様**

- 厚さ:1.2mm
- 10ゲージシームレス編

**材質**

- ポリエチレン繊維(ツヌーガ)、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント)、ナイロン、ポリウレタン、ゴム

**製造国** ●ベトナム



CUT GUARD-F102NF

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
SS	17.5	16.0	6.8
S	18.0	16.5	7.0
M	19.0	17.0	7.2
L	20.0	18.0	7.4
LL	21.5	18.5	7.6

発注単位1双

ミドリ安全㈱ [883194]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
195-5399	CUT GUARD-F102NF-SS	¥1,090	¥1,090	ブルー	SS	10	41	29(-)
195-5400	CUT GUARD-F102NF-S	¥1,090	¥1,090	ブルー	S	10	43	111(-)
195-5401	CUT GUARD-F102NF-M	¥1,090	¥1,090	ブルー	M	10	45	291(999)
195-5402	CUT GUARD-F102NF-L	¥1,090	¥1,090	ブルー	L	10	50	321(999)
195-5403	CUT GUARD-F102NF-LL	¥1,090	¥1,090	ブルー	LL	10	53	61(999)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全  
M  
日本  
同商品群  
在庫数 87 アイテム

Cut-resistant Gloves Cut Guard  
耐切創性手袋“カットガード F102ロング”

**特長**

- ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
- カットガードシリーズの中でも高い耐切創性を持った厚手の手袋です。
- ノンコート(コーティングなし)タイプなので、下履き用手袋にも適しています。

**仕様**

- 厚さ:1.2mm ●10ゲージシームレス編

**材質**

- ポリエチレン繊維(ツヌーガ)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン、その他

**製造国** ●ベトナム



CUT GUARD-F102LONG

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
SS	24.5	19.0	7.4
S	26.0	19.0	7.6
M	27.0	19.5	7.8
L	29.0	20.0	8.0
LL	29.5	20.0	8.2

発注単位1双

ミドリ安全㈱ [883194]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
195-5394	CUT GUARD-F102LONG-SS	¥1,110	¥1,110	ブルー	SS	10	56	1(-)
195-5395	CUT GUARD-F102LONG-S	¥1,110	¥1,110	ブルー	S	10	60	38(380)
195-5396	CUT GUARD-F102LONG-M	¥1,110	¥1,110	ブルー	M	10	63	97(270)
195-5397	CUT GUARD-F102LONG-L	¥1,110	¥1,110	ブルー	L	10	71	105(257)
195-5398	CUT GUARD-F102LONG-LL	¥1,110	¥1,110	ブルー	LL	10	73	18(-)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全  
M  
日本  
同商品群  
在庫数 87 アイテム

Cut-Resistant Gloves  
耐切創手袋“カットガードW102”

**特長**

- ステンレス繊維と摩擦に強い高強度ポリエチレン(ツヌーガ\*)を使用しているため耐久性が高いです。
- 薄手なのでインナー用としても使用できます。

**仕様**

- 厚さ:1.3mm ●10ゲージ編

**材質**

- ツヌーガ\*(東洋紡製高強度ポリエチレン繊維)
- ナイロン
- ステンレス繊維
- ポリウレタン他

**製造国** ●韓国



CUT GUARD-W102-L (ホワイト)

CUT GUARD-W102-BL-M (ブルー)

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	21.5	16.8	7.0
S	23.0	17.4	7.5
L	24.0	19.4	8.0
LL	25.0	20.0	8.2

発注単位1双

ミドリ安全㈱ [883194]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
787-9997	CUT GUARD-W102-S	¥1,620	¥1,620	ホワイト	S	ホワイト	10	36	33(75)
787-9989	CUT GUARD-W102-M	¥1,620	¥1,620	ホワイト	M	グリーン	10	39	114(120)
787-9962	CUT GUARD-W102-L	¥1,620	¥1,620	ホワイト	L	グレー	10	47	128(94)
787-9971	CUT GUARD-W102-LL	¥1,620	¥1,620	ホワイト	LL	イエロー	10	53	21(210)
835-9818	CUT GUARD-W102-BL-S	¥1,620	¥1,620	ブルー	S	ホワイト	10	36	45(94)
835-9819	CUT GUARD-W102-BL-M	¥1,620	¥1,620	ブルー	M	グリーン	10	39	159(133)
835-9820	CUT GUARD-W102-BL-L	¥1,620	¥1,620	ブルー	L	グレー	10	47	271(150)
835-9821	CUT GUARD-W102-BL-LL	¥1,620	¥1,620	ブルー	LL	イエロー	10	53	165(223)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全  
M  
日本  
同商品群  
在庫数 87 アイテム

Cut-Resistant Gloves  
耐切創手袋“カットガードG132”

**特長**

- ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
- 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。

**仕様**

- 厚さ:1.3mm
- 13ゲージシームレス編

**材質**

- ツヌーガ\*(東洋紡製高強度ポリエチレン繊維)
- ナイロン
- ガラス繊維
- ポリエステル他

**製造国** ●韓国



CUT GUARD-G132-L

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	19.5	18.0	6.6
M	21.5	18.0	7.0
L	23.0	19.0	7.7

発注単位1双

ミドリ安全㈱ [883194]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
787-9954	CUT GUARD-G132-S	¥930	¥930	グレー	S	ホワイト	10	40	306(138)
787-9946	CUT GUARD-G132-M	¥930	¥930	グレー	M	グリーン	10	45	889(114)
787-9938	CUT GUARD-G132-L	¥930	¥930	グレー	L	グレー	10	50	1331(126)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリウム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タクトイカグロブ

耐切創手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋