

耐切創手袋(特殊繊維)

耐切創保護服は6-672~683ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め
手袋すべり止め
背抜き手袋スルス
手袋下履き・
インナー手袋静電気防止
手袋ビニール
手袋天然ゴム
手袋ニトリル
手袋腕カバー付
手袋耐薬品・
耐溶剤手袋使い捨て
手袋

指サック

クリーン
ルーム用
手袋

革手袋

合成皮革・
人工皮革
手袋

防振手袋

タフティカル
グローブ耐切創
手袋耐熱・
防寒手袋

絶縁手袋

ATG



Cut and Chemical Resistant Gloves MaxiChem® Cut

耐切創手袋“マキシケム カット”(耐薬品)

同商品群
在庫数 48 アイテムEN388 耐切創 LV.
2003 3 2016 3B

56-633-L

特長 ●独自のコーティング技術によって、撥水性と耐薬品性を実現しました。
●リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます。

仕様 ●厚さ:1.4mm ●18ゲージ編
材質 ●表:ニトリルゴム
●裏:ポリエチレン、ガラス繊維、
ナイロン、ポリエステル

製造国 ●スリランカ

サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
S	30.0	20.8	7.6
M	30.0	21.8	7.8
L	30.0	22.2	8.2
XL	30.0	23.2	8.6

発注単位1双

ATG社[883194]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-9823	56-633-S	¥2,114	¥2,740	濃緑/ブラック	S	10	116	11 (85)
836-9824	56-633-M	¥2,114	¥2,740	濃緑/ブラック	M	10	126	93 (345)
836-9825	56-633-L	¥2,114	¥2,740	濃緑/ブラック	L	10	132	223 (148)
836-9826	56-633-LL	¥2,114	¥2,740	濃緑/ブラック	XL	10	136	72 (76)

☎商品のお問い合わせ: 048-989-3177 <http://www.atg-glovesolutions.com/>

シモン



Gloves

耐切創手袋“セイバー-KG70”

同商品群
在庫数 26 アイテムKG70-OR LL
(オレンジ)KG70-NAVY L
(ネイビー)

特長 ●切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。
●補強当て革付きです。
●装着しやすいマジック止め式を使用しています。

仕様 ●厚さ:1.4mm
材質 ●表地:ケブラー®とノーメックス®のWニット
●補強:豚革スエード
●裏地:綿100%
●手甲プロテクト:ポリウレタン

製造国 ●日本

サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
M	25.0	21.0	9.0
L	26.0	22.0	9.5
LL	27.0	23.0	10.0

※シモン[477724]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-9963	KG70-OR M	¥8,757	¥9,000	オレンジ	M	1	86	4 (67)
403-9947	KG70-OR L	¥8,757	¥9,000	オレンジ	L	1	90	5 (72)
403-9955	KG70-OR LL	¥8,757	¥9,000	オレンジ	LL	1	94	14 (100)
403-9939	KG70-NAVY M	¥8,757	¥9,000	ネイビー	M	1	86	0 (-)
403-9912	KG70-NAVY L	¥8,757	¥9,000	ネイビー	L	1	90	48 (72)
403-9921	KG70-NAVY LL	¥8,757	¥9,000	ネイビー	LL	1	94	48 (93)

☎商品のお問い合わせ: 0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

ATG



Cut-Resistant Gloves MaxiFlex® Cut

耐切創手袋“マキシフレックス® カット”

同商品群
在庫数 48 アイテムEN388 耐切創 LV.
2003 3 2016 3B

34-8743-L



34-8753-L

(手の甲4分の3コーティング)

特長 ●特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を
実現しました。
●リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、
疲労感を抑え快適性を高めます。
●EN388耐摩耗性試験レベル4 (基準8000回以上)に耐える、優れた耐久性があります。

仕様 ●厚さ:0.75mm ●18ゲージ編
材質 ●繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
●すべり止め部:ニトリルゴム

製造国 ●スリランカ

発注単位1双

ATG社[883194]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-9795	34-8743-S	¥1,277	¥1,650	グリーン/ブラック	S	21.5	17.4	6.8	10	36	2843 (204)
836-9796	34-8743-M	¥1,277	¥1,650	グリーン/ブラック	M	22.5	18.8	7.3	10	40	3631 (103)
836-9797	34-8743-L	¥1,277	¥1,650	グリーン/ブラック	L	23.5	19.2	7.5	10	42	2695 (154)
836-9798	34-8743-LL	¥1,277	¥1,650	グリーン/ブラック	XL	24.5	19.6	7.8	10	44	218 (120)

【手の甲4分の3コーティング】

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-9799	34-8753-S	¥1,309	¥1,690	グリーン/ブラック	S	21.5	17.6	6.8	10	38	147 (58)
836-9800	34-8753-M	¥1,309	¥1,690	グリーン/ブラック	M	22.5	19	7.3	10	42	405 (66)
836-9801	34-8753-L	¥1,309	¥1,690	グリーン/ブラック	L	23.5	19.4	7.5	10	44	757 (184)
836-9802	34-8753-LL	¥1,309	¥1,690	グリーン/ブラック	XL	24.5	19.6	7.8	10	46	43 (51)

☎商品のお問い合わせ: 048-989-3177 <http://www.atg-glovesolutions.com/>

ATG



Cut-Resistant Gloves MaxiFlex® Cut

耐切創手袋“マキシフレックス® カット”(ドット付)

同商品群
在庫数 48 アイテムEN388 耐切創 LV.
2003 3 2016 3B

34-8443-L



34-8453-L

(手の甲4分の3コーティング)

特長 ●手のひら側にクッション性に優れたすべり止めドットを設け、より優れたグリップ力
と耐摩耗性を実現しました。
●特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を
実現しました。
●リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、
疲労感を抑え快適性を高めます。

仕様 ●厚さ:0.85mm ●18ゲージ編
材質 ●繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ●すべり止め部:ニトリルゴム
製造国 ●スリランカ

発注単位1双

ATG社[883194]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-9787	34-8443-S	¥1,429	¥1,850	グリーン/ブラック	S	21.5	17.8	6.8	10	38	128 (413)
836-9788	34-8443-M	¥1,429	¥1,850	グリーン/ブラック	M	22.5	19.2	7.3	10	42	418 (158)
836-9789	34-8443-L	¥1,429	¥1,850	グリーン/ブラック	L	23.5	19.6	7.5	10	44	392 (106)
836-9790	34-8443-LL	¥1,429	¥1,850	グリーン/ブラック	XL	24.5	20	7.8	10	46	79 (142)

【手の甲4分の3コーティング】

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-9791	34-8453-S	¥1,469	¥1,900	グリーン/ブラック	S	21.5	17.6	6.8	10	40	20 (125)
836-9792	34-8453-M	¥1,469	¥1,900	グリーン/ブラック	M	22.5	19	7.3	10	42	129 (158)
836-9793	34-8453-L	¥1,469	¥1,900	グリーン/ブラック	L	23.5	19.4	7.5	10	46	55 (73)
836-9794	34-8453-LL	¥1,469	¥1,900	グリーン/ブラック	XL	24.5	19.6	7.8	10	48	17 (122)

☎商品のお問い合わせ: 048-989-3177 <http://www.atg-glovesolutions.com/>