

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ミドリ安全 Anti-Electrostatic Safety Shoes 小指保護先芯静電安全靴"プロテクトゥズ5"(重作業対応)



特長 ●先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω(23°C C2) ●色:ブラック
●JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
●国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得
●耐圧迫性荷重:15±0.1kN
材質 ●甲被:牛クロム革(ソフト型押)
●先芯:プロテクトゥズ5(鋼製)
●靴底:発泡ポリウレタン2層
製造国 ●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1足), メーカー希望小売価格(1足), 寸法(cm), 足幅サイズ, 梱包数(足), 質量(g), 実績(前年比%).

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/

ミドリ安全 Anti-Electrostatic Safety Shoes 静電プレミアムコンフォートシリーズ



特長 ●靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω(23°C C2) ●色:ブラック
●JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
●耐圧迫性荷重:10±0.1kN
材質 ●甲被:牛クロム革(ソフト型押)
●先芯:新ワイド樹脂
●靴底:発泡ポリウレタン2層底
製造国 ●ラオス ●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1足), メーカー希望小売価格(1足), 寸法(cm), 足幅サイズ, 梱包数(足), 質量(g), 実績(前年比%).

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/

ミドリ安全 Safety Low Shoes 静電高機能安全靴"G3"



特長 ●燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。業界初のエコマーク認定商品です。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω(23°C C2) ●色:ブラック
●JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
●耐圧迫性荷重:10±0.1kN
材質 ●甲被:牛クロムフリー革(ソフト型押)
●先芯:ワイド樹脂
●靴底:発泡ポリウレタン2層
製造国 ●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1足), メーカー希望小売価格(1足), 寸法(cm), 足幅サイズ, 梱包数(足), 質量(g), 実績(前年比%).

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/

ミドリ安全 Safety Shoes 静電高機能安全靴"G3"



特長 ●ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。
仕様 ●JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格(一般静電)
●耐圧迫性荷重:10±0.1kN
材質 ●甲被:人工皮革(リサイクル)
●先芯:ワイド樹脂
●靴底:発泡ポリウレタン2層
製造国 ●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1足), メーカー希望小売価格(1足), 寸法(cm), 足幅サイズ, 梱包数(足), 質量(g), 実績(前年比%).

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/

ミドリ安全 Anti-Electrostatic Safety Shoes "甲プロ静電プレミアムコンフォートシリーズ"



特長 ●重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω(23°C C2) ●色:ブラック
●JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
●耐圧迫性荷重:10±0.1kN
材質 ●甲被:牛クロム革(ソフト型押)
●先芯:新ワイド樹脂
●靴底:発泡ポリウレタン2層底
●甲プロ:樹脂
製造国 ●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1足), メーカー希望小売価格(1足), 寸法(cm), 足幅サイズ, 梱包数(足), 質量(g), 実績(前年比%).

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/

ミドリ安全 Anti-Electrostatic Safety Shoes 静電ゴム底安全靴



特長 ●靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω(23°C C1) ●色:ブラック
●JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
●耐圧迫性荷重:10±0.1kN
材質 ●甲被:牛クロム革(ソフト型押)
●先芯:鋼製 ●靴底:合成ゴム1層
●中敷:カップ型EVA半敷
製造国 ●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1足), メーカー希望小売価格(1足), 寸法(cm), 足幅サイズ, 梱包数(足), 質量(g), 実績(前年比%).

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/