

在庫 1,100アイテム

絶縁長靴/耐油・耐滑長靴

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

安全靴・作業靴

安全靴

静電安全靴

プロテクティブスニーカー

静電プロテクティブスニーカー

作業靴

静電作業靴

食品用作業靴

タフティカルブーツ

安全長靴

長靴

胴付長靴

スリッパ

中敷

靴ひも

靴下

甲プロテクター

靴関連用品

靴底洗浄機



YOTSUGI Safety Rubber Boots
絶縁ゴム長靴(先芯なし) 校正可能

特長 ●膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
 用途 ●7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など。
 仕様 ●定期自主点検:必要
 ●厚生労働省検定合格品
 ●使用電圧:7000V以下
 材質 ●天然ゴム
 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	試験電圧(1分間)	梱包数(足)	質量(kg)	実績(前年比%)
466-6267	YS-111-14-02	¥13,200	¥13,200	24.0	20000V	10	1.68	3(75)
466-6275	YS-111-14-03	¥13,200	¥13,200	24.5	20000V	10	1.71	1(34)
466-6283	YS-111-14-04	¥13,200	¥13,200	25.0	20000V	10	1.77	4(80)
466-6291	YS-111-14-05	¥13,200	¥13,200	25.5	20000V	10	1.80	8(267)
466-6305	YS-111-14-06	¥13,200	¥13,200	26.0	20000V	10	1.97	28(117)
466-6313	YS-111-14-07	¥13,200	¥13,200	26.5	20000V	10	2.00	28(117)
466-6321	YS-111-14-08	¥13,200	¥13,200	27.0	20000V	10	2.10	72(127)
466-6330	YS-111-14-10	¥13,200	¥13,200	28.0	20000V	10	2.18	43(88)
466-6348	YS-111-14-12	¥13,800	¥13,800	29.0	20000V	10	2.24	9(150)
466-6356	YS-111-14-14	¥14,600	¥14,600	30.0	20000V	10	2.39	7(140)

Yottsugi [972159] 商品の問い合わせ:03-3563-5611 http://www.yotsugi.co.jp/



福山 Oil-proof Hygienic Boots "耐油衛生長靴"

特長 ●機能性を優先し、耐油性に優れます。
 ●靴底は滑りにくい材質で、さらに彫刻仕様です。
 仕様 ●色:ホワイト
 材質 ●胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)
 ●裏材:メリヤス
 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(kg)	実績(前年比%)
480-3141	TEA-22.5	¥2,857	¥2,857	22.5	EE	26.0	12	0.96	12(80)
480-3159	TEA-23.0	¥2,857	¥2,857	23.0	EE	26.0	12	0.98	9(53)
480-3167	TEA-23.5	¥2,857	¥2,857	23.5	EE	27.0	12	1.02	13(87)
214-9541	TEA-24.0	¥2,857	¥2,857	24.0	EE	27.0	12	1.03	51(122)
214-9559	TEA-24.5	¥2,857	¥2,857	24.5	EEE	28.0	12	1.15	29(23)
214-9567	TEA-25.0	¥2,857	¥2,857	25.0	EEE	28.0	12	1.22	52(49)
214-9575	TEA-25.5	¥2,857	¥2,857	25.5	EEE	28.0	12	1.30	44(85)
214-9583	TEA-26.0	¥2,857	¥2,857	26.0	EEE	29.0	12	1.35	108(23)
214-9591	TEA-26.5	¥2,857	¥2,857	26.5	EEE	29.0	12	1.38	97(36)
214-9605	TEA-27.0	¥2,857	¥2,857	27.0	EEE	29.0	12	1.43	129(44)
214-9613	TEA-28.0	¥2,857	¥2,857	28.0	EEE	29.5	12	1.50	53(71)
480-3175	TEA-29.0	¥2,857	¥2,857	29.0	EEE	29.5	12	1.63	29(104)

福山ゴム工業株[808697] 商品の問い合わせ:084-920-7111 http://www.fukuyamagomu.co.jp/



丸五 Oil-proof Boots 超防滑耐油衛生長靴"プロハークス"

特長 ●耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。
 ●抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。
 ●長靴の中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくいズボン止めを採用しています。
 仕様 ●色:ホワイト
 ●耐油底 ●防滑
 材質 ●塩化ビニル(PVC)
 製造国 ●中国

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
786-0030	PROH202-WH-225	¥4,000	¥4,000	22.5	EEE	30.5	10	1260	0(-)
786-0048	PROH202-WH-230	¥4,000	¥4,000	23.0	EEE	30.5	10	1280	6(300)
786-0056	PROH202-WH-235	¥4,000	¥4,000	23.5	EEE	31.0	10	1320	2(50)
786-0064	PROH202-WH-240	¥4,000	¥4,000	24.0	EEE	31.0	10	1340	15(300)
786-0072	PROH202-WH-245	¥4,000	¥4,000	24.5	EEE	31.5	10	1380	7(175)
786-0081	PROH202-WH-250	¥4,000	¥4,000	25.0	EEE	32.0	10	1400	18(129)
786-0099	PROH202-WH-255	¥4,000	¥4,000	25.5	EEE	32.0	10	1440	18(180)
786-0102	PROH202-WH-260	¥4,000	¥4,000	26.0	EEE	32.5	10	1460	48(209)
786-0111	PROH202-WH-265	¥4,000	¥4,000	26.5	EEE	33.0	10	1480	14(74)
786-0129	PROH202-WH-270	¥4,000	¥4,000	27.0	EEE	33.0	10	1520	35(130)
786-0137	PROH202-WH-280	¥4,000	¥4,000	28.0	EEE	33.5	10	1540	27(129)
786-0145	PROH202-WH-290	¥4,000	¥4,000	29.0	EEE	34.5	10	1580	0(-)

丸五[820660] 商品の問い合わせ:086-428-5566 http://www.marugo.ne.jp/



おたふく Oil Proof Long Boots "耐油長靴ロングタイプ"

特長 ●アッパーから底部まで耐性に優れた配合の塩化ビニール製です。
 ●丈夫で耐久性があります。
 ●好みの丈の長さにあわせてカットができます。
 ●抗菌防臭加工です。
 仕様 ●色:ブラック
 材質 ●胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン
 製造国 ●中国

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
599-6821	JW708-BK-240	¥3,626	¥4,230	24.0	EEE	36.5	12	1500	17(155)
599-6830	JW708-BK-245	¥3,626	¥4,230	24.5	EEE	37.8	12	1550	3(60)
599-6848	JW708-BK-250	¥3,626	¥4,230	25.0	EEE	38.5	12	1600	29(104)
599-6856	JW708-BK-255	¥3,626	¥4,230	25.5	EEE	38.5	12	1650	36(144)
599-6864	JW708-BK-260	¥3,626	¥4,230	26.0	EEE	39.0	12	1700	90(156)
599-6872	JW708-BK-265	¥3,626	¥4,230	26.5	EEE	39.0	12	1750	37(103)
599-6881	JW708-BK-270	¥3,626	¥4,230	27.0	EEE	39.0	12	1800	87(86)
599-6899	JW708-BK-280	¥3,626	¥4,230	28.0	EEE	39.0	12	1850	58(108)

おたふく手袋株[558603] 商品の問い合わせ:0120-18-3663 http://www.otafuku-glove.jp/



ミドリ安全 HIGRIP boots 超耐滑長靴"ハイグリップ"

特長 ●油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
 ●銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
 ●異物などが目詰まりしにくい靴底です。
 仕様 ●動摩擦係数:0.30以上
 材質 ●胴部・底部:塩化ビニル(PVC)
 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(kg)	実績(前年比%)
405-8704	HG-2000N-W-23.5	¥3,243	¥5,000	23.5	EEE	29.8	5	1.25	20(67)
405-8712	HG-2000N-W-24.0	¥3,243	¥5,000	24.0	EEE	29.8	5	1.28	65(115)
405-8721	HG-2000N-W-24.5	¥3,243	¥5,000	24.5	EEE	29.8	5	1.31	34(63)
405-8739	HG-2000N-W-25.0	¥3,243	¥5,000	25.0	EEE	29.8	5	1.34	91(143)
405-8747	HG-2000N-W-25.5	¥3,243	¥5,000	25.5	EEE	29.8	5	1.37	77(112)
405-8755	HG-2000N-W-26.0	¥3,243	¥5,000	26.0	EEE	29.8	5	1.40	176(98)
405-8763	HG-2000N-W-26.5	¥3,243	¥5,000	26.5	EEE	29.8	5	1.43	78(82)
405-8771	HG-2000N-W-27.0	¥3,243	¥5,000	27.0	EEE	29.8	5	1.46	162(93)
405-8780	HG-2000N-W-28.0	¥3,243	¥5,000	28.0	EEE	29.8	5	1.49	60(66)

ミドリ安全株[883194]

特長 ●油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
 ●銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
 ●異物などが目詰まりしにくい靴底です。
 仕様 ●動摩擦係数:0.30以上
 材質 ●胴部・底部:塩化ビニル(PVC)
 製造国 ●日本

滑りにくい「ハイグリップソール」の構造
 靴底形状が変形せず、接地面をしっかりと捉えられます。
 ●ハイグリップソール断面
 接地面からソールが浮きにくく、滑り出しでも接地面を捉えられます。
 ●靴底形状が陥没しない為、力を接地面に伝え、しっかりと捉えます。

商品紹介動画

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(kg)	実績(前年比%)
388-6581	HG2000N-BK-23.5	¥3,243	¥5,000	23.5	EEE	29.8	5	1.25	23(68)
388-6590	HG2000N-BK-24.0	¥3,243	¥5,000	24.0	EEE	29.8	5	1.28	30(112)
388-6603	HG2000N-BK-24.5	¥3,243	¥5,000	24.5	EEE	29.8	5	1.31	35(93)
388-6611	HG2000N-BK-25.0	¥3,243	¥5,000	25.0	EEE	29.8	5	1.34	77(89)
388-6620	HG2000N-BK-25.5	¥3,243	¥5,000	25.5	EEE	29.8	5	1.37	102(89)
388-6638	HG2000N-BK-26.0	¥3,243	¥5,000	26.0	EEE	29.8	5	1.40	236(102)
388-6646	HG2000N-BK-26.5	¥3,243	¥5,000	26.5	EEE	29.8	5	1.43	149(87)
388-6654	HG2000N-BK-27.0	¥3,243	¥5,000	27.0	EEE	29.8	5	1.46	227(86)
388-6662	HG2000N-BK-28.0	¥3,243	¥5,000	28.0	EEE	29.8	5	1.49	131(73)

商品の問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/