

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

安全靴・作業靴

安全靴

静電安全靴

プロテクティブスニーカー

静電

プロテクティブスニーカー

作業靴

静電作業靴

食品用作業靴

タフティカルブーツ

安全長靴

長靴

胴付長靴

スリッパ

中敷

靴ひも

靴下

甲プロテクター

靴関連用品

靴底洗浄機

ミドリ安全  **Instep Protector**
 同商品群在庫数 **15** アイテム

着脱式甲プロテクタ(スニーカーバンド用)

New



特長 ●落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、スニーカーバンド用甲プロテクターです。
 ●裏面に安全靴のバンド部分に固定するための面ファスナーが付いています。
材質 ●芯材:樹脂 ●表材:人工皮革 ●裏材:合成皮革
製造国 ●日本

注意
 ●先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

ネイビー

発注単位1組 ミドリ安全靴[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	適応靴サイズ(cm)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
819-9597	MKP-SK-NV-M	¥3,243	¥4,200	22.0~24.0	5	135	-
819-9595	MKP-SK-NV-L	¥3,243	¥4,200	24.5~26.0	5	150	-
819-9596	MKP-SK-NV-LL	¥3,243	¥4,200	26.5~30.0	5	155	-

ホワイト

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	適応靴サイズ(cm)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
819-9600	MKP-SK-W-M	¥3,243	¥4,200	22.0~24.0	5	135	-
819-9598	MKP-SK-W-L	¥3,243	¥4,200	24.5~26.0	5	150	-
819-9599	MKP-SK-W-LL	¥3,243	¥4,200	26.5~30.0	5	155	-

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

シモン  **Instep Protector for Safety Shoes**
 同商品群在庫数 **1** アイテム

着脱式甲プロテクタ“D-5”(ひも靴用・革巻き)



特長 ●安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。
仕様 ●縦84mm、横140mm(展開時)、対象サイズ(23.5cm~26.5cm)
材質 ●アルミニウム、牛革
製造国 ●日本

注意
 ●着脱式甲プロテクタはJIS T 8101(安全靴)に規定する性能を有するシモン製安全靴(紐式)をご使用ください。安全靴の先芯と甲プロテクタの重なりは、3mm以上保つようお願いいたします。

発注単位1組 靴シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
388-0737	KOUPURO-D-5	¥3,021	オープン	1	250	608(83)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

ミドリ安全  **Instep Protector**
 同商品群在庫数 **15** アイテム

着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)



特長 ●落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
 ●靴を傷つけにくい革巻き仕様です。
材質 ●芯材:アルミ ●表材:牛クロム革 ●裏材:軟質スポンジ
付属品 ●ゴムひも
製造国 ●日本

品番	縦×横(mm)(展開時)
A1MAX-M	137×172
A1MAX-L	140×190

注意
 ●先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

発注単位1組 ミドリ安全靴[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	適応靴サイズ(cm)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
405-8208	A1MAX-M	¥2,829	¥3,300	23.5~25.5	5	190	266(83)
405-8194	A1MAX-L	¥2,829	¥3,300	26.0~28.0	5	220	1154(82)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全  **Instep Protector**
 同商品群在庫数 **15** アイテム

着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)



特長 ●落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
材質 ●芯材:アルミ ●裏材:不織布
製造国 ●日本



品番	縦×横(mm)(展開時)
MKP-E-M	105×165
MKP-E-L	112×170

注意
 ●先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

発注単位1組 ミドリ安全靴[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	適応靴サイズ(cm)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
405-8810	MKP-E-M	¥1,389	¥1,800	23.5~25.5	5	115	590(87)
405-8801	MKP-E-L	¥1,389	¥1,800	26.0~28.0	5	130	3228(85)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全  **Instep Protector**
 同商品群在庫数 **15** アイテム

着脱式甲プロテクタ(マジックタイプ用)



特長 ●落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
 ●マジックバンド用です。
材質 ●芯材:アルミ ●裏材:軟質スポンジ
製造国 ●日本

品番	縦×横(mm)(展開時)
MKP-B2-M	105×165
MKP-B2-L	112×170

注意
 ●先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

発注単位1組 ミドリ安全靴[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	適応靴サイズ(cm)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
811-1750	MKP-B2-M	¥1,854	¥2,200	23.5~25.5	5	120	242(94)
811-1749	MKP-B2-L	¥1,854	¥2,200	26.0~28.0	5	135	1916(86)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全  **Instep Protector**
 同商品群在庫数 **15** アイテム

着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

New



特長 ●落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
材質 ●芯材:アルミ ●裏材:軟質スポンジ
製造国 ●日本

品番	仕様
MKP-A2-M	縦130mm、横165mm(展開時)
MKP-A2-L	縦133mm、横170mm(展開時)

注意
 ●先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

発注単位1組 ミドリ安全靴[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	適応靴サイズ(cm)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
811-1746	MKP-A2-M	¥2,030	¥2,450	23.5~25.5	5	140	-
811-1745	MKP-A2-L	¥2,030	¥2,450	26.0~28.0	5	155	-

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全  **Instep Protector**
 同商品群在庫数 **15** アイテム

着脱式甲プロテクタ(長靴用)



特長 ●落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
仕様 ●縦112mm、横170mm(展開時)
 ●対象サイズ(26.0cm~28.0cm)
材質 ●芯材:アルミ ●バンド:革/ゴム
製造国 ●日本

注意
 ●先芯性能のある長靴の先芯部と甲プロテクタの重なりは、10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

発注単位1組 ミドリ安全靴[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
405-8798	MKP-B2N	¥3,257	¥4,000	5	240	12765(83)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>