

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Inner Cap
日本 **“ハニカムインナーキャップ”**

特長 ●ユニチカの立体編物キュービックアイ*を使用し、まさかの時の衝撃を和らげます。
●通常の布製の帽子に比べ、約27%の衝撃緩和効果があります。
●特殊立体ハニカム構造により優れた通気性と軽量感を実現し、爽快・快適に着用できます。
●お手持ちの帽子に簡単に装着してご着用して頂けます。
仕様 ●特殊立体ハニカム構造
材質 ●ナイロン67%、ポリエステル33%
製造国 ●日本

THINC

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	サイズ	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
160-6692	THINC	¥2,829	¥3,300	黒	フリー	100	40	521(999)

トラスコ中山株式会社 [966028]
☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ペンギンエース Inner Cap
日本 **“ヘルインナー”(つば付)**

特長 ●吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムしを防ぎ、快適に保ちます。
●優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。
●汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。
用途 ●ヘルメットのインナー用。
仕様 ●フリーサイズつば付タイプ
材質 ●ポリエステル100% 製造国 ●中国

ST-4-1-B (ブルー)

W(ホワイト) BK(ブラック) G(ダークグリーン)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
111-0035	ST-4-1-B	¥1,700	オープン	ブルー	10	46	83(31)
111-0031	ST-4-1-W	¥1,700	オープン	ホワイト	10	46	23(192)
111-0087	ST-4-1-BK	¥1,700	オープン	ブラック	10	46	376(253)
111-0078	ST-4-1-G	¥1,700	オープン	ダークグリーン	10	46	-

ペンギンエースジャパン株式会社 [863423]
☎商品のお問い合わせ: 03-3928-6444 <http://penguinace.co.jp/>

ペンギンエース Inner Caps
日本 **“ヘルインナー”(ハーフキャップ用)**

特長 ●吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムしを防ぎ、快適に保ちます。
●優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。
●汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。
用途 ●ヘルメットのインナー用。
材質 ●ポリエステル100% 製造国 ●中国

CP-3-1-B (ブルー)

W(ホワイト) BK(ブラック) G(ダークグリーン)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
111-0079	CP-3-1-B	¥1,338	オープン	ブルー	10	34	235(30)
111-0069	CP-3-1-W	¥1,338	オープン	ホワイト	10	34	33(48)
111-0085	CP-3-1-BK	¥1,338	オープン	ブラック	10	34	468(438)
111-0068	CP-3-1-G	¥1,338	オープン	ダークグリーン	10	34	166(260)

ペンギンエースジャパン株式会社 [863423]
☎商品のお問い合わせ: 03-3928-6444 <http://penguinace.co.jp/>

ペンギンエース Inner Caps
日本 **“ヘルインナー”(ジェットヘル用)**

特長 ●吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムしを防ぎ、快適に保ちます。
●優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。
●汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。
用途 ●ヘルメットのインナー用。
材質 ●ポリエステル100% 製造国 ●中国

CP-2-1-B (ブルー)

BK(ブラック) G(ダークグリーン) W(ホワイト)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
111-0038	CP-2-1-B	¥1,700	オープン	ブルー	10	43	12(999)
111-0058	CP-2-1-BK	¥1,700	オープン	ブラック	10	43	23(115)
111-0077	CP-2-1-G	¥1,700	オープン	ダークグリーン	10	43	5(84)
111-0028	CP-2-1-W	¥1,700	オープン	ホワイト	10	43	2(-)

ペンギンエースジャパン株式会社 [863423]
☎商品のお問い合わせ: 03-3928-6444 <http://penguinace.co.jp/>

福徳産業 Helmet Inner Cap
日本 **ヘルメットインナーキャップ“ヘルメットイン” New RoHS**

特長 ●夏は吸汗、冬は防寒としてヘルメット内環境を快適に保ちます。
●フィット感抜群で現場作業・スポーツなどに最適です。
●後頭部の保水部を水に濡らし、気化熱で体温を下げます。
用途 ●ヘルメットや帽子のインナーとして。
●頭やおでこからの汗止めとして。
材質 ●本体:ポリエステル100%(クールマックス)、
緑テープ:ナイロン80%、ポリウレタン20%、
高吸水繊維:指定外繊維(ベルオアシス)100%
製造国 ●ベトナム

FK-MF03BLK (ブラック)

FK-MF03BLU (ブルー)

FK-MF03GRY (グレー)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	サイズ	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
122-2530	FK-MF03BLK	¥1,857	¥2,600	ブラック	フリー	40	30	-
119-8710	FK-MF03BLU	¥1,857	¥2,600	ブルー	フリー	40	30	-
119-8706	FK-MF03GRY	¥1,857	¥2,600	グレー	フリー	40	30	-

福徳産業株式会社 [837211]
☎商品のお問い合わせ: 084-955-0806 <http://www.fukutoku-sangyo.co.jp/>

福徳産業 Inner Cap
日本 **抗菌防臭ヘルニットキャップ**

特長 ●銀イオンを含んだ生地なので、消臭効果や抗菌防臭効果が半永久的に持続します。
●異形断面素材を使用した生地なので、吸水速乾に優れています。
用途 ●ヘルメットのインナー用。
材質 ●綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
製造国 ●日本

1817-BLK (ブラック)

1817-BLU (ブルー)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	サイズ	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
836-5766	1817-BLK	¥1,000	オープン	ブラック	フリー	100	33	3319(90)
836-5767	1817-BLU	¥1,000	オープン	ブルー	フリー	100	33	774(53)

福徳産業株式会社 [837211]
☎商品のお問い合わせ: 084-955-0806 <http://www.fukutoku-sangyo.co.jp/>

ミドリ安全 Cap
日本 **軽作業帽**

特長 ●目のサイドまで保護する、**ワイドシールド面搭載**です。●傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。
●めがねの併用が可能です。●使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。●シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。
用途 ●軽作業での頭部保護。●飛来物からの目の保護。
仕様 ●ワイドシールド面(収納式) ●頭囲:53~62cm
材質 ●帽体:ポリエチレン(PE) ●シールド:ポリカーボネート
製造国 ●日本

SCL-400VS-W (通気孔付)

(シールド展開例)

SCL-400S-W (通気孔なし)

(シールド展開例)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
489-9849	SCL-400VS-W	¥3,753	¥4,500	ホワイト	20	295	346(164)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
489-9831	SCL-400S-W	¥3,753	¥4,500	ホワイト	20	295	42(145)

ミドリ安全株式会社 [883194]
☎商品のお問い合わせ: 048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>