

ミドリ安全



Jumper

ストレッチハイブリッド防寒服(ハーネス対応)

同商品群
在庫数 112
アイテム



VE2013-UE
(ロイヤルブルー)



ランヤード



VE2017-UE
(ネイビー)



ハーネス固定タブ



VE2019-UE
(ブラック)

特長

- ハーネス着用時に便利な機能として、ランヤードを通す背中のスリット、肩内側にはハーネス固定タブ、胸ベルトを通すスリット、胸元にはランヤードをかける事ができるフックハンガーがっています。
- 動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリッド素材を採用しました。
- 伸縮性に優れたニットと防風フィルム、フリースを貼り合せた、ハイブリッド素材です。
- 裏返して着用することで、緊急時に誘目性を高めることも可能です。
- 独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。
- 360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
- 左右胸ポケットは、物落ちを防止するファスナー仕様です。

用途 ●寒冷地作業に。(ハーネス着用対応)

材質

- 表:ポリエステル100%、ニット
- 配色部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
- 裏:ポリエステル100%、ニット(起毛)
- ファスナー/樹脂

製造国 ●中国



胸ベルトを通すスリット付

発注単位1着

(価格改定日 20.05) ミドリ安全 883194

発注コード	品番	取扱価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★149-3604	VE2013-UE-SS	¥18,191	¥20,000	ロイヤルブルー	SS	60	102	15	710	0(-)
149-3605	VE2013-UE-S	¥18,191	¥20,000	ロイヤルブルー	S	62	106	15	740	0(-)
149-3606	VE2013-UE-M	¥18,191	¥20,000	ロイヤルブルー	M	65	110	15	770	0(-)
149-3607	VE2013-UE-L	¥18,191	¥20,000	ロイヤルブルー	L	68	114	15	800	1(-)
149-3608	VE2013-UE-LL	¥18,191	¥20,000	ロイヤルブルー	LL	71	118	15	830	2(200)
149-3609	VE2013-UE-3L	¥18,191	¥20,000	ロイヤルブルー	3L	74	124	15	860	0(-)
★149-3610	VE2013-UE-4L	¥18,191	¥20,000	ロイヤルブルー	4L	77	130	15	890	0(-)
★149-3611	VE2013-UE-5L	¥18,191	¥20,000	ロイヤルブルー	5L	77	136	15	920	0(-)
★149-3612	VE2017-UE-SS	¥18,191	¥20,000	ネイビー	SS	60	102	15	710	0(-)
149-3613	VE2017-UE-S	¥18,191	¥20,000	ネイビー	S	62	106	15	740	1(-)
149-3614	VE2017-UE-M	¥18,191	¥20,000	ネイビー	M	65	110	15	770	4(400)
149-3615	VE2017-UE-L	¥18,191	¥20,000	ネイビー	L	68	114	15	800	2(200)
149-3616	VE2017-UE-LL	¥18,191	¥20,000	ネイビー	LL	71	118	15	830	6(200)
149-3617	VE2017-UE-3L	¥18,191	¥20,000	ネイビー	3L	74	124	15	860	0(-)
★149-3618	VE2017-UE-4L	¥18,191	¥20,000	ネイビー	4L	77	130	15	890	1(-)
★149-3619	VE2017-UE-5L	¥18,191	¥20,000	ネイビー	5L	77	136	15	920	0(-)
★149-3626	VE2019-UE-SS	¥18,191	¥20,000	ブラック	SS	60	102	15	710	0(-)
149-3627	VE2019-UE-S	¥18,191	¥20,000	ブラック	S	62	106	15	740	0(-)
149-3628	VE2019-UE-M	¥18,191	¥20,000	ブラック	M	65	110	15	770	1(-)
149-3629	VE2019-UE-L	¥18,191	¥20,000	ブラック	L	68	114	15	800	4(-)
149-3630	VE2019-UE-LL	¥18,191	¥20,000	ブラック	LL	71	118	15	830	3(300)
149-3631	VE2019-UE-3L	¥18,191	¥20,000	ブラック	3L	74	124	15	860	0(-)
★149-3632	VE2019-UE-4L	¥18,191	¥20,000	ブラック	4L	77	130	15	890	0(-)
★149-3633	VE2019-UE-5L	¥18,191	¥20,000	ブラック	5L	77	136	15	920	1(-)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

アイトズ



Cold Protection Jacket

防寒ジャケット“ハイブリッドウォーム”

同商品群
在庫数 78
アイテム



AZ50109-009
(レッド)



AZ50109-010
(ブラック)



AZ50109-027
(ターコイズ)

特長 ●遠赤外線パウダーを含んだアルミプリントで保温力を高めます。

●外部熱を吸収し、さらに体温を逃がさず暖かい仕様です。

仕様 ●表生地に撥水・防汚加工あり「Asahi Guard E-SERIES」

材質 ●表生地:ポリエステル100%

●裏地:ポリエステル100%

●中綿:ポリエステル100%

製造国 ●中国



内ポケット

背裏保温アルミ

脇ポケット

フード付

発注単位1着

(価格改定日 20.09) アイトズ 1930011

発注コード	品番	取扱価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
776-2691	AZ50109-009-SS	¥7,500	¥10,500	レッド	SS	68	112	20	640	0(-)
776-2682	AZ50109-009-S	¥7,500	¥10,500	レッド	S	70	116	20	640	0(-)
776-2674	AZ50109-009-M	¥7,500	¥10,500	レッド	M	72	124	20	640	0(-)
776-2658	AZ50109-009-L	¥7,500	¥10,500	レッド	L	74	124	20	640	0(-)
776-2666	AZ50109-009-LL	¥7,500	¥10,500	レッド	LL	76	128	20	640	0(-)
776-2640	AZ50109-009-3L	¥7,857	¥11,000	レッド	3L	78	132	20	640	1(-)
776-2755	AZ50109-010-SS	¥7,500	¥10,500	ブラック	SS	68	112	20	640	0(-)
776-2747	AZ50109-010-S	¥7,500	¥10,500	ブラック	S	70	116	20	640	3(-)
776-2739	AZ50109-010-M	¥7,500	¥10,500	ブラック	M	72	124	20	640	4(200)
776-2712	AZ50109-010-L	¥7,500	¥10,500	ブラック	L	74	124	20	640	20(154)
776-2721	AZ50109-010-LL	¥7,500	¥10,500	ブラック	LL	76	128	20	640	19(317)
776-2704	AZ50109-010-3L	¥7,857	¥11,000	ブラック	3L	78	132	20	640	7(700)
776-2810	AZ50109-027-SS	¥7,500	¥10,500	ターコイズ	SS	68	112	20	640	0(-)
776-2801	AZ50109-027-S	¥7,500	¥10,500	ターコイズ	S	70	116	20	640	0(-)
776-2798	AZ50109-027-M	¥7,500	¥10,500	ターコイズ	M	72	124	20	640	1(50)
776-2771	AZ50109-027-L	¥7,500	¥10,500	ターコイズ	L	74	124	20	640	3(60)
776-2780	AZ50109-027-LL	¥7,500	¥10,500	ターコイズ	LL	76	128	20	640	2(200)
776-2763	AZ50109-027-3L	¥7,857	¥11,000	ターコイズ	3L	78	132	20	640	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5835-2100 <http://www.aitoz.co.jp/>