

X6092A ストローク : 80 × 20 (mm)



- **高速性向上**
最速サイクルタイムを1.0秒⇒0.8秒に高速化しました。
- **旋回アタッチメント**
ワークの90° 水平旋回が供給中に出来ます。
※詳細はC-106
- **カム駆動方式だから高速安定モーションを実現しています。**
- **ご要望の多い本体取付基準を設けました。**

仕様

モデルNo.	X6092A
ストローク(最大)	前後80mm 上下20mm
位置繰り返し精度	±0.015mm
標準モータ	インダクション100V/200V 25W単相
付属センサ	原点フォトマイクロセンサ
本体質量	8.6kg
標準塗装色	黒 (マンセル N1 相当)
使用周囲温度	5~50℃
使用周囲湿度	85%以下 (結露なきこと)
潤滑油	コスモグリース、ダイナマックス EP No.1

製品記号の読み方

X6092A- **LD** - **200** - **60** - **1.0** - (参照No.)

PPUモデルNo.

LD: 供給用カム
ULD: 排出用カム
T: モーション特殊

記号	使用電圧
100	100V単相
200	200V単相
0.2	200V三相

記号	周波数
50	50Hz
60	60Hz

(注1)

サイクルタイム	50Hz	60Hz
0.8	○	○
1.0	○	○
1.2	○	○
1.4	○	
1.6		○
1.9	○	○
2.3	○	○
2.7	○	

(sec)

H-5の技術サポートシートにその他の要求仕様を記入しお問い合わせください。
 参照No. は当社発行の仕様書番号です。ご注文時このNo. もお知らせください。
 選定・取付・使用に関する注意事項及び機器構成についてはC-94~をお読みください。
 注1)表は標準モータと減速機での値です。○印以外の値にはオプションのインバータで対応可能です。