

ジェットストリーム | 多機能ペン 3&1

黒 赤 青 0.7 mm ボール 0.5 mm 芯径 グリーン 購入法 適合商品 エコ商品 わっと 楽書



透明

コード MSXE460007.T  
JAN 4902778168066



水色

コード MSXE460007.8  
JAN 4902778168073



ローズピンク

コード MSXE460007.66  
JAN 4902778168080



透明ブラック

コード MSXE460007T24  
JAN 4902778168097

MSXE4-600-07

本体価格 ¥600 + 消費税

- 機構: ノック式
- 軸仕上: (軸) 再生PC樹脂、ラバーグリップ付 (クリップ) PC樹脂
- サイズ: 軸径φ12.9×厚さ17.2×全長146.6mm
- 重量: 13.9g
- 包装単位: 小箱(10本)・梱(500本)
- 最少受注数量: 1本

名入包装材 PM-1 ⇒ P.298

バック商品あり 透明、水色のみ ⇒ P.247

ボールペン 替芯 SXR-80-07 ⇒ P.41  
本体価格 ¥80 + 消費税

単色

多色

多機能

替芯

ジェットストリーム | 多機能ペン 2&1

黒 赤 青 0.5 mm ボール 0.5 mm 芯径 グリーン 購入法 適合商品 エコ商品 わっと 楽書 (黒・白のみ) (黒・白のみ)



黒

コード MSXE350005.24  
JAN 4902778042250



白

コード MSXE350005.1  
JAN 4902778042243



ネイビー

コード MSXE350005.9  
JAN 4902778042267



赤

コード MSXE350005.15  
JAN 4902778042274



アイボリー

コード MSXE350005.46  
JAN 4902778042281

MSXE3-500-05

本体価格 ¥500 + 消費税

- 機構: ノック式
- 軸仕上: (軸) PC樹脂、ラバーグリップ付 (クリップ) PC樹脂
- サイズ: 軸径φ12.2×厚さ15.7×全長144.8mm
- 重量: 12.0g
- 包装単位: 小箱(10本)・梱(500本)
- 最少受注数量: 1本

名入包装材 B-9 ⇒ P.298

バック商品あり 黒、白、ネイビー、赤のみ ⇒ P.247

ボールペン 替芯 SXR-80-05 ⇒ P.41  
本体価格 ¥80 + 消費税

ボールペン

シャープ

サインペン・マーカー

鉛筆・色鉛筆

印章・ネームペン

事務用品・学用品

クロス・OA用品・マクセル

バック商品

グリーンネット

ご案内