

■外形寸法図

外形 M5 / φ5	<p>CSJ055A (A : NO)</p>	<p>CSJS50A (A : NO)</p> <p>材質: BsBM 処理: Niメッキ 品番: S629</p>
	<p>CS065A (A : NO)</p>	<p>CS065A (A : NO)</p> <p>材質: BsBM 処理: Niメッキ 品番: S630</p>
外形 M6 / φ6	<p>CSS60A (A : NO)</p>	<p>CSS60B (B : NC)</p>
	<p>CS067A (A : NO) CS067A-G (A : NO)</p>	<p>CS067B (B : NC)</p> <p>材質: BsBM 処理: Niメッキ 品番: S630B</p>
	<p>CSS80A (A : NO)</p>	<p>CS087A (A : NO)</p> <p>材質: BsBM 処理: Niメッキ 品番: S628B</p>
	<p>防水形 (IP67)</p> <p>CSP087A-A (A : NO) CSP087B-A (B : NC)</p>	<p>ロングストローク形 (ストローク5mm)</p> <p>CSK087A (A : NO) CSK087B (B : NC)</p>
外形 M8 / φ8		