

汎用圧力計 (スターゲージ)

外観



ケース形状 / A形



ケース形状 / B形

概要

この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり、フルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。

製作に付きましてはJIS B7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

特長

- 低価格です。
- 高品質、高性能です。
- ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。

製作仕様

型番	大きさ	ケース形状	接続部	精度 (±%FS)	圧力レンジ (MPa)		外装
					圧力計	連成(真空)計	
S-21	60φ	A	G1/4B	1.6	0~0.1	-0.1~0.1	ケース及びカバー SPC (黒塗装)
S-230		D			~0.16	~0.16	
S-231		FD			~0.25	~0.25	
S-31	75φ	A	G3/8B	1.6	~0.4	~0.4	
S-32		B			~0.6	~0.6	
S-41	100φ	A	G3/8B	1.6	~1	~1	
S-42		B			~1.6	~1.6	
					~2.5	~2.5	
					~4	-0.1~0	
					~6		
					~10		

ご注文の方法 / (例) 立形、丸縁形、100φ、ねじ径G3/8B、圧力範囲0~1MPaの場合
S-42、0~1MPa

・Rねじや蒸気用及び耐振用も製作できます。
くわしくは当社担当者へお問い合わせ下さい。