

トラスコ Plastic Chain
プラチェーン (50m)同商品群
在庫数 117 アイテム.Com
図面TPC-6Y-50
(イエロー)TPC-6LY-50
(蛍光イエロー)TPC-6W-50
(ホワイト)TPC-8Y-50
(イエロー/ブラック)TPC-6IOR-50
(インターナショナルオレンジ)

特長 ●プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。
●使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●ベトナム



注意
●吊り下げ用には使用できません。
●径は呼称で表記しています。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)
416-3141	TPC-6Y-50	¥10,286	¥12,000
416-3176	TPC-6LY-50	¥11,571	¥13,500
416-3150	TPC-6YB-50	¥12,000	¥14,000
416-3168	TPC-6W-50	¥10,286	¥12,000
256-7047	TPC-6IOR-50	¥11,571	¥13,500
416-3184	TPC-8Y-50	¥12,857	¥15,000
416-3192	TPC-8YB-50	¥14,143	¥16,500

色	径×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
イエロー	6×50	3	4.2	456(100)
蛍光イエロー	6×50	3	4.2	622(113)
イエロー/ブラック	6×50	3	4.2	632(97)
ホワイト	6×50	3	4.2	257(90)
インターナショナルオレンジ	6×50	3	4.2	-
イエロー	8×50	3	6.5	764(80)
イエロー/ブラック	8×50	3	6.5	201(99)


商品の問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>




トラスコ中山様 [888483]

トラスコ Plastic Cut Chain
カットプラチェーン同商品群
在庫数 117 アイテム.Com
図面

TPCB6-2Y (イエロー)




TPCB6-2LY (蛍光イエロー)



TPCB6-2W (ホワイト)



TPCB6-2R (レッド)




TPCB6-2B (ブルー)




TPCB6-2GN (グリーン)




TPCB6-6YB (イエロー/ブラック)




TPCB8-2Y (イエロー)




TPCB8-6GY (グレー)



TPCB8-6BR (ブラウン)



TPCB8-6SV (シルバー)



TPCB8-6BK (ブラック)

特長 ●短尺タイプのプラスチックチェーンです。
●別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●台湾

関連商品は

6-1302 ページ

発注単位1本

トラスコ中山様 [706280]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	径×長さ (mm×m)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
414-7227	TPCB6-2Y	¥ 523	¥ 610	イエロー	6×2	10	162 486(115)	
488-8642	TPCB6-2LY	¥ 574	¥ 670	蛍光イエロー	6×2	10	162 826(113)	
488-8669	TPCB6-2YB	¥ 600	¥ 700	イエロー/ブラック	6×2	10	162 486(100)	
488-8651	TPCB6-2W	¥ 523	¥ 610	ホワイト	6×2	10	162 836(89)	
855-4845	TPCB6-2R	¥ 574	¥ 670	レッド	6×2	10	162 333(157)	
855-4848	TPCB6-2B	¥ 900	¥1,050	ブルー	6×2	10	162 183(152)	
855-4851	TPCB6-2GN	¥ 574	¥ 670	グリーン	6×2	10	162 87(113)	
114-2818	TPCB6-2BK	¥ 574	¥ 670	ブラック	6×2	10	162 252(170)	
414-7235	TPCB6-3Y	¥ 859	¥1,002	イエロー	6×3	10	243 1470(89)	
488-8677	TPCB6-3LY	¥ 857	¥1,000	蛍光イエロー	6×3	10	243 251(107)	
488-8693	TPCB6-3YB	¥ 891	¥1,040	イエロー/ブラック	6×3	10	243 194(71)	
488-8685	TPCB6-3W	¥ 859	¥1,002	ホワイト	6×3	10	243 186(72)	
855-4846	TPCB6-3R	¥ 857	¥1,000	レッド	6×3	10	243 68(107)	
855-4849	TPCB6-3B	¥1,414	¥1,650	ブルー	6×3	10	243 108(94)	
855-4852	TPCB6-3GN	¥ 857	¥1,000	グリーン	6×3	10	243 51(83)	
114-2819	TPCB6-3BK	¥ 857	¥1,000	ブラック	6×3	10	243 88(188)	
414-7243	TPCB6-6Y	¥1,263	¥1,473	イエロー	6×6	5	486 1969(85)	
488-8707	TPCB6-6LY	¥1,386	¥1,617	蛍光イエロー	6×6	5	486 244(142)	
488-8723	TPCB6-6YB	¥1,443	¥1,683	イエロー/ブラック	6×6	5	486 335(90)	
488-8715	TPCB6-6W	¥1,263	¥1,473	ホワイト	6×6	5	486 473(196)	
855-4847	TPCB6-6R	¥1,260	¥1,470	レッド	6×6	5	486 142(74)	
855-4850	TPCB6-6B	¥1,260	¥1,470	ブルー	6×6	5	486 113(126)	
855-4853	TPCB6-6GN	¥1,260	¥1,470	グリーン	6×6	5	486 77(93)	

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	径×長さ (mm×m)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-5277	TPCB6-6GY	¥1,714	¥2,000	グレー	6×6	5	468 52(111)	
819-5279	TPCB6-6BR	¥1,714	¥2,000	ブラウン	6×6	5	468 141(90)	
819-5281	TPCB6-6SV	¥3,600	¥4,200	シルバー	6×6	5	468 29(60)	
114-2820	TPCB6-6BK	¥1,389	¥1,620	ブラック	6×6	5	486 155(145)	
488-8758	TPCB8-2Y	¥ 677	¥ 790	イエロー	8×2	10	210 1409(119)	
488-8731	TPCB8-2LY	¥ 746	¥ 870	蛍光イエロー	8×2	10	210 73(67)	
488-8766	TPCB8-2YB	¥ 780	¥ 910	イエロー/ブラック	8×2	10	210 143(129)	
488-8740	TPCB8-2W	¥ 677	¥ 790	ホワイト	8×2	10	210 398(199)	
114-2821	TPCB8-2BK	¥ 746	¥ 870	ブラック	8×2	10	210 41(121)	
488-8791	TPCB8-3Y	¥1,011	¥1,180	イエロー	8×3	10	316 276(93)	
488-8774	TPCB8-3LY	¥1,114	¥1,300	蛍光イエロー	8×3	10	316 44(96)	
488-8804	TPCB8-3YB	¥1,157	¥1,350	イエロー/ブラック	8×3	10	316 107(91)	
488-8782	TPCB8-3W	¥1,011	¥1,180	ホワイト	8×3	10	316 132(110)	
114-2822	TPCB8-3BK	¥1,114	¥1,300	ブラック	8×3	10	316 35(44)	
488-8839	TPCB8-6Y	¥1,491	¥1,740	イエロー	8×6	5	612 748(116)	
488-8812	TPCB8-6LY	¥1,637	¥1,910	蛍光イエロー	8×6	5	612 358(236)	
488-8847	TPCB8-6YB	¥1,706	¥1,990	イエロー/ブラック	8×6	5	612 130(94)	
488-8821	TPCB8-6W	¥1,491	¥1,740	ホワイト	8×6	5	612 507(255)	
819-5278	TPCB8-6GY	¥1,886	¥2,200	グレー	8×6	5	612 39(82)	
819-5280	TPCB8-6BR	¥1,886	¥2,200	ブラウン	8×6	5	612 129(128)	
819-5282	TPCB8-6SV	¥4,714	¥5,500	シルバー	8×6	5	612 43(100)	
114-2823	TPCB8-6BK	¥1,637	¥1,910	ブラック	8×6	5	612 76(85)	

商品の問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ミツギロン Grip Chain
グリップチェーン同商品群
在庫数 9 アイテム.Com
図面

SF-64



SF-64-YB

特長 ●ゴム系素材で踏んでも滑りにくく、錆びません。
●はさみで簡単に好きな長さにカットしてお使いいただけます。
材質 ●エラストマー
製造国 ●ベトナム



㈱ミツギロン [888483]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	径×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
137-2730	SF-64	¥22,143	¥24,000	イエロー	6×50	3	3.6	65(407)
200-1499	SF-64-YB	¥22,143	¥24,000	イエロー/ブラック	6×50	3	3.6	4(400)

商品の問い合わせ: 072-257-7281 <http://www.mitsugiron.co.jp/>

ミツギロン Plastic Chain
プラチェーン同商品群
在庫数 9 アイテム.Com
図面PC-S6
(シルバー)PC-Y6
(イエロー)PC-YB6
(イエロー/ブラック)

特長 ●プラスチック製でサビません。
●使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●ベトナム

㈱ミツギロン [888483]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	径×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
432-4773	PC-S6	¥17,143	オープン	シルバー	6×50	3	4.2	8(25)
126-1932	PC-Y6	¥11,429	オープン	イエロー	6×50	3	4.2	848(79)
294-7706	PC-YB6	¥12,857	オープン	イエロー/ブラック	6×50	3	4.2	169(87)

商品の問い合わせ: 072-257-7281 <http://www.mitsugiron.co.jp/>