

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ボトル・容器

ピン・ボトル

ポリ缶

オイル・オイルジョッキ

スプレー容器

洗浄瓶

パーツケース

食品用容器

パット

カゴ

スチール容器

ステンレスタンク

ペール缶

ドラム缶

缶用コック・カバー

トラスコ **Spray Gun** **スプレーガン** **RoHS**

同商品群在庫数 **39** アイテム

特長

- 防錆剤を噴霧することができます。
- 振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。
- 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
- 防錆剤が手に付にくいロータリーノズル付です。

材質

- 主要部:ポリプロピレン(PP)
- 容器:ポリエチレン(PE)

製造国

- 日本

注意

- アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
- 粘度のある液体は使用できません。
- 固形物を容器に入れるとつまる原因となります。

発注単位1個

トラスコ中山株[852804]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(ml)	色	直径×高さ(mm)	ノズル長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
754-2534	TSG-5	¥814	¥950	500	ブラック	95×200	85	50	89	4444(104)

スプレーガンヘッド

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	ノズル長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
819-5239	TSG-5SH	¥686	¥800	85	5	40	544(93)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ **Manual-type Sprayer** **ロングノズルスプレー** **RoHS**

同商品群在庫数 **39** アイテム

特長

- 細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。
- ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。

仕様

- 吐出量:1ml

材質

- 主要部:ポリプロピレン(PP)
- 容器:ポリエチレン(PE)
- ノズル:真鍮

製造国

- 日本

注意

- アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。

発注単位1個

トラスコ中山株[852804]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(ml)	幅×奥行×高さ(mm)	ノズル長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
790-3120	TSLG-500	¥857	¥1,000	500	240×90×215	160	50	100	614(100)
790-3111	TSLG-1000	¥1,200	¥1,400	1000	240×110×250	160	25	130	225(101)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

金象印 **Spray** **キャニオンスプレー**

同商品群在庫数 **3** アイテム

特長

- 噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。
- 151908はどのような角度からでも噴霧できる蛇腹チューブを採用しています。

用途

- 家庭園芸の水やり、消毒。アイロンがけや窓の洗浄など。

仕様

- 吐出量:1.1ml

材質

- ボトル:ポリエチレン
- ノズル(ヘッド):ポリプロピレン

製造国

- 日本

発注単位1個

浅倉工業株[154297]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(ml)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
868-2116	151519	¥899	オープン	500	138×112×220	20	0.13	1219(496)
868-2119	151908	¥980	オープン	500	138×112×220	20	0.10	711(416)

スプレー用ヘッド(151519取替用)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
868-2114	151434	¥490	オープン	110×33×110	350	0.05	670(232)

☎商品のお問い合わせ:072-229-5221 <http://www.asaka-ind.co.jp/>

ダリヤ **Hand type Universal Sprayer** **ハンド式スプレー**

同商品群在庫数 **14** アイテム

特長

- ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。
- 別売の真鍮ノズル(品番:NO0901)が使用できます。
- オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。

仕様

- 吐出量:2ml

材質

- 本体:ポリプロピレン(PP)
- 容器:透明PET・G樹脂

製造国

- 日本

注意

- 溶剤系の液体には使用できません。

逆向きでもスプレーできる振り子式給水ホース

発注単位1個

マルハチ産業株[852804]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(ml)	色	直径×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
215-1324	NO1200	¥1,100	オープン	1000	イエロー	110×290	48	180	1637(100)

真鍮ノズル

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ノズル長(mm)	適応本体	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
215-1332	NO0901	¥629	オープン	180	NO1200、NO626	48	30	124(61)

☎商品のお問い合わせ:03-5443-8611 <http://www.maruhachi08.co.jp/>

ミツギロン **Flexible Nozzle Sprayer** **“ファインスプレー”** **RoHS**

同商品群在庫数 **4** アイテム

特長

- ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
- ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
- 中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。

仕様

- 吐出量:約0.9~1.0ml

材質

- ヘッド:ポリプロピレン(PP)
- ボトル:ペット樹脂
- ストロー:ポリエチレン(PE)
- 重り:セラミック

製造国

- 日本

注意

- 薬品類や揮発性溶剤や石油類等のご使用はおやめ下さい。

逆向きでもスプレー可能

使用例

発注単位1個

㈱ミツギロン[888483]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(ml)	色	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
795-8943	SP-09-B	¥571	¥800	300	ブルー	114×82×200	15	60	2298(141)
795-8951	SP-09-P	¥571	¥800	300	ピンク	114×82×200	15	60	3275(196)
795-8960	SP-10-B	¥629	¥900	500	ブルー	122×98×220	12	81	2063(177)
795-8978	SP-10-P	¥629	¥900	500	ピンク	122×98×220	12	81	2231(150)

☎商品のお問い合わせ:072-257-7281 <http://www.mitsugiron.co.jp/>

フルプラ **Dia Sprayer** **ダイヤスプレー 食品用ピストルスプレー** **New** **RoHS**

同商品群在庫数 **34** アイテム

特長

- 食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合です。
- 分析試験成績書が確認できます。

材質

- 本体:ポリプロピレン(PP)
- 容器:ポリエチレン(PE)
- ノズル:鉛鉛ス黄銅 硬質メッキ

製造国

- 日本

吐出量1ml

発注単位1個

㈱フルプラ[803814]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(ml)	色	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
200-3931	511-01	¥800	¥800	500	アイボリー	127×95×214	12	108	-

吐出量2ml

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(ml)	色	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
200-3930	551-01	¥1,350	¥1,350	1000	アイボリー	152×120×280	12	187	-

☎商品のお問い合わせ:03-3834-0331 <http://www.furupla.co.jp/>