

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

マグライト LED FlashLight MAGTAC
MAGLITE LED アメリカ LEDフラッシュライト“マグタック”

同商品群 在庫数 60 アイテム



特長 ●サッカーの競技場2つ分の照射距離です。
●フルパワー、モメンタリー、節電の3つのモードに切替可能です。
仕様 ●電源:リチウム電池CR123A(2個)付属
材質 ●本体:アルミ合金 付属品 ●ポケットクリップ 製造国 ●アメリカ

標準ヘッドタイプ 特長 ●強力な光の出力、調整、頑丈なボディで各国の警察にも採用されています。

発注単位1個 梱包数:6個 MAG INSTRUMENT社[818079]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	色	外径×全長(mm)	照射距離(m)	最大点灯時間(h)	質量(g)	実績(前年比%)
773-7637	SG2LRE6	¥11,950	¥16,730	310	黒	26.67×131.95	182	4時間(強)17時間(弱)	136	35(60)

凹凸ヘッドタイプ 特長 ●強力なストロボ、クラウドベゼル(凹凸ヘッド)、頑丈なボディで緊急時にクラッシャーとして使用可能です。

ベルトホルダー 材質 ●ナイロン

発注単位1個 梱包数:6個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	色	外径×全長(mm)	照射距離(m)	最大点灯時間(h)	質量(g)	実績(前年比%)
490-4982	SG2LRA6	¥16,500	¥33,000	320	黒	26.67×133.98	193	4時間	136	18(86)

発注単位1個 梱包数:6個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	縦×横(mm)	最大ベルト幅(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
773-7629	AG2R026	¥2,300	¥3,220	140×50	57	12	46	72(58)

ホームページ http://maglite.com/

マグライト LED FlashLight MAGLIGHT XL
MAGLITE LED アメリカ LEDフラッシュライト“マグライトXL”

同商品群 在庫数 60 アイテム



特長 ●クイッククリック方式を採用し、フルパワー、ストロボ、ナイトライト、シングル、SOSの5つのモード切替機能付です。(XL50はフルパワー、省エネストロボのみ)
●モーションコントロールによる明るさ・点滅速度の調節など、直感的な操作が可能です。

仕様 ●電源:単4形乾電池3個(付属)
材質 ●本体:アルミ合金
付属品 ●専用ケース 製造国 ●アメリカ

対応電池	品番	最大点灯時間
¥225(税抜価格)		
発注コード 423-4073 単4	XL50-S3017	6時間45分(強)、25時間(弱)
品番 TLR03G-P4S 4本入	XL200-S3017	2時間30分(強)、218時間(弱)

発注単位1個 梱包数:6個 MAG INSTRUMENT社[818079]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	色	外径×全長(mm)	照射距離(m)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
490-5351	XL50-S3017	¥8,571	¥12,000	139	黒	25.4×121.9	213	6	104	70(121)
490-5342	XL200-S3017	¥10,714	¥15,000	172	黒	25.4×121.9	138	6	104	17(63)

ホルダー 特長 ●ミニマグライト用ホルダーです。

発注単位1個 梱包数:6個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	縦×横(mm)	最大ベルト幅(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
490-5369	XLXXA3046	¥2,580	¥5,160	140×50	57	12	46	97(231)

ホームページ http://maglite.com/

シュアファイアー LED Light EDCL2-T
SUREFIRE アメリカ LEDライト“EDCL2-T”

同商品群 在庫数 24 アイテム



特長 ●配光は均質でTIRレンズを使用、十分な周辺光を持つ強力な遠距離照射光を生成します。
●滑り止めのため、本体とテールキャップにローレット加工が施されています。

仕様 ●電源:リチウム電池CR123A(2個)付属 ●最大点灯時間:1時間(強)、60時間(弱)
材質 ●6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) 製造国 ●アメリカ

対応電池 ¥900(税抜価格)
発注コード 490-4966 2個入
品番 SF2CB(123A相当)

発注単位1個 梱包数:1個 SUREFIRE社[527508]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	色	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
115-8004	EDCL2-T	¥24,563	¥39,300	1200(強)、5(弱)	黒	29×148	118	25(49)

ホームページ http://www.surefire.com/

シュアファイアー LED Light SIDEKICK
SUREFIRE アメリカ LEDライト“SIDEKICK”

同商品群 在庫数 24 アイテム



特長 ●USBの充電式タイプのコンパクトキャリアライトです。
●マックスビジョンビームなので広がり光となっています。
●コンパクトで軽量化つくりですが、強、中、弱の3つの出力ができます。

仕様 ●ANSI FL1適合 製造国 ●アメリカ

発注単位1個 梱包数:1個 SUREFIRE社[527508]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	色	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
818-7922	SIDEKICK-A	¥7,125	¥11,400	250(強)75(中)15(弱)	黒	14.7×63.5	34	29(71)

ホームページ http://www.surefire.com/

シュアファイアー Lithium Battery
SUREFIRE アメリカ 長寿命リチウム電池(CR123A)

同商品群 在庫数 24 アイテム



特長 ●アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。
●通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。
●厳しい高温、低温の環境に耐えます。

仕様 ●熱防衛機能、故障保護機能内蔵 製造国 ●アメリカ

2本入	12本入	400本入
1本あたり目安単価 ¥450	1本あたり目安単価 ¥417	1本あたり目安単価 ¥390

まとめ買い(400本入り)



電池ケース(123A用)

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	タイプ	電圧(V)	使用推奨期限(年)	パック入数(本)	パック数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
490-4974	SF400-BULK	¥155,688	¥249,100	CR123A	3	10	400	1	6400	1(34)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	123A収納数(本)	直径×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
491-1881	SC1	¥2,700	¥5,400	6	75×50	91	96(120)

ホームページ http://www.surefire.com/

作業灯・照明用品

ヘッドライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラックライト

連結式ライト

電気スタンド

マグネット電気スタンド

照明器具

LED電球

電球

直管形ランプ

リング形ランプ

蛍光灯飛散防止チューブ

ランタン

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯

懐中電灯