

MT-892 デジタルデカ文字温湿度計



コンフォート表示機能付

- コンフォート(快適さ)表示機能
- MAX/MIN値表示機能

測定範囲	温度:0°C~50°C 湿度:20~90%RH
分解能	温度:0.1°C 湿度:1%RH
精度	温度:±1°C(15~35°C)左記以外±2°C 湿度:±5%RH(15~35°C、40~80%RH)左記以外±10%RH
サンプリング	約10秒/回
使用環境	温度:0~50°C 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存環境	温度:-10~50°C 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)
電源	単4形乾電池(1.5V)×1
電池寿命	約1年
サイズ	101(W)×108(H)×25(D)mm 約130g
付属品	単4形乾電池(1.5V)×1本(お試し電池)・取扱説明書

希望小売価格 **¥2,200**(税抜)

JANコード 4986702303396

MT-893 デジタルデカ文字温湿度計



時計機能付

- コンフォート(快適さ)表示機能
- アラーム機能
- IN/OUT機能
- MAX/MIN値表示機能

測定範囲	温度(IN):0°C~50°C 温度(OUT):-40°C~70°C 湿度:15~95%RH
分解能	温度:0.1°C(IN/OUT) 湿度:1%RH
精度	温度:±1°C(15~35°C)(IN/OUT)左記以外±2°C 湿度:±5%RH(15~35°C、40~80%RH)左記以外±10%RH
サンプリング	約10秒/回
使用環境	温度:0~50°C 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存環境	温度:-10~50°C 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)
電源	単4形乾電池(1.5V)×1
電池寿命	約1年
サイズ	101(W)×108(H)×25(D)mm 約154g 外部センサ:5Φ×18mm(金属部)外部センサコード長:約3m
付属品	OUTPUTセンサーコード(約3m) 単4形乾電池(1.5V)×1(お試し電池)・取扱説明書

希望小売価格 **¥2,500**(税抜)

JANコード 4986702303402

MTH-115G/MTH-115W 室内用アナログ温湿度計



MTH-115G



MTH-115W

快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付

- 室内の快適な温度作り・空調チェックに
- 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
- 冷暖房使用の目安にも最適
- 壁掛け・卓上の両方で使用可能です(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)

測定範囲	温度:-10°C~50°C 湿度:0~100%RH
分解能	温度:1°C 湿度:2%RH
精度	温度:±1.5°C(23°C±5°C)左記以外±2°C 湿度:±5%(23°C±5°C 40~80%)左記以外±10%
使用環境	温度:-10~50°C 湿度:80%RH(ただし結露のないこと)
保存環境	温度:-20~50°C 湿度:70%RH(ただし結露のないこと)
サイズ	129(Φ)×34(D)mm 約110g

MTH-115G

希望小売価格 オープン価格 JANコード 4986702301866

MTH-115W

希望小売価格 オープン価格 JANコード 4986702301859