

Vベルト

# スタンダードVベルト/レッドVベルト

動力伝動の手段として最も普及したベルト。  
経済的で入手しやすく、交換も容易です。

- 多本掛けに有効な“セットフリー”で、寸法安定性がよいベルトです。
- レッドVベルトは、耐熱・耐油性・耐屈曲性・静電防止性にすぐれた高負荷伝動ベルトです。


ベルトの呼称

(R)A-50

R: レッド仕様  
A: ベルト形  
50: ベルト呼び番号 (inch)

●呼び番号はベルトの有効ピッチ周長 (M形のみ外周) をinchで表わしています。

断面寸法



(注) 図に示す断面寸法はノミナル値です。

標準ベルトサイズ

A形 (号)			B形 (号)			C形 (号)			D形 (号)	E形 (号)
★ 20	★ 60	★ 100	★ 25	★ 65	★ 112	40	86	★ 190	★ 100	180
★ 21	★ 61	★ 102	★ 26	★ 66	★ 115	42	87	★ 200	★ 105	210
★ 22	★ 62	★ 105	★ 27	★ 67	★ 118	★ 45	★ 88	★ 210	★ 110	240
★ 23	★ 63	★ 108	★ 28	★ 68	★ 120	★ 48	★ 89	★ 220	★ 115	270
★ 24	★ 64	★ 110	★ 29	★ 69	★ 122	★ 50	★ 90	★ 230	★ 120	300
★ 25	★ 65	★ 112	★ 30	★ 70	★ 125	51	★ 91	★ 240	★ 125	330
★ 26	★ 66	★ 115	★ 31	★ 71	★ 128	★ 52	★ 92	★ 250	★ 130	360
★ 27	★ 67	★ 118	★ 32	★ 72	★ 130	53	★ 93	★ 260	★ 135	390
★ 28	★ 68	★ 120	★ 33	★ 73	★ 132	★ 54	94	★ 270	★ 140	420
★ 29	★ 69	★ 122	★ 34	★ 74	★ 135	★ 55	★ 95		★ 145	
							96			
★ 30	★ 70	★ 125	★ 35	★ 75	★ 138	56			★ 150	
★ 31	★ 71	★ 128	★ 36	★ 76	★ 140	57		97	★ 155	
★ 32	★ 72	★ 130	★ 37	★ 77	★ 145	★ 58	★ 98		★ 160	
★ 33	★ 73	★ 135	★ 38	★ 78	★ 150	59	99		★ 165	
★ 34	★ 74	★ 140	★ 39	★ 79	★ 155	★ 60	★ 100		★ 170	
★ 35	★ 75	★ 145	★ 40	★ 80	★ 160	61	★ 102		★ 180	
★ 36	★ 76	★ 150	★ 41	★ 81	★ 165	★ 62	★ 105		★ 190	
★ 37	★ 77	★ 155	★ 42	★ 82	★ 170	63	★ 108		★ 200	
★ 38	★ 78	★ 160	★ 43	★ 83	★ 180	64	★ 110		★ 210	
★ 39	★ 79	★ 165	★ 44	★ 84	★ 190	★ 65	★ 112		★ 220	
						66	★ 115			
★ 40	★ 80	★ 170	★ 45	★ 85	★ 200				★ 230	
★ 41	★ 81	★ 180	★ 46	★ 86	★ 210	67	★ 118		★ 240	
★ 42	★ 82		★ 47	★ 87		★ 68	★ 120		★ 250	
★ 43	★ 83		★ 48	★ 88		69	★ 122		★ 260	
★ 44	★ 84		★ 49	★ 89		★ 70	★ 125		★ 270	
★ 45	★ 85		★ 50	★ 90		71	★ 128		★ 280	
★ 46	★ 86		★ 51	★ 91		★ 72	★ 130		★ 300	
★ 47	★ 87		★ 52	★ 92		73	★ 132		★ 310	
★ 48	★ 88		★ 53	★ 93		74	★ 135		★ 330	
★ 49	★ 89		★ 54	★ 94		★ 75	★ 138		★ 360	
						76	★ 140			
★ 50	★ 90		★ 55	★ 95						
★ 51	★ 91		★ 56	★ 96		77	★ 142			
★ 52	★ 92		★ 57	★ 97		★ 78	★ 145			
★ 53	★ 93		★ 58	★ 98		79	★ 148			
★ 54	★ 94		★ 59	★ 99		★ 80	★ 150			
★ 55	★ 95		★ 60	★ 100		81	★ 155			
★ 56	★ 96		★ 61	★ 102		★ 82	★ 160			
★ 57	★ 97		★ 62	★ 105	( * 13 )	83	★ 165	( * 30 )	( * 75 )	
★ 58	★ 98	( * 11 )	★ 63	★ 108	( * 15 )	84	★ 170	( * 33 )	( * 80 )	( * 97 )
★ 59	★ 99	( * 370 )	★ 64	★ 110	( * 660 )	★ 85	★ 180	( * 660 )	( * 85 )	( * 97 )

★: JIS (K6323)規格の標準サイズ相当

\*標準以外のサイズについては当社までお問い合わせ下さい。