

フレックスター®ベルト

伝動容量が大きく、コンパクト設計、
コストダウンが図れるベルトです。

- 振動が少なく、なめらかで静かな運転ができ、最高60m/secの高速運転にも耐えます。
- 耐熱・耐油・静電防止性能を持っています。
- ベルト伸びが極めて少なく、張り直しがほとんど不要です。
- 伝動設計のコストダウンが図れます。

断面寸法と呼称

ベルト形	厚さ (mm)	標準ベルト幅 (mm)	ベルト呼称
FL	 1.5	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	
FM	 2.5	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100	
FH	 3.5	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	

●上記ベルト以外に搬送用ベルトとしてFLEG呼称のベルトがあります。ベルト厚さは1.3です。

標準ベルトサイズ

ベルト長さ(mm)	FL	FM	FH	ベルト長さ(mm)	FL	FM	FH	ベルト長さ(mm)	FL	FM	FH	ベルト長さ(mm)	FL	FM	FH
200	○			560	○	○		1000	○	○	○	1800	○	○	○
224	○			600	○	○		1060	○	○	○	1900	○	○	○
250	○			630	○	○		1120	○	○	○	2000	○	○	○
280	○			670	○	○		1180	○	○	○	2240		○	○
315	○			710	○	○		1250	○	○	○	2500		○	○
355	○			750	○	○		1320	○	○	○	2800		○	○
400	○			800	○	○	○	1400	○	○	○	3150		○	○
450	○			850	○	○	○	1500	○	○	○	3550		○	○
500	○	○		900	○	○	○	1600	○	○	○	4000		○	○
530	○	○		950	○	○	○	1700	○	○	○				

用途

一般産業機械	工作機械	木工機械	繊維機械	製紙機械	電機	その他の機械
各種ファン プロア 各種ポンプ 圧縮機 粉碎機 コンプレッサー かくはん機 遠心分離機 各種プレス 圧延機	旋盤 NC旋盤 フライス盤 グラインダー 各種研磨機 スロッター プレーナー ホブ盤 ボール盤 ボーリングマシン シェーバ シャーリングマシン パワープレス フリクションプレス	ルーターマシン バンドソー チップパー	ワインダー 仮燃機 合糸機 燃糸機 ツイスター 各種織機・紡機	抄紙機 ロータリープリテンブ機 ホールディングフィーダ バックギンソーティング機 紙管機 その他紙加工機	ジェネレーター コンピュータ 電気カンナ オートドライヤ その他電子機器	製粉機 印刷機 精密機械 レジャー施設 化学薬品機 自動販売機 両替機 複写機 紙送り機 券売機