

H形寸法一覧表

〈H100A〉 選択可能な材質：鋼材

歯数	寸法(mm)							適応軸穴径 (mm) ※軸穴公差H7																					
	PD	OD	LA	W	H	F	M																						
14	56.60	55.22	33	28	2.5	61	41	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25												
15	60.64	59.27				65	50			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30										
16	64.68	63.31				69	50			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32									
18	72.77	71.39				78	58			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35								
19	76.81	75.44				83	63			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35								
20	80.85	79.48				86	66			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38							
21	84.89	83.52				90	73			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38							
22	88.94	87.56				93	75							20	22	24	25	28	30	32	35	38							
24	97.02	95.65				105	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40						
25	101.06	99.69				108	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40						
26	105.11	103.73				112	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42					
28	113.19	111.82				118	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42					
30	121.28	119.90				126	100							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42					
32	129.36	127.99				136	118							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45				
34	137.45	136.07				146	128							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45				
36	145.53	144.16				152	134							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48			
40	161.70	160.33				168	150							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50		

〈H100B〉 選択可能な材質：鋼材

齒數	寸法(mm)										適応軸穴徑 (mm) ※軸穴公差H7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

〈H150A〉 選択可能な材質：鋼材

歯数	寸法(mm)							適応軸穴径 (mm) ※軸穴公差H7																				
	PD	OD	LA	W	H	F	M																					
14	56.60	55.22	45	40	2.5	61	41	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25											
15	60.64	59.27				65	50			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30									
16	64.68	63.31				69	50			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32								
18	72.77	71.39				78	58			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35							
19	76.81	75.44				83	63			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35							
20	80.85	79.48				86	66			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38						
21	84.89	83.52				90	73			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38						
22	88.94	87.56				93	75							20	22	24	25	28	30	32	35	38						
24	97.02	95.65				105	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40					
25	101.06	99.69				108	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40					
26	105.11	103.73				112	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42				
28	113.19	111.82				118	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42				
30	121.28	119.90				126	100							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42				
32	129.36	127.99				136	118							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45			
34	137.45	136.07				146	128							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45			
36	145.53	144.16				152	134							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48		
40	161.70	160.33				168	150							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	

※青塗部はタップ長さが不足する為、準標準のセットスクリーンが付属されます。(P3 参照)

●製品コード例

S1	-	24	H	100	B	F	-	22	T1	K	
ブリー歯数		ブリー歯形		ブリー呼び幅 (使用ベルト幅inch×100)		ブリー形状		軸穴径(mm)		キー溝(JS9公差) P.3 表3参照	
材+表面処理無し						フランジ P.3 表2参照		タップ加工 P.3 表3参照			
材+黒染											
材+無電解ニッケルメッキ											