

■ CC-Link IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット



- CC-Link IEフィールドネットワークの安全通信機能に対応したリモートI/Oユニットです
- MELSEC iQ-Rシリーズの安全CPUと組み合わせて安全制御を行えます

基本安全入力ユニット

- 安全機能付きの入力ユニットです

スプリングクランプ端子台

NZ2GFSS2-8D



NZ2GFSS2-8D

形名	入力形式 DC入力	入力点数	定格入力電圧/電流	外部接続	増設ユニットの連結
NZ2GFSS2-8D	マイナスコモン	単一配線時:8点 二重配線時:4点	DC24V(7mA)	2線式	●

NZ2GFSS2-32D



NZ2GFSS2-32D

形名	入力形式 DC入力	入力点数	定格入力電圧/電流	外部接続	増設ユニットの連結
NZ2GFSS2-32D	マイナスコモン	単一配線時:32点 二重配線時:16点	DC24V(6mA)	2線式	●

基本安全出力ユニット

- 安全機能付きの出力ユニットです

スプリングクランプ端子台

NZ2GFSS2-8TE



NZ2GFSS2-8TE

形名	出力形式 トランジスタ出力	出力点数	定格負荷電圧/ 最大負荷電流	外部接続	増設ユニットの連結
NZ2GFSS2-8TE	ソース+ソースタイプ	単一配線時:8点 二重配線時:4点	DC24V(0.5A)	2線式	●

特

長

導
入
事
例

製
品
紹
介

オ
プ
シ
ヨ
ン
製
品
紹
介

開
発
ツ
ー
ル

対
応
製
品
一
覧