

2-2 仕様一覧表 5 安全ブレーカ

区分	記号
標準品	●
準標準品	○
受注品	△

安全ブレーカ (BL-1C/BL-2C)

適用 フ レ ム A 形 名		安全ブレーカ 30	
外 観		BL-1C	BL-2C
			
定格電流 A 基準周囲温度 25°C		6 10 15 20 30	6 10 15 20 30
極数・素子数		2P1E	2P2E
定格絶縁電圧Ui V		250	250
定格短絡遮断 容量 kA	JIS C 8201-2-1 Ann.2	1.5	—
	AC 100V		
100/200V		—	1.5
アイソレーション適合		—	
逆接続		可	
選択度種別 (使用カテゴリ)		A	
EMC環境条件 (環境A又は環境B)		対象外	
外形寸法 (mm)		a	32
	b	70	
	c	37	
	ca	55	
	ca	55	
製品質量 kg		0.08	
接続		表面形 ソルダレス端子	
別売部品	ロックカバー	● (LCBL)	
	端子カバー	標準装備	
	IEC35mm レール取付用 アダプタ	○ (DIN-NVL)	
	埋込用取付板	○	
電気用品安全法		適合	
過電流引きはし方式		熱動	
標準価格 円 (税別)	15, 20A	970	1,380
	6, 10, 30A	1,000	1,430
特性・外形掲載ページ		453	

備考 (1) BL-1C (100V用), BL-2C (単3 200V用) は外形寸法が同一ですが、つぎのとおり見分けることができます。

適用	形名	カバー表示
100V用	BL-1C	右極Nマーク
100/200V用	BL-2C	100/200V

(2) 梱包単位はBL-1C, BL-2Cとも20個です。