

7 角度計標準器

マイクロプロトラクター MP-101

マイクロプロトラクターは、角度の基準器として機械、金型、治具、ゲージ等の加工、組立、検査用として高精度の角度計です。



■特長

- 最小読取值1分の高精度角度計 ●全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
- 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
- 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンプルの操作により、微動、早送りが出来ます。)
- 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 ●器差±2'の高精度。
- 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。

■仕様

測定範囲	360°(0-90°×4)
最小読取值	1'
器差	±2'
本体材質	ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)
本体重量	460g
付属品	150mm、300mmブレード、 スコヤ、(90×60)

■主要寸法

