

※本頁の商品を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP10,11をご参照ください。

設備工事用

接地極なし	125V		250V		
	15A	20A	15A	20A	20A
	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応
端子ねじサイズ:M3.5	端子ねじサイズ:M4	端子ねじサイズ:M3.5	端子ねじサイズ:M4	端子ねじサイズ:M4	
MP7023 ¥300 15A 125V L形プラグ (丸形コード用) 15A. 125V.	MP7026 ¥370 20A 125V L形プラグ (丸形コード用) 20A. 125V.	MP7025 ¥350 15A 250V L形プラグ (丸形コード用) 15A. 250V.	MP7024 ¥390 20A 250V L形プラグ (丸形コード用) 20A. 250V.	MP7003 ¥330 2P 20A L形プラグ (丸形コード用) 20A. 250V.	

標準	T1	T12	
VCTF 0.75mm ² VCTF 1.25mm ² VCTF 2mm ²	VCTFK 0.75mm ² VCTFK 1.25mm ² VCTFK 2mm ²	VCT 2mm ² VCT 3.5mm ²	コード孔 φ12 適用電線2mm ² -3.5mm ²

接地極付	15A	20A	15A	20A	30A
	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応
端子ねじサイズ:M3.5	端子ねじサイズ:M4	端子ねじサイズ:M3.5	端子ねじサイズ:M4		
ME7017 ¥430 15A 125V 接地L形プラグ (丸形コード用) 15A. 125V.	ME7022 ¥450 20A 125V 接地L形プラグ (丸形コード用) 20A. 125V.	ME7021 ¥450 15A 250V 接地L形プラグ (丸形コード用) 15A. 250V.	ME7018 ¥540 20A 250V 接地L形プラグ (丸形コード用) 20A. 250V.	ME7043 ¥1,380 接地2P 30A L形プラグ (丸形コード用) 30A. 250V. 圧着端子(R5.5-5)同梱	

標準	T1	T2	T3	
VCTF 0.75mm ² VCTF 1.25mm ² VCTF 2mm ²	VCTFK 0.75mm ² VCTFK 1.25mm ² VCTFK 2mm ²	VCT 2mm ²	VCT 3.5mm ²	適用電線 外径 φ10~18

■寸法図

