

充電式ドライクリーナ 乾式専用

40Vmax 8L 集じん容量 **APT** **Li-ion** **BL MOTOR**

IP54 本体 (防じん・防ホコリ) **IP56** バッテリー ※1 (防じん・防ホコリ)

■転回を低減&安定した直進性
最大吸込仕事率 静かな運転音
265w 46dB(A)
(吸引力「最大」) (吸引力「最小」)

VC005GZ **NEW**
本体のみ **63,800円**
バッテリー・充電器別売

ホース φ32mm x 1.7m
パイプブロックボタン
伸縮パイプ 520~870mm
φ120mmの大型キャスタ
397
366
334
フロアとじゅうたんで切替可能

充電式背負クリーナ 乾式専用

40Vmax 2L 集じん容量 **HEPA filter** **Li-ion** **BL MOTOR**

■強力吸引で清掃効率向上
最大吸込仕事率 静かな運転音
195w 60dB(A)
(モード4) (モード1)

VC008GZ **NEW**
本体のみ **50,400円**
バッテリー・充電器別売

ホース φ32mm x 1.0m
520~870mm 無段階調整
使いやすい新スイッチ
375
233
150
バッテリー別売

別販売品

パワースocket XGT4 (A-71984) 79,900円

40Vmax 2.5Ah (実用充電 19分 / フル充電 28分) (2本同時)

BL4025 x2本 DC40RB マックパックタイプ3

パワースocket XGT5 (A-71990) 88,400円

4.0Ah (実用充電 31分 / フル充電 45分) (2本同時)

BL4040 x2本 DC40RB マックパックタイプ3

パワースocket XGT6 (A-72039) 109,400円

5.0Ah (実用充電 38分 / フル充電 50分) (2本同時)

BL4050F x2本 DC40RB マックパックタイプ3

充電式ドライクリーナ 乾式専用

8L 集じん容量 **Li-ion** **18V+18V 36V** **BL MOTOR**

■低騒音49dB(A) [吸込力 1]
■最大吸込仕事率90W [吸込力 5]

VC866DZ
本体のみ **54,000円**
バッテリー・充電器別売

ホース φ32mm x 1.7m
パイプブロックボタン
伸縮パイプ 520~870mm
薄型切替ノズル 48mm
368
366
334
フロアとじゅうたんで切替可能

充電式アップライトクリーナ 乾式専用

5L 集じん容量 **Li-ion** **18V+18V 36V** **HEPA filter** **BL MOTOR**

充電式「国内初」※2
ブラシレスモータ2基搭載
吸引用、回転ブラシ用独立仕様

■吸込仕事率85W (パワフルモード)
■低騒音57dB(A) (静音モード)
■90°傾斜可能
フラットな状態に倒せます。

VC560DZ
本体のみ **69,200円**
バッテリー・充電器別売

CRI 認証取得
米国緑化機関 Carpet & Rug Institute
プロンスラベル 2020年5月認証

1,146
318
326
LEDライト 3

充電式背負クリーナ 広範囲を軽快に隅々まで清掃

6L 集じん容量 **HEPA filter** **Li-ion** **18V+18V 36V** **BL MOTOR**

■集じん容量アップ
■チリ落とし機構(手動/歩行時)

VC660DZ **NEW**
本体のみ **52,000円**
バッテリー・充電器別売

LEDライト付
500~800mm 無段階調整
軽量ホース φ32mm x 1m
523
297
174
バッテリー別売

充電式背負クリーナ 広範囲を軽快に隅々まで清掃

2L 集じん容量 **HEPA filter** **Li-ion** **18V+18V 36V** **BL MOTOR**

LEDライト付
500~800mm 無段階調整
軽量ホース φ32mm x 1m
373
230
152
バッテリー別売

VC261DZ **NEW**
本体のみ **47,300円**
バッテリー・充電器別売

モデル No.	最大吸込仕事率 (W)	運転音 (dB(A))	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa)(mm水柱)	清掃幅 (mm)	集じん容量 (L)	電源 (V)	連続使用時間(目安) ※3 (目安)	質量 (kg) (リッパ付含む)	標準付属品
VC005G	最大:265 最小: 25	最大:61 最小:46	2.8	23	—	8	※5 直流36 (40Vmax) (2本並列使用可能)	BL4050F x2本使用時 最大:約28分 最小:約3時間40分	9.8 (BL4050F 2本取付時)	ホース(内径32mm x 1.7m/A-68127) ロック付ベンディングパイプ(140G26-3) ロック付伸縮パイプ(127605-2) ストップ(451350-0) 薄型切替ノズル(A-70758) フリーノズル(A-60654) マルチツック(413837-4) 紙パック(本機取付1枚) 紙パックセット品(5枚入/A-48430)
VC008G	モード4:195 モード3:100 モード2:55 モード1:25	モード4:72 モード3:66 モード2:63 モード1:60	2.4	18	—	紙パック: 2.0 ダストバッグ: 1.5	※5 直流36 (40Vmax)	BL4050F使用時 モード4:約14分 モード3:約30分 モード2:約55分 モード1:約1時間50分	4.3 (BL4040 装着時)	ホース(内径32mm x 1.0m/A-68111) ロック付ベンディングパイプ(140G26-3) ロック付伸縮パイプ(127605-2) 薄型切替ノズル(A-70758) フリーノズル(A-60654) 紙パック(10枚+本機取付1枚) HEPAフィルタ(A-73798)
VC560D	※4 パワフル:85 標準:50 静音:25	パワフル:67 標準:64 静音:57	※4 1.9	※4 12	318	紙パック 5	直流36 (18V x 2)	パワフル:約30分 標準:約1時間 静音:約2時間	8.9 (BL1860B 取付時)	ラウンドブラシ (A-70817) ロングサッシノズル (A-70801) 紙パック(10枚+本機取付1枚/A-70839)
VC866D	90 吸込力"5" 30 吸込力"1"	56 吸込力"5" 49 吸込力"1"	1.9	10	—	8 (紙パック) 7	直流36 (18V x 2)	吸込み力"5" 約50分 吸込み力"1" 約2時間	7.6 (BL1860B 取付時)	ホース(1.7m/A-68127) ロック付ベンディングパイプ(140G26-3) ストップ(451350-0) ロック付伸縮パイプ(樹脂/127605-2) 薄型切替ノズル(A-70758) フリーノズル(A-60654) ツールボックス・ポリ袋1枚(本機取付1枚/A-45777)
VC660DZ	パワフル:95 強:50 標準:25	パワフル:66 強:62 標準:58	2.2	11.0	—	紙パック 6.0	直流36 (18V x 2)	パワフル:約40分 強:約1時間15分 標準:約2時間20分	6.7 (BL1860B 取付時)	紙パック (10枚+本機取付1枚 /A-70007) ベンディングパイプ(458184-2) 伸縮式ストレートパイプ(123584-2) フリーノズル(A-60654) 切替ノズル(A-61335) ホースバンド(166116-2)
VC261DZ	パワフル:95 強:50 標準:25	パワフル:69 強:65 標準:62	2.2	11.0	—	紙パック 2.0	直流36 (18V x 2)	パワフル:約40分 強:約1時間15分 標準:約2時間20分	4.4 (BL1860B 取付時)	紙パック (10枚+本機取付1枚 /A-59988)

※1 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。
 ※2 業務用充電式アップライトクリーナにおいて、2020年8月現在、当社調べ。 ※3 数値は参考値です。 ※4 ホース先端で測定。 ※5 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。バッテリー、充電器に関しては P22、23 を参照してください。

リチウム
穴あけ
締付け
石工穴あけ
曲切斷
集じん
充電式
クリーナ
研削
磨削
レーザー
パイプ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホソ穴
発電
プラスチック
ソチエン
園芸
高圧洗浄
他充電製品
アクセサリ