

リチウム
穴あけ
締付け
ハタリ
石工穴あけ
曲げ
切断
集じん
充電式
研削
研磨
レーザー
パイプレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホソ穴
発電・溶接
プラズマ等
ソー
チェン
園芸
高圧洗浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ

05 研削・研磨

充電式ディスクグラインダ



高速回転かつ 重負荷作業に強い

40Vmax 充電式ディスクグラインダシリーズ

- 4.0 Ah** バッテリBL4040×2本 充電器DC40RA・ケース付 31分(実用充電) 45分(フル充電)
- 2.5 Ah** バッテリBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付 19分(実用充電) 28分(フル充電)
- 本体のみ** バッテリ・充電器 ケース別売



製品の動画が
ご覧になれます。

ワンタッチで先端工具着脱

X-LOCK



パドルスイッチ+ブレーキ付「離せば止まる」

- | 100mm | 125mm |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.0 Ah GA045GRMX
100,300円 | 4.0 Ah GA047GRMX
103,500円 |
| 本体のみ GA045GZ
39,800円 | 本体のみ GA047GZ
43,000円 |

■締め過ぎ緩みを低減 ■間違えない先端工具取付
■取付音による確認で安心 ■フラットな角度で研削可能

- | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|--------|----------|
| BL 4025 | BL 4040 | BL 4050F | BL 4080F | PDC 01 | PDC 1200 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |



無線連動集じん対応

ワイヤレスユニット別売



充電工具のスイッチONで
集じん機も起動。
連動集じて作業環境クリーン。



※写真の集じん機、ホース、集じんカバー、ダイヤモンド
ホイールは別販売品です。

ワイヤレスユニット【別販売品】



部品番号 A-66151
標準小売価格 5,500円

スライドスイッチ+ブレーキ付

- | 100mm |
|------------------------------------|
| 4.0 Ah GA017GRMX
92,900円 |
| 本体のみ GA017GZ
32,400円 |

- | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|--------|----------|
| BL 4025 | BL 4040 | BL 4050F | BL 4080F | PDC 01 | PDC 1200 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |



パドルスイッチ+ブレーキ付「離せば止まる」

- | 100mm |
|------------------------------------|
| 4.0 Ah GA019GRMX
94,500円 |
| 本体のみ GA019GZ
34,100円 |

- | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|--------|----------|
| BL 4025 | BL 4040 | BL 4050F | BL 4080F | PDC 01 | PDC 1200 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |



パドルスイッチ+ブレーキ付「離せば止まる」

- | 180mm | 48mm |
|-------------------------------------|--------------|
| 4.0 Ah GA037GRMX
102,400円 | ※3
最大切込深さ |
| 本体のみ GA037GZ
42,000円 | |

■深切り、広範囲の研削に



- | | | | | |
|---------|---------|----------|--------|----------|
| BL 4025 | BL 4040 | BL 4050F | PDC 01 | PDC 1200 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |



製品の動画が
ご覧になれます。