

14 園芸工具

充電式ヘッジトリマ ハイパワーブラシレスモータ搭載、高速カットで軽快刈込み。

高耐久&ハイパワー「業界初」コンパクトブラシレスヘッジ登場



適用モデル: MUH308D/368D/408D/468D

刃物の種類	偏角三面研磨	拝み刃	三面研磨 切りロシャープ	高剛性ガイドバー 高剛性&軽量ガイドバー	特殊コーティング ヤニが付きにくく、サビにくい
偏角拝み刃仕様	●	●	●	●	●
新・高級刃		●	●	●	●
高級刃			●	●	●
特殊コーティング刃					●

別販売品 ウルトラチップスイーパー

刈り葉を左右に払い落とす

適用モデル: MUH308D/368D/408D/468D
MUH307D/367D/407D/467D
MUH354D/355D

18V

偏角拝み刃仕様 美しい仕上がり

300mm 刃物長

676

6.0 Ah **MUH308DRG** 本体のみ **MUH308DZ** **NEW**

57,900円 (27分(実用充電) / 40分(フル充電))
バッテリーBL1860B 充電器DC18RF

28,100円 (本体のみ)
バッテリー・充電器別売

偏角拝み刃仕様 美しい仕上がり

360mm 刃物長

740

6.0 Ah **MUH368DRG** 本体のみ **MUH368DZ** **NEW**

59,900円 (27分(実用充電) / 40分(フル充電))
バッテリーBL1860B 充電器DC18RF

30,100円 (本体のみ)
バッテリー・充電器別売

偏角拝み刃仕様 美しい仕上がり

400mm 刃物長

794

6.0 Ah **MUH408DRG** 本体のみ **MUH408DZ** **NEW**

61,100円 (27分(実用充電) / 40分(フル充電))
バッテリーBL1860B 充電器DC18RF

31,300円 (本体のみ)
バッテリー・充電器別売

偏角拝み刃仕様 美しい仕上がり

460mm 刃物長

854

6.0 Ah **MUH468DRG** 本体のみ **MUH468DZ** **NEW**

64,000円 (27分(実用充電) / 40分(フル充電))
バッテリーBL1860B 充電器DC18RF

34,100円 (本体のみ)
バッテリー・充電器別売

充電式ヘッジトリマ 高速カットで軽快刈込み。「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ採用。

18V

新・高級刃

300mm 刃物長

670

3.0 Ah **MUH307DSF** 本体のみ **MUH307DZ** **NEW**

35,000円 (60分)
バッテリーBL1830B・充電器DC18SD付

17,100円 (本体のみ)
バッテリー・充電器別売

新・高級刃

360mm 刃物長

727

3.0 Ah **MUH367DSF** 本体のみ **MUH367DZ** **NEW**

37,000円 (60分)
バッテリーBL1830B・充電器DC18SD付

19,100円 (本体のみ)
バッテリー・充電器別売

新・高級刃

400mm 刃物長

790

3.0 Ah **MUH407DSF** 本体のみ **MUH407DZ** **NEW**

38,200円 (60分)
バッテリーBL1830B・充電器DC18SD付

20,300円 (本体のみ)
バッテリー・充電器別売

新・高級刃

460mm 刃物長

845

3.0 Ah **MUH467DSF** 本体のみ **MUH467DZ** **NEW**

41,100円 (60分)
バッテリーBL1830B・充電器DC18SD付

23,100円 (本体のみ)
バッテリー・充電器別売

00分 充電時間 (目安) ※1 300mm台クラス充電式ヘッジトリマにおいて、2022年4月現在、当社調べ。 バッテリー・充電器に関してはP 22, 23, 24, 227 を参照してください。