

対応機種

カプセル集じんタイプ

適用モデル
CL001G
CL280/281FD
CL180/181FD
CL140/141FD

パイプロックタイプ

適用モデル
CL001/002G
CL280/281/282FD
CL115FD/116FD

パイプロック非対応タイプ

適用モデル
CL180/181/182FD
CL140/141/142FD
CL106/108/107FD
CL105DN/105D/110D

サイクロンを選ぶ

カプセル式がサイクロン一体式に。

CL003GRDW/O標準付属品

【サイクロンユニット】
集じん容量 250mL
質量 0.39kg
高機能フィルタEX付
標準小売価格
5,000円(税別)




【ロック付ショートサイクロンアタッチメント】
集じん容量 250mL
質量 0.28kg




【ロック付サイクロンアタッチメント】
集じん容量 400mL
質量 0.36kg



【ロックなしショートサイクロンアタッチメント】
集じん容量 250mL
質量 0.28kg



【ロックなしサイクロンアタッチメント】
集じん容量 400mL
質量 0.35kg



パイプを選ぶ

ストレートパイプ340
【ロック付用】【ショートサイズ】

オリブ 部品番号 413757-8
スノーホワイト 部品番号 459481-9
ブルー 部品番号 412474-7
標準小売価格 サイクロンアタッチメント装着時
450円(税別) ※併用する事で変わらない本機
長さで使用可能

オリブ/スノーホワイト 標準付属品(GRDWC/O)
ストレートパイプ
【ロック付用】【通常サイズ】

オリブ 部品番号 413666-1
スノーホワイト 部品番号 459353-8
ブルー 部品番号 459356-2
標準小売価格 370円 標準小売価格 290円

ストレートパイプ320
【ロックなし用】【ショートサイズ】

スノーホワイト 部品番号 459246-9
ブルー 部品番号 412509-4
標準小売価格 400円 標準小売価格 400円
サイクロンアタッチメント装着時に併用する事で
通常サイズのパイプと変わらない本機長さで使用可能

●バッテリーアダプタ クリーナ専用 Li-ion18V専用

BAP18C
A-69870 6,200円



バッテリーを分離し、腕の負担を軽減「快適」に連続清掃

【適用バッテリー】
BL1860B・BL1850B
BL1840・BL1830B
BL1820B・BL1815N



●クリーナ用ソフトバッグ

■クリーナ本体、バッテリー、充電器、アクセサリ等をこれ1つで収納。
■ショルダーベルト付。



サイズ
H:190mm
L:600mm
W:210mm

A-67153 3,400円 ※写真のクリーナ等は別販売品です。

先端アタッチメント	カラー	部品番号	価格	適用モデル
切替ノズル(クリーナ用) フロア清掃とじゅうたん清掃の切替機能付。 (7.2V/9.6V/10.8V除く)	ブルー	A-66232	2,700円	
	スノーホワイト	A-61335		
ノズルアッセンブリ じゅうたん等への引っかかりを低減。	スノーホワイト	127825-8	2,000円	
	オリブ	127826-6		
フロア・カーペットノズル 滑るような操作性の新構造ノズル。 先端部と中間部に毛取りブラシを採用。	スノーホワイト	A-73019	2,500円	
	オリブ	A-73025		
フロア・カーペットノズル 先端部と中間部に 毛取りブラシを採用。 (40Vmax/18V/14.4V除く)	ブルー	A-66248	1,900円	
	アイボリー	A-59922		
	レッド	A-59938		
	ピンク	A-61282		
	スノーホワイト	A-59950		
じゅうたん用ノズル じゅうたんについた糸くずや 髪の毛を取るのに便利です。	アイボリー	A-37546	1,200円	
	レッド	A-52504		
シートノズル 車内のシート清掃に。 毛取りブラシ付。	ブルー	A-67038	1,500円	
	スノーホワイト	A-67022		
	アイボリー	A-67044		
	レッド	A-67050		
	ピンク	A-67066		
	オリブ	A-72506		
棚ブラシ 障子の棧や棚の上の掃除が手軽にできます。	ブルー	A-66254	850円	
	スノーホワイト	A-65931		
	アイボリー	A-37552		
	レッド	A-52510		
	ピンク	A-61298		
フレキシブルホース 柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です。	オリブ	A-72285	850円	
	ブルー	A-66260		
	スノーホワイト	A-65925		
	アイボリー	A-37568		
	レッド	A-52526		
ラウンドブラシ ヘッドが動きます。	ピンク	A-61307	950円	
	オリブ	A-72512		
	ブルー	A-66276		
	スノーホワイト	A-65947		
	アイボリー	A-37471		
シートノズル120 車内のシートの清掃に。毛取りブラシ付。 サイドブラシで溝のゴミも掻き出し可能。	レッド	A-52532	850円	
	ピンク	A-61313		
	オリブ	A-72279		
	ブルー	A-68828		
マットノズル120 フロアマットの清掃に 先端の突起がマットの毛を掻き分ける。	ブルー	A-68834	700円	
ソフトブラシ360 ダッシュボードやエアコン吹き出し口の清掃に 先端ブラシは角度変更可能。	ブルー	A-68812	1,100円	
ブラシノズル ※ 衣類に付着した花粉等の吸い込みに便利 ※ご使用の際はフレキシブルホースを併用ください。※花粉の集束時には抗菌紙バック、 高機能ダストバッグ高機能フィルタEX、HEPAフィルタをご使用ください。	ヘッド角度 調整可能	A-71205	1,900円	
ロック付クリーナ用 伸縮フレキシブルホース そのままで掃除 しやすい「斜めカット」	スノーホワイト	A-70362	1,900円	パイプロック 対応クリーナ 全機種
	黒	A-72497		
ラバーノズル330 ドアポケット内等の清掃に ラバー製なので傷付きにくい。	グレー	A-68840	1,600円	CL121D CL184D

消耗品	部品番号	価格	適用モデル
高機能フィルタEX サイクロンユニット 標準付属品	A-74441	1,000円	CL003G
HEPAフィルタ	A-74457	2,000円	
抗菌紙バック(10枚入り) 抗菌仕様で衛生的。	A-48511	600円	CL002G CL072D/102D CL105D/107FD CL115FD CL121D CL142FD/182FD CL184D CL282FD (4076D/4093D) (4072D/4073D)
ダストバッグ(1枚入り) 不織布のため 繰り返し使えます。	A-43957	170円	
高機能ダストバッグ (1枚入り) 捕集効率がさらに向上。	A-74295	1,000円	CL282FD-(4093D) CL072D/102D/105D CL107FD/115FD CL121D/184D CL142FD/182FD (4076D)
	A-58257	1,000円	
バルブステアコンプリート スポンジ付きで高い密閉性。	142650-6	340円	CL002G CL282FD
	140K08-9	300円	
フィルタ プレフィルタで取りきれ なかったチリをキャッチ。	1枚入 A-43963	100円	CL001G/070D CL100D/110D/106FD CL108FD/116D CL140FD/141FD CL180FD/181FD CL280FD/281FD (4070D/4071D)
	10枚入 A-50728	1,000円	
プレフィルタ 粗いゴミ用。 フィルタの上に かぶせて使用。	A-43979	700円	(4070D) (4071D)
	A-50463	700円	
高機能フィルタ 捕集効率が さらに向上。	A-58207	800円	CL001G CL070D CL100D CL106FD CL108FD CL110D CL116D CL140FD CL141FD CL180FD CL181FD CL280FD CL281FD
高機能フィルタEX 捕集効率がさらに 向上。形状を安定 させるフレーム付。	A-68971	900円	
HEPAフィルタ 0.3~1μm粉じんを 99.97%捕集。	A-68965	800円	

※ご使用の際はカプセル式の高機能フィルタEX、もしくはプレフィルタを併用ください。