

# 10.8Vスライド式バッテリー **CXT**

※写真の鉄工キリ、木工キリは別売です。

**10.8V** スライド式  
Li-ion 4.0Ah 約60分充電  
バッテリーBL1040B



- ブラシレスモーターでショートしかもパワフル。全長154mm
- 手締め機能付



最大トルク **32 N・m**  
質量 (バッテリー含む) **1.1 kg**

鉄工 10 mm 木工 28 mm

充電式ドライバドリル

**DF332DSMX** 41,300円

バッテリーBL1040B×2本 ケース付  
充電器DC10SA

**DF332DZ** 18,400円

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売



**10.8V** スライド式  
Li-ion 1.5Ah 約22分充電  
バッテリーBL1015

最大トルク **28N・m**

- 薄型ギアでショートボディ 149mm。耐久性も両立
- 軸受にボールベアリング採用し、ビットを高精度保持
- 脱着カンタンビットスリーブ
- 手締め機能付



鉄工 10 mm 木工 21 mm

充電式ドライバドリル

**DF033DSHX** 25,800円

バッテリーBL1015 2本付 ケース付  
充電器DC10SA

**DF033DSHS** 17,500円

バッテリーBL1015 1本付 ソフト  
充電器DC10SA ケース付

**DF033DZ** 9,600円

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売



**10.8V** スライド式  
Li-ion 1.5Ah 約22分充電  
バッテリーBL1015

最大トルク **28N・m**

- 薄型ギアでショートボディ 179mm。耐久性も両立
- 軸受にボールベアリング採用し、ビットを高精度保持
- 豊富な先端工具を片手で付替えワンスリーブチャック
- 手締め機能付



鉄工 10 mm 木工 21 mm

充電式ドライバドリル

**DF333DSHX** 27,900円

バッテリーBL1015 2本付 ケース付  
充電器DC10SA

**DF333DSHS** 19,700円

バッテリーBL1015 1本付 ソフト  
充電器DC10SA ケース付

**DF333DZ** 11,700円

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売



**10.8V** スライド式  
Li-ion 1.5Ah 約22分充電  
バッテリーBL1015

最大トルク **28N・m**

- コンパクトなヘッドハイト63mm



鉄工 10 mm 木工 12 mm



充電式アングルドリル

**DA332DSH** 26,500円

バッテリーBL1015 ケース付  
充電器DC10SA

**DA332DZ** 15,600円

本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売



モデルNo.	穴あけ能力(mm)		ネジ締め能力(mm)		チャック能力(mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)※1			全長 (mm)	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
	鉄工	木工	木ネジ	小ネジ				木ネジ締付け (ラワン)	木工穴あけ (ラワン)	鉄工穴あけ (φ3mm・鋼板1.6mm)			
MDF003D	13	36	φ6×75	M6	1.5~13	高速 0~1,400 低速 0~400	直流18	φ3.8×38mm 約880本	φ15×30mm 約320本	—	221	1.6	⊕ビット2-65
MDF347DSA	10	25	5.1×63	6	0.8~10	高速 0~1,400 低速 0~400	直流14.4	φ4.1×38mm 約180本	φ9×30mm 約480本	約380本	198	1.4	⊕ビット2-65
MDF347DS	10	25	5.1×63	6	0.8~10	高速 0~1,400 低速 0~400	直流14.4	φ4.1×38mm 約150本	φ9×30mm 約390本	約310本	198	1.4	⊕ビット2-65
DF471D	13	25	6.2×50	6	1.5~13	高速 0~1,400 低速 0~400	直流14.4	φ4.1×38mm 約250本	φ9×25mm 約280本	約380本	192	1.4	⊕ビット2-65
DF370D	10	25	5.1×63	6	0.8~10	高速 0~1,400 低速 0~400	直流14.4	φ4.1×38mm 約210本	φ9×25mm 約410本	約400本	192	1.3	⊕ビット2-65
DF332D	10	28	5.1×63	6	0.8~10	高速 0~1,500 低速 0~450	直流10.8(スライド)	φ4.1×38mm 約480本	φ9×30mm 約760本	約850本	154	1.1	⊕ビット2-65・フック
DF033D	10	21	5.1×63	6	対応φ6.35六角ビット	高速 0~1,700 低速 0~450	直流10.8(スライド)	φ4.1×38mm 約170本	φ9×30mm 約220本	約320本	149	0.93	⊕ビット2-65・フック
DF333D	10	21	5.1×63	6	0.8~10	高速 0~1,700 低速 0~450	直流10.8(スライド)	φ4.1×38mm 約170本	φ9×30mm 約220本	約320本	179	1.1	⊕ビット2-65・フック
DA332D	10	12	—	—	1.5~10	0~1,100	直流10.8(スライド)	φ4.1×38mm 約135本	φ9×30mm 約215本	—	313	1.2	チャックキー-S10(763450-7)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

- 16** 締付け力 (アイコン内の数字はクラッチ段階数)
- LEDライト** 高輝度LEDライト付 ビット先を明るく照らします。
- 正逆転両用** ネジの取り外し、キリの抜き取りに便利です。
- キーレスチャック** 工具なしで先端工具の交換が可能。
- V** 無段階変速 回転数を自在にコントロールできます。
- ブレーキ付** スイッチOFFで回転が素早く止まります。
- 2** 2スピード 作業に応じて回転数を切替可能。
- アルミ** アルミ ケース付
- ソフト** ソフト ケース付
- このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。

リチウム

穴あけ・締付け

切断

研削 研磨

木工 切削 面取り

集じん

墨出し器

チェンソー

運搬車

高圧洗浄

ブロー

その他