

■ 充電式ドライバドリル

18V 84N・m (860kgf・cm) **Li-ion**

APT

225



6.0 Ah **DF458DRGX** 82,200円
バッテリーBL1860B×2本 55分
充電器DC18RC・ケース付

本体のみ **DF458DZ** 23,400円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ワスリ・フック付 (ロック機能付) ケース付

18V 60N・m (610kgf・cm) **Li-ion** **BL MOTOR**

APT

■高剛性アルミギヤハウジング採用のミドルクラス

172



■黒 DRGX B DZ ■青 DRGX DZ

6.0 Ah **DF484DRGX** ■■ 82,200円
バッテリーBL1860B×2本 55分
充電器DC18RC・ケース付

本体のみ **DF484DZ** ■■ 23,400円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ワスリ・フック付 (ロック機能付) ケース付

14.4V 48N・m (490kgf・cm) **Li-ion** **BL MOTOR**

APT

■高剛性アルミギヤハウジング採用のミドルクラス

172



■黒 DRGX B DZ ■青 DRGX DZ

6.0 Ah **DF474DRGX** ■■ 77,500円
バッテリーBL1460B×2本 55分
充電器DC18RC・ケース付

本体のみ **DF474DZ** ■■ 22,000円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ワスリ・フック付 (ロック機能付) ケース付

ハイパワー
ブラシレスモータ搭載

BL MOTOR 最大トルク **40N・m**

コンパクトボディで 取り回し快適

150mm



全長 **-12mm** (平均径従来機比)
質量 **1.6kg** (BL1860B換算時)

6.0 Ah **DF487DRGX** 79,600円
バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電) 40分(フル充電)
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **DF487DZ** 20,800円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ワスリ・フック付 (ロック機能付) ケース付

18V 40N・m (408kgf・cm) **Li-ion** **BL MOTOR**

APT

150



6.0 Ah **DF487DRGX** 79,600円
バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電) 40分(フル充電)
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **DF487DZ** 20,800円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ワスリ・フック付 (ロック機能付) ケース付

14.4V 38N・m (390kgf・cm) **Li-ion** **BL MOTOR**

APT

162



3.0 Ah **DF473DRFX** 65,600円
バッテリーBL1430B×2本 22分
充電器DC18RC・ケース付

本体のみ **DF473DZ** 19,500円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 無段変速 2スピード プレーキ付 正逆転両用 ワスリ・フック付 (ロック機能付) ケース付

モデル No.	穴あけ能力(mm)		ネジ締め能力		チャック能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	電源 (V)	1 充電あたりの作業量(目安) ※1			質量 (kg) (バッテリー別)	標準付属品
	鉄工	木工	木ネジ(mm)	小ネジ				約	木ネジφ	ラワン		
DF001G	20	木工 50 76	φ10×90	M6	1.5~13	高速 0~2,600 低速 0~650	直流36 ※2 (40Vmax)	約800本	木ネジφ21mm	ラワン(30mm厚)	2.3	φビット2-65 サイドグリップ・フック
DF002G	13	38	φ10×90	M6	1.5~13	高速 0~2,200 低速 0~600	直流36 ※2 (40Vmax)	約960本	木ネジφ15mm	ラワン(30mm厚)	1.9	φビット2-65・フック
DF486D	13	木工 50 76	φ10×90	M6	1.5~13	高速 0~2,100 低速 0~550	直流18	約630本	木ネジφ21mm	ラワン(30mm厚)	2.3	φビット2-65 サイドグリップ・フック
DF458D	13	木工 38 76	φ10×90	M6	1.5~13	高速0~2,000 低速0~400	直流18	穴あけ:木ネジφ21mm ラワン(25mm厚) 約600本			2.2	φビット2-65 サイドグリップ・フック
DF484D	13	38	φ10×90	M6	1.5~13	高速0~2,000 低速0~500	直流18	穴あけ:木ネジφ9mm ラワン(30mm厚)	ネジ締め:φ6×75mm SPF(高速時)	ネジ締め:φ9×75mm SPF(低速時)	1.7	φビット2-65・フック
DF474D	13	38	φ10×90	M6	1.5~13	高速0~2,000 低速0~500	直流14.4	約1,320本	約330本	約160本	1.6	φビット2-65・フック
DF487D	13	木工 36 35	φ6.0×75	M6	1.5~13	高速0~1,700 低速0~500	直流18	約1,900本	ネジ締め:φ4.1×38mm ラワン(高速時) 約1,900本		1.6	φビット2-65・フック
DF473D	13	36	φ6.0×75	M6	1.5~13	高速0~1,700 低速0~500	直流14.4	約700本	約480本		1.4	φビット2-65・フック

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※2 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しています。

000N・m (100kgf・cm) 最大トルク
LEDライト
20 締付 20段階
21 締付 21段階
V 無段変速
2 2スピード
2 プレーキ付
2 正逆転両用
2 ワスリ・フック付 (ロック機能付)
2 ケース付
このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。
00分 充電時間(目安)
バッテリー、充電器に関しては P 22、23 を参照してください。